


RS VERT 6P 12X6 S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



6电位分配模块，12 (P1)、12 (P2)、12 (P3)、12 (P4)、12 (P5) 和 12 (P6) 极，采用弹片或螺钉联接。

通用订货数据

版本	接口, RS VERT, 6 P, 螺钉联接
订货号	1128120000
类型	RS VERT 6P 12X6 S
GTIN (EAN)	4032248909582
数量	1 items

RS VERT 6P 12X6 S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS 一致
UL File Number Search [UL 网站](#)
UR 证书号 E141197

尺寸和重量

深	83 mm	深度 (英寸)	3.2677 inch
高度	87 mm	高度 (英寸)	3.4252 inch
宽度	122 mm	宽度 (英寸)	4.8031 inch
净重	368.46 g		

温度

存储温度 -40...60 °C 工作温度 -25...50 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 无例外
REACH SVHC 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

额定数据 UL

根据 UL 标准, 总操作电流	60 A	最小 UL 工作温度	0 °C
最大 UL 工作温度	25 °C	根据 UL 标准, 每个电位接头的最大电流	10 A
根据 UL 标准, 每个分线盒接头的最大电流	10 A	额定电压 UN	300 V

联接参数

电位数量	6	电路板插头连接器分布	LL3R 5.08 mm
供电接插件	TOP 1.5GS2/180		

测量数据

额定电压	250 V AC	工作电压	250 V AC
单个电势联接的最大电流	20 A	单个分线盒联接的最大电流	15 A
总额定电流	120 A		

绝缘参数 (EN50178)

符合	DIN EN 50178	额定电压	<300 V AC
过压等级	III	污染等级	2
脉冲电压测试	4 kV	隔离测试交流电压	1.2 kV

现场接线

最小电线截面, AWG	AWG 26	联接类型	螺钉联接
最大压接面积, 带塑料套的绝缘端头	2.5 mm ²	软导线带管状端头, 最小压接面积	0.5 mm ²
软导线带管状端头, 最大压接面积	2.5 mm ²	软导线, 最大压接面积 H05(07) V-K	4 mm ²
软导线, 最小压接面积 H05(07) V-U	0.5 mm ²	硬导线, 最大压接面积 H05(07) V-U	6 mm ²

RS VERT 6P 12X6 S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

硬导线, 最小压接面积 H05(07) V-U	0.5 mm ²
最大拧紧力矩	0.6 Nm
最大压接面积	6 mm ²
最大导线截面, AWG	AWG 12

剥线长度	6 mm
最小拧紧力矩, 最小值	0.5 Nm
最小压接面积	0.13 mm ²

供电

联接类型	螺钉联接
最大压接面积	6 mm ²
硬导线, 最大压接面积 H05(07) V-U	6 mm ²
软导线, 最大压接面积 H05(07) V-K	4 mm ²
软导线带管状端头, 最小接线面积	0.5 mm ²
导线截面, 最小AWG	AWG 26
最小拧紧力矩	0.5 Nm
剥线长度	13 mm

最小压接面积	0.13 mm ²
硬导线, 最小压接面积 H05(07) V-U	0.5 mm ²
软导线, 最小压接面积 H05(07) V-K	0.5 mm ²
软导线带管状端头, 最小压接面积	4 mm ²
带塑料套的管状端头, 最大值	4 mm ²
导线截面, 最大AWG	AWG 10
最大拧紧力矩	0.6 Nm

分类

ETIM 8.0	EC002780
ETIM 10.0	EC002780
ECLASS 15.0	27-14-11-52

ETIM 9.0	EC002780
ECLASS 14.0	27-14-11-52

RS VERT 6P 12X6 S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

图纸

