


## TOZ 60VUC 24VDC2A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 产品图片



## 插图类似

- 1个常开触点(MOS-FET)
- 宽6.4mm
- 2 A DC输出电流
- 与众不同的多电压输入, 从24至230 V UC
- 输入电压从12 V DC至230 V UC, 带有彩色标记 :  
AC : 红色, DC : 蓝色, UC : 白色

## 通用订货数据

版本	TERMSERIES, 固态继电器, 额定控制电压: 60 V UC ±10 %, 额定开关电压: 3 V... 33 V DC, 持续电流: 2 A, 弹片联接
订货号	<a href="#">1127320000</a>
类型	TOZ 60VUC 24VDC2A
GTIN (EAN)	4032248908950
数量	10 items

## TOZ 60VUC 24VDC2A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技术数据

## 审批

MAMID 认证



ROHS 一致  
UL File Number Search [UL 网站](#)  
证书号 (cULus) E141197

## 尺寸和重量

深	87.8 mm	深度 (英寸)	3.4567 inch
高度	90.5 mm	高度 (英寸)	3.563 inch
宽度	6.4 mm	宽度 (英寸)	0.252 inch
净重	26.6 g		

## 温度

存储温度	-40 °C...70 °C	环境温度	-20 °C...60 °C
工作温度		湿度	5 至 95% 相对湿度, Tu = 40°C, 非冷凝

## 失效概率

MTTF 793 a

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知)	7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	9e2cbc49-76d9-4611-b8ec-5b4f549a0aa9

## 额定数据UL

最大环境温度 (工作时)	60 °C	接线面积 AWG, 最小值	AWG 26
接线面积 AWG, 最大值	AWG 14	导线类型	铜制硬导线, 铜制软导线
污染等级	2		

## 控制侧

额定控制电压	60 V UC ±10 %	额定控制电流	4.8 mA AC (±10 %), 2.5 mA DC (±10 %)
额定功率	150 mW, 290 mVA	状态显示	绿色 LED
保护电路	整流器	输入频率	DC: 10 Hz / AC: 3 Hz
替换继电器的线圈电压有别于额定控制电压		替换继电器的线圈电压	60 V DC

## 负载侧

额定开关电压	3...33 V DC	持续电流	2 A
额定开关电流	2 A	浪涌电流	15 A / 10 ms
动作延时	<6.5 ms	断开延时	<10 ms
最大负载时的压降	≤ 120 mV	漏电流	<10 µA
最小开关电流	5 mA	短路保护	无
负载侧保护电路	飞轮二极管	触点类型	1 NO contact (MOS-FET)

## TOZ 60VUC 24VDC2A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技术数据

最大开关频率 (AC 控制电压)	3 Hz	最大开关频率 (DC 控制电压)	10 Hz
------------------	------	------------------	-------

## 基本信息

安装导轨已装备	TS 35	
测试按钮可用	否	
颜色编码	黑色	
UL94阻燃等级组件	组件 UL94阻燃等级 组件 UL94阻燃等级	外壳 V-0 固定夹 V-0

## 绝缘设计

额定电压	300 V	污染等级	2
过压等级	III	电气间隙和爬电距离, 输入-输出	≥ 5.5 mm
控制端 - 负载端间的耐压强度	2.5 kVeff	安装导轨的介电强度	4 kVeff / 1 分钟
抗冲击耐压	6 kV (1.2/50 µs)	防护等级	IP20

## 详细标准及认证情况

证书号 (DNV)	TA000001E5	证书号 (cULus)	E141197
-----------	------------	-------------	---------

## 联接参数

导线连接方式	弹片联接	额定连接下的裸线长度	8 mm
额定连接下的压接范围	1.5 mm <sup>2</sup>	压接范围, 最小	0.14 mm <sup>2</sup>
压接范围, 最大	2.5 mm <sup>2</sup>	导线最小压接面积 AWG	AWG 26
导线最大压接面积 AWG	AWG 14	单股导线的最小压接面积	0.14 mm <sup>2</sup>
单股导线最大截面	2.5 mm <sup>2</sup>	单股导线的最小压接面积 (AWG)	AWG 26
单股导线的最大压接面积 (AWG)	AWG 14	最小多股导线接线截面积	0.14 mm <sup>2</sup>
最大压接面积 软导线	2.5 mm <sup>2</sup>	多股软导线的最小压接面积(AWG)	AWG 26
多股软导线的最大压接面积(AWG)	AWG 14	导线连接截面积, 多股细导线, 带管状端 0.14 mm <sup>2</sup>	
导线连接截面积, 多股细导线, 带管状端 1.5 mm <sup>2</sup>		头 DIN 46228/4, 最小	
头 DIN 46228/4, 最大		软导线的最小压接面积, 带管状端头 (DINO.14 mm <sup>2</sup> 46228-1)	
软导线的最大压接面积, 带管状端头 (DIN 1.5 mm <sup>2</sup> 46228-1)		螺丝刀口尺寸	0.6 x 3.5 mm

## 分类

ETIM 8.0	EC001504	ETIM 9.0	EC001504
ETIM 10.0	EC001504	ECLASS 14.0	27-37-16-04
ECLASS 15.0	27-37-16-04		


## TOZ 60VUC 24VDC2A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


## 图纸

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 接线图




## Dimensional drawing



## 图纸

## Miscellaneous

## Type code TERMSERIES solid-state relay versions



类型编码

## TOZ 60VUC 24VDC2A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 附件

## 隔板



## 多功能隔板

隔板可用于将信号可视化地组合在一起，以电气隔离模块并插入标记，以便更好地进行查看。因此它们是

功能特别丰富的附件。隔板可增加两个模块之间的电气间隙和爬电距离，从而增加两个模块之间的额定绝缘电压，最高为600V。双隔板可以用WAD5或WS10/5标识牌进行标记，并且支持连续的横联件。穿孔可逐个打通横联件通道，从而使安装更加容易。

- 隔板从视觉上将组彼此分开
- 缩排用于逐个打通横联件通道
- 挡板通过增加高达600 V的电气间隙和爬电距离在两个模块之间实现隔离

## 通用订货数据

类型	TW TXS/TXZ R3.2	版本
订货号	<a href="#">1240800000</a>	TERMSERIES, 隔板
GTIN (EAN)	4050118028188	
数量	10 ST	

## 电源模块



## 节省空间的电源模块

我们的电源端子使电位可以在输入端馈入，例如中性或负电位 - 或在输出端馈入的开关电位。结合使用TERMSERIES精确装配的横联件，继电器模块上的电缆连接对于执行器或传感器而言是空闲的

。无需额外的直通型接线端子，从而节省了面板空间。同时，简化了接线，因为电位馈入不需要双管状端头。

## 通用订货数据

类型	TXP SUPPLY	版本
订货号	<a href="#">2618940000</a>	TERMSERIES, 供电模块, 触点数量: 5, , 持续电流: 10 A, PUSH IN
GTIN (EAN)	4050118667592	
数量	10 ST	
类型	TXS SUPPLY	版本
订货号	<a href="#">1240780000</a>	TERMSERIES, 供电模块, 触点数量: 5, , 持续电流: 10 A, 螺钉联接
GTIN (EAN)	4050118028140	
数量	10 ST	
类型	TXZ SUPPLY	版本
订货号	<a href="#">1240790000</a>	TERMSERIES, 供电模块, 触点数量: 5, , 持续电流: 10 A, 弹片联接
GTIN (EAN)	4050118028164	
数量	10 ST	


## TOZ 60VUC 24VDC2A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 附件

## 空白



WS 标识非常适用于 W 系列的接插件。由于 WS 标记号的系统兼容性，它们也同样适合 I 系列、Z 系列产品。宽敞的打印面积可以用来打印较长的字符，或者分成几行来打印。

WS 标记号尤其适合打印较长的非标准字符。采用 MultiCard 格式，可以用 PrintJet CONNECT 或绘图打印机进行打印。

- 可成条或单个安装
- 标记号采用被广泛认可的 MultiCard 格式针对定制打印：请根据您的标签技术规范，向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件，或使用 M-Print PRO 在线版（无需安装）。

## 通用订货数据

类型	WS 10/6 M MC NE WS	版本
订货号	<a href="#">1818400000</a>	WS, 端子标记, 10 x 6 mm, 间距 P (单位 : mm) : 6.00 Weidmueller,
GTIN (EAN)	4032248310876	Allen-Bradley, 白色
数量	600 ST	

## ZQV

## 通用订货数据

类型	ZQV 1.5N/R6.4/2 GE	版本
订货号	<a href="#">1193670000</a>	TERMSERIES, 横联
GTIN (EAN)	4032248976638	
数量	10 ST	
类型	ZQV 1.5N/R6.4/10 GE	版本
订货号	<a href="#">1193680000</a>	TERMSERIES, 横联
GTIN (EAN)	4032248976454	
数量	10 ST	
类型	ZQV 1.5N/R6.4/19 GE	版本
订货号	<a href="#">1193690000</a>	TERMSERIES, 横联
GTIN (EAN)	4032248976645	
数量	10 ST	
类型	ZQV 1.5N/R6.4/2 BL	版本
订货号	<a href="#">1446140000</a>	TERMSERIES, 横联
GTIN (EAN)	4050118251074	
数量	10 ST	
类型	ZQV 1.5N/R6.4/10 BL	版本
订货号	<a href="#">1390350000</a>	TERMSERIES, 横联
GTIN (EAN)	4050118190793	
数量	10 ST	

## TOZ 60VUC 24VDC2A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 附件

类型	ZQV 1.5N/R6.4/19 BL	版本
订货号	<a href="#">1391620000</a>	TERMSERIES, 横联
GTIN (EAN)	4050118191813	
数量	10 ST	
类型	ZQV 1.5N/R6.4/2 RT	版本
订货号	<a href="#">1446090000</a>	TERMSERIES, 横联
GTIN (EAN)	4050118250886	
数量	10 ST	
类型	ZQV 1.5N/R6.4/10 RT	版本
订货号	<a href="#">1391640000</a>	TERMSERIES, 横联
GTIN (EAN)	4050118191660	
数量	10 ST	
类型	ZQV 1.5N/R6.4/19 RT	版本
订货号	<a href="#">1391610000</a>	TERMSERIES, 横联
GTIN (EAN)	4050118191783	
数量	10 ST	
类型	ZQV 1.5N/R6.4/2 SW	版本
订货号	<a href="#">1446040000</a>	TERMSERIES, 横联
GTIN (EAN)	4050118251067	
数量	10 ST	
类型	ZQV 1.5N/R6.4/10 SW	版本
订货号	<a href="#">1391630000</a>	TERMSERIES, 横联
GTIN (EAN)	4050118191776	
数量	10 ST	
类型	ZQV 1.5N/R6.4/19 SW	版本
订货号	<a href="#">1391600000</a>	TERMSERIES, 横联
GTIN (EAN)	4050118191806	
数量	10 ST	

## 开槽螺丝刀



带圆形槽刀的一字螺丝刀, SD DIN 5265, ISO 2380/2, 符合 DIN 5264 标准, ISO 2380/1, 尖端为铬材料, SoftFinish 把手

## 通用订货数据

类型	SDS 0.6X3.5X100	版本
订货号	<a href="#">2749340000</a>	螺丝刀, 刀片宽度(B): 3.5 mm, 刀片长度: 100 mm, 刀片厚度 (A): 0.6 mm
GTIN (EAN)	4050118895568	
数量	1 ST	
类型	SDIS SLIM 0.6X3.5X100	版本
订货号	<a href="#">2749610000</a>	装配工具, 刀片宽度(B): 3.5 mm, 刀片长度: 100 mm, 刀片厚度 (A): 0.6 mm
GTIN (EAN)	4050118896350	
数量	1 ST	

## TOZ 60VUC 24VDC2A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 附件

## 弯头一字螺丝刀



## 通用订货数据

类型	SD TO 0,6X3,0	版本
订货号	<a href="#">2749560000</a>	螺丝刀, 刀片宽度(B): 3 mm, 刀片长度: 70 mm, 刀片厚度 (A): 0.6 mm
GTIN (EAN)	4050118895889	
数量	1 ST	

## 横联接



## 可调节的横联件

提高横联件的灵活性。TERM SERIES 横联件(TCC)可以独立调节多达51个回路的横联件。可插拔的最大回路数已增加到32个。条带材料可以很容易地缩短到所需的长度。横向联接器凭借其易于操作和可视性以及通用的连接可能性征服人心。附加的腹板可防止弹簧在组装过程中变形。

- 具有51个回路的可单独调节的横联件
- 附加杆可避免弹簧变形
- 增加的横联件 - 最多32个回路
- 抗震性

## 通用订货数据

类型	TCC 6.4/51 RD	版本
订货号	<a href="#">2556410000</a>	TERMSERIES, 横联
GTIN (EAN)	4050118566925	
数量	10 ST	
类型	TCC 6.4/51 OR	版本
订货号	<a href="#">2556370000</a>	TERMSERIES, 横联
GTIN (EAN)	4050118566680	
数量	10 ST	
类型	TCC 6.4/51 BL	版本
订货号	<a href="#">2556450000</a>	TERMSERIES, 横联
GTIN (EAN)	4050118566963	
数量	10 ST	

## TOZ 60VUC 24VDC2A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 附件

## 横联件



## 可调节的横联件

提高横联件的灵活性。TERMSERIES横联件(TCC)可以独立调节多达51个回路的横联件。可插拔的最大回路数已增加到32个。条带材料可以很容易地缩短到所需的长度。横向联接器凭借其易于操作和可视性以及通用的连接可能性征服人心。附加的腹板可防止弹簧在组装过程中变形。

- 具有51个回路的可单独调节的横联件
- 附加杆可避免弹簧变形
- 增加的横联件 - 最多32个回路
- 抗震性

## 通用订货数据

类型	TCC 6.4/51 BK	版本
订货号	<a href="#">2556490000</a>	TERMSERIES, 横联
GTIN (EAN)	4050118567007	
数量	10 ST	

## 横联接



## 可调节的横联件

提高横联件的灵活性。TERMSERIES横联件(TCC)可以独立调节多达51个回路的横联件。可插拔的最大回路数已增加到32个。条带材料可以很容易地缩短到所需的长度。横向联接器凭借其易于操作和可视性以及通用的连接可能性征服人心。附加的腹板可防止弹簧在组装过程中变形。

- 具有51个回路的可单独调节的横联件
- 附加杆可避免弹簧变形
- 增加的横联件 - 最多32个回路
- 抗震性

## 通用订货数据

类型	TCC 6.4/2 OR	版本
订货号	<a href="#">2556350000</a>	TERMSERIES, 横联
GTIN (EAN)	4050118566826	
数量	10 ST	

## 横联件



## 可调节的横联件

提高横联件的灵活性。TERMSERIES横联件(TCC)可以独立调节多达51个回路的横联件。可插拔的最大回路数已增加到32个。条带材料可以很容易地缩短到所需的长度。横向联接器凭借其易于操作和可视性以及通用的连接可能性征服人心。附加的腹板可防止弹簧在组装过程中变形。

- 具有51个回路的可单独调节的横联件
- 附加杆可避免弹簧变形
- 增加的横联件 - 最多32个回路
- 抗震性

## 通用订货数据

类型	TCC 6.4/2 BL	版本
订货号	<a href="#">2556430000</a>	TERMSERIES, 横联
GTIN (EAN)	4050118566949	
数量	10 ST	

## TOZ 60VUC 24VDC2A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 附件

## 横联接



## 可调节的横联件

提高横联件的灵活性。TERMSERIES横联件(TCC)可以独立调节多达51个回路的横联件。可插拔的最大回路数已增加到32个。条带材料可以很容易地缩短到所需的长度。横向联接器凭借其易于操作和可视性以及通用的连接可能性征服人心。附加的腹板可防止弹簧在组装过程中变形。

- 具有51个回路的可单独调节的横联件
- 附加杆可避免弹簧变形
- 增加的横联件 - 最多32个回路
- 抗震性

## 通用订货数据

类型	TCC 6.4/2 BK	版本
订货号	<a href="#">2556470000</a>	TERMSERIES, 横联
GTIN (EAN)	4050118566987	
数量	10 ST	
类型	TCC 6.4/10 RD	版本
订货号	<a href="#">2556400000</a>	TERMSERIES, 横联
GTIN (EAN)	4050118566918	
数量	10 ST	
类型	TCC 6.4/10 OR	版本
订货号	<a href="#">2556360000</a>	TERMSERIES, 横联
GTIN (EAN)	4050118566673	
数量	10 ST	

## 横联件



## 可调节的横联件

提高横联件的灵活性。TERMSERIES横联件(TCC)可以独立调节多达51个回路的横联件。可插拔的最大回路数已增加到32个。条带材料可以很容易地缩短到所需的长度。横向联接器凭借其易于操作和可视性以及通用的连接可能性征服人心。附加的腹板可防止弹簧在组装过程中变形。

- 具有51个回路的可单独调节的横联件
- 附加杆可避免弹簧变形
- 增加的横联件 - 最多32个回路
- 抗震性

## 通用订货数据

类型	TCC 6.4/10 BL	版本
订货号	<a href="#">2556440000</a>	TERMSERIES, 横联
GTIN (EAN)	4050118566956	
数量	10 ST	

## TOZ 60VUC 24VDC2A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 附件

## 横联接



## 可调节的横联件

提高横联件的灵活性。TERMSERIES横联件(TCC)可以独立调节多达51个回路的横联件。可插拔的最大回路数已增加到32个。条带材料可以很容易地缩短到所需的长度。横向联接器凭借其易于操作和可视性以及通用的连接可能性征服人心。附加的腹板可防止弹簧在组装过程中变形。

- 具有51个回路的可单独调节的横联件
- 附加杆可避免弹簧变形
- 增加的横联件 - 最多32个回路
- 抗震性

## 通用订货数据

类型	TCC 6.4/10 BK	版本
订货号	<a href="#">2556480000</a>	TERMSERIES, 横联
GTIN (EAN)	4050118566994	
数量	10 ST	

## 横联件



## 可调节的横联件

提高横联件的灵活性。TERMSERIES横联件(TCC)可以独立调节多达51个回路的横联件。可插拔的最大回路数已增加到32个。条带材料可以很容易地缩短到所需的长度。横向联接器凭借其易于操作和可视性以及通用的连接可能性征服人心。附加的腹板可防止弹簧在组装过程中变形。

- 具有51个回路的可单独调节的横联件
- 附加杆可避免弹簧变形
- 增加的横联件 - 最多32个回路
- 抗震性

## 通用订货数据

类型	TCC 12.8/26 RD	版本
订货号	<a href="#">2556420000</a>	TERMSERIES, 横联
GTIN (EAN)	4050118566932	
数量	10 ST	
类型	TCC 12.8/26 OR	版本
订货号	<a href="#">2556380000</a>	TERMSERIES, 横联
GTIN (EAN)	4050118566697	
数量	10 ST	

## 横联接



## 可调节的横联件

提高横联件的灵活性。TERMSERIES横联件(TCC)可以独立调节多达51个回路的横联件。可插拔的最大回路数已增加到32个。条带材料可以很容易地缩短到所需的长度。横向联接器凭借其易于操作和可视性以及通用的连接可能性征服人心。附加的腹板可防止弹簧在组装过程中变形。

- 具有51个回路的可单独调节的横联件
- 附加杆可避免弹簧变形
- 增加的横联件 - 最多32个回路
- 抗震性

## TOZ 60VUC 24VDC2A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## 附件

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 通用订货数据

类型	TCC 12.8/26 BL	版本
订货号	<a href="#">2556460000</a>	TERMSERIES, 横联
GTIN (EAN)	4050118566970	
数量	10 ST	
类型	TCC 12.8/26 BK	版本
订货号	<a href="#">2556500000</a>	TERMSERIES, 横联
GTIN (EAN)	4050118567014	
数量	10 ST	

## 横联件



## 可调节的横联件

提高横联件的灵活性。TERMSERIES横联件(TCC)可以独立调节多达51个回路的横联件。可插拔的最大回路数已增加到32个。条带材料可以很容易地缩短到所需的长度。横向联接器凭借其易于操作和可视性以及通用的连接可能性说服人心。附加的腹板可防止弹簧在组装过程中变形。

- 具有51个回路的可单独调节的横联件
- 附加杆可避免弹簧变形
- 增加的横联件 - 最多32个回路
- 抗震性

## 通用订货数据

类型	TCC 6.4/2 RD	版本
订货号	<a href="#">2556390000</a>	TERMSERIES, 横联
GTIN (EAN)	4050118566901	
数量	10 ST	