


FAD S7/300 HE20 16DIO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



用于西门子S7-300卡（20 和 40 极）的前端适配器。电源电压可以直接由前端适配器提供，也可以按字节共同或单独分配（8信号）

通用订货数据

版本	接口, FAD, 具体的, 接插件, 符合 IEC 60603-13 / DIN 41651 20p 标准
订货号	1127850000
类型	FAD S7/300 HE20 16DIO
GTIN (EAN)	4032248909278
数量	1 items
交货状态	已取消

FAD S7/300 HE20 16DIO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS

一致

尺寸和重量

宽度	23 mm	宽度 (英寸)	0.9055 inch
长度	124 mm	长度 (英寸)	4.8819 inch
净重	857.92 g		

温度

存储温度	-40...60 °C	工作温度	-25...50
------	-------------	------	----------

环保产品合规

RoHS 合规状态	符合要求
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

联接参数

供电接插件	LM 3.5mm	卡件连接	6ES7 321-1BH01-0AA0, 6ES7 321-1BH81-0AA0, 6ES7 321-1BH50-0AA0, 6ES7 321-7RD00-0AB0, 6ES7 322-1BH01-0AB0, 6ES7 322-1BH81-0AA0
现场侧连接	接插件, 符合 IEC 60603-13 / DIN 41651 20p 标准	PLC接口	西门子S7-300

测量数据

工作电压	30 V AC...60 V DC	每个通道的最大电流	1 A
每字节的最大电流	2 A		

绝缘参数 (EN50178)

符合	DIN EN 50178	额定电压	< 50 V AC
过压等级	III	污染等级	2
脉冲电压测试	0.5 kV	隔离测试交流电压	0.35 kV

供电

联接类型	螺钉联接	最小压接面积	0.08 mm ²
最大压接面积	1.5 mm ²	硬导线, 最小压接面积 H05(07) V-U	0.5 mm ²
硬导线, 最大压接面积 H05(07) V-U	1.5 mm ²	软导线带管状端头, 最小接线面积	0.5 mm ²
带塑料套的管状端头, 最大值	0.75 mm ²	导线截面, 最小AWG	AWG 28
导线截面, 最大AWG	AWG 14	最小拧紧力矩	0.2 Nm
最大拧紧力矩	0.25 Nm	剥线长度	5 mm

分类

ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584
ETIM 10.0	EC002584	ECLASS 14.0	27-33-02-92
ECLASS 15.0	27-33-02-92		

