

**THM ET S7 50/12.5 TU**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com



THM ET S7非粘性卷装标签可用于标记西门子公司  
 Simatic ET 200S和S7模块。  
 M-Print® PRO软件能配合THM热传输打印机对THM ET S7  
 标签进行单个打印。标签可轻易取下。THM MultiMark打  
 印机的印刷效果持久耐用

**通用订货数据**

版本	THM, 设备标识牌, 50 x 12.5 mm, Siemens, 青绿色
订货号	<a href="#">1161790000</a>
类型	THM ET S7 50/12.5 TU
GTIN (EAN)	4032248950928
数量	1 items

## THM ET S7 50/12.5 TU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

## 审批

ROHS 一致

## 尺寸和重量

深	0.08 mm	深度 (英寸)	0.0031 inch
高度	50 mm	高度 (英寸)	1.9685 inch
宽度	12.5 mm	宽度 (英寸)	0.4921 inch
净重	766 g		

## 温度

工作温度范围 -50...100 °C

## 环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 无例外  
REACH SVHC 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

## 通用数据

打印工艺	热转印		
类型	无卤		
宽度	12.5 mm		
阻燃等级符合 UL 94	HB		
最大工作温度	100 °C		
最小工作温度	-50 °C		
颜色编码	青绿色		
卤素	不		
基础材料	聚丙烯		
打印标志	无		
每个包装单元的标记号数量	供电形式	卷装标签	
认证符合 UL 969	无		
适用的打印机	<a href="#">THM MULTIMARK</a> , <a href="#">THM MULTIMARK PLUS</a>		
每种组合对应的标识牌数	1 Label reel = Device markers		
工作温度范围	-50...100 °C		
应用/制造商	Siemens		
每卷数量	2000		

## 设备标记号

卤素 不

## 分类

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		



## THM ET S7 50/12.5 TU

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## 附件

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### 墨带



这些打印机采用热传输技术，提供出色的打印质量。不同材料和在 Windows 下的友好用户界面可以理想的满足标记需要。

### 通用订货数据

类型	RIBBON MM 110/360 SW	版本	
订货号	<a href="#">2005070000</a>	Ink ribbon	
GTIN (EAN)	4050118390049		
数量	1 ST		