


IE-PS-SCRJ1-POF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



FO SC-RJ 接插件，符合IEC 61754-24，用于外径 2.6...3 mm的导线。

通用订货数据

版本	FO 连接器, 插头插芯 SCRJ, POF, IP20
订货号	1206720000
类型	IE-PS-SCRJ1-POF
GTIN (EAN)	4032248988570
数量	10 items

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS

一致

UL File Number Search

[UL 网站](#)

UL 证书号

E477798

尺寸和重量

深	51 mm	深度 (英寸)	2.0079 inch
高度	14.7 mm	高度 (英寸)	0.5787 inch
宽度	8.95 mm	宽度 (英寸)	0.3524 inch
净重	10 g		

温度

存储温度		工作温度	-20 °C...80 °C
安装温度		湿度	0...93 % 相对湿度

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

通用参数

防折断套管材料	TPE	物品描述	插头插芯 SCRJ, POF
颜色编码	黄色, 黑色	外壳基本材料	PC UL 94 V0
湿度	0...93 % 相对湿度	防护等级	IP20
插拔次数	1000	光纤类型	POF
插入损耗	≤ 1.0 dB	端口 1	SCRJ
端口 2	快速联接系统: 压接, 切割	电缆拔出力, 最小	100 N
单股导线的最小直径	2.1 mm	插芯外壳材料	铸锌, 经镀镍处理的
压力弹簧材料	不锈钢	端头材料	铜镍锌合金
防尘盖材料	TPE	单股导线的最大直径	2.3 mm
压接套筒材料	青铜材质, 镀镍		

通用标准

连接器标准	IEC 61754-24	UL 证书号	E477798
-------	--------------	--------	---------

分类

ETIM 8.0	EC001122	ETIM 9.0	EC001122
ETIM 10.0	EC001122	ECLASS 14.0	19-17-01-22
ECLASS 15.0	19-17-01-22		


IE-PS-SCRJ1-POF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

图纸

www.weidmueller.com

尺寸图



IE-PS-SCRJ1-POF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

SC-RJ

FO SC-RJ 接插件，符合IEC 61754-24，用于外径 2.6...3 mm的导线。



通用订货数据

类型	IE-SCRJ1-IP20-POF-100	版本	
订货号	1278420000	FO 连接器, 备用-压线端, IP20	
GTIN (EAN)	4050118069129		
数量	100 ST		

...用于塑料光纤电缆(POF)

压接和剥皮工具用于处理聚合光纤 (POF) 的光纤触点



通用订货数据

类型	HTX-IE-POF	版本	
订货号	1208870000	压接工具	
GTIN (EAN)	4032248990269		
数量	1 ST		

退针工具

魏德米勒提供各种压接工具、退针工具和光纤工具。



通用订货数据

类型	REMOVAL TOOL HD	版本	
订货号	1866730000	工具, 退针工具	
GTIN (EAN)	4032248437054		
数量	1 ST		