



BCF 3.81/11/180FZE SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

产品图片



PUSH IN 直插式 - 魏德米勒创新的联接系统简化了导线联接。

用户和应用能获得下列优势:

- 由于元件高度小，因此能采用高密度包装。只需要插入准备好的导线即完成联接
- 与紧凑型SCDN / SCDN-THR 双层焊针插座配合, 实现元件高密度
- 集成按钮能打开压接单元, 简化操作
- 操作直观, 清楚区分进线区和操作区。
- 采用魏德米勒专利释放杆(LR), 无需工具即可锁定和释放联接

魏德米勒接插件, 间距为3.81毫米 (0.15英寸) , 布局与标准接插件兼容, 允许进行编码, 提供标记空间。

通用订货数据

| | |
|------------|---|
| 版本 | PCB 接插件, 插头, 3.81 mm, 回路数: 11, 180°, 带操作按键的 PUSH IN, 压接范围, 最大: 1.5 mm ² , 盒装 |
| 订货号 | 1236030000 |
| 类型 | BCF 3.81/11/180FZE SN OR BX |
| GTIN (EAN) | 4050118021059 |
| 数量 | 50 items |
| 产品数据 | IEC: 320 V / 17.5 A / 0.14 - 1.5 mm ² UL: 300 V / 10 A / AWG 26 - AWG 16 |
| 包装 | 盒装 |

BCF 3.81/11/180FZE SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据**审批**

MAMID 认证



ROHS

一致

UL File Number Search

[UL 网站](#)

cURus 证书号

E60693

尺寸和重量

| | | | |
|----|---------|---------|-------------|
| 深 | 34.6 mm | 深度 (英寸) | 1.3622 inch |
| 高度 | 9.3 mm | 高度 (英寸) | 0.3661 inch |
| 宽度 | 52.3 mm | 宽度 (英寸) | 2.0591 inch |
| 净重 | 9.34 g | | |

环保产品合规

RoHS 合规状态

合规, 无例外

REACH SVHC

不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

系统参数

| | | | |
|------------------------|-----------------------------|------|-------------------------|
| 产品系列 | OMNIMATE 信号 - BC/SC 3.81 系列 | | |
| 联接类型 | 现场接线 | | |
| 导线连接方式 | 带操作按键的 PUSH IN | | |
| 间距 P (单位 : mm) | 3.81 mm | | |
| 间距 P (单位 : inch) | 0.150 " | | |
| 导线出线方向 | 180° | | |
| 回路数 | 11 | | |
| L1 (mm) | 38.10 mm | | |
| L1 (inch) | 1.500 " | | |
| 层数 | 1 | | |
| 插针排数 | 1 | | |
| 额定横截面 | 1 mm ² | | |
| 防触电保护 (按照DIN VDE57106) | 手指安全保护 | | |
| 防触电保护 (按照DIN VDE 0470) | IP 20 已插入/ IP 10 未插入 | | |
| 防护等级 | IP20 | | |
| 通道电阻 | ≤5 mΩ | | |
| 可编码 | 是 | | |
| 剥线长度 | 9 mm | | |
| 直杆螺丝刀口尺寸 | 0.4 x 2.5 | | |
| 相关标准 | DIN 5264 | | |
| 插拔次数 | 25 | | |
| 插拔力 / 回路, 最大 | 8 N | | |
| 拉力 / 回路, 最大 | 7 N | | |
| 拧紧扭矩 | 扭矩类型 | 螺钉法兰 | |
| | 使用信息 | 扭紧力矩 | 最小 0.15 Nm 最大 0.2 Nm |

材料数据

| | | | |
|----------------------|-------------|--------------|---------|
| 绝缘材料 | PA 66 GF 30 | 颜色编码 | 橙色 |
| 比色表 (相似) | RAL 2000 | 绝缘材料组 | II |
| 相比漏电起痕指数 (CTI) | ≥ 550 | 绝缘电阻 | ≥ 108 Ω |
| Moisture Level (MSL) | | 阻燃等级符合 UL 94 | V-0 |

BCF 3.81/11/180FZE SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技术数据

| | | | |
|----------|------------------|--------|--------|
| 触点材料 | 铜合金 | 插针镀层 | 镀锡 |
| 插头触点叠层结构 | 4...8 µm Sn matt | 最低存放温度 | -40 °C |
| 最高存放温度 | 70 °C | 最低操作温度 | -50 °C |
| 最高操作温度 | 120 °C | 最小安装温度 | -25 °C |
| 最大安装温度范围 | 120 °C | | |

适用导线

| | |
|-------------------------------|------------------------|
| 压接范围, 最小 | 0.14 mm ² |
| 压接范围, 最大 | 1.5 mm ² |
| 导线最小压接面积 AWG | AWG 26 |
| 导线最大压接面积 AWG | AWG 16 |
| 单股导线的, 最小值 H05(07) V-U | 0.14 mm ² |
| 单股导线的, 最大值 H05(07) V-U | 1.5 mm ² |
| 软导线, 最小压接面积 H05(07) V-K | 0.14 mm ² |
| 软导线, 最大压接面积 H05(07) V-K | 1.5 mm ² |
| 最小压接面积 带预绝缘管状端头(DIN 46 228/4) | 0.25 mm ² |
| 最大压接面积 带预绝缘管状端头(DIN 46 228/4) | 1 mm ² |
| 带导线管状端头, DIN 46228 部分 1, | 0.25 mm ² |
| 最小 | |
| 最大压接面积 带管状端头, 符合DIN46 228/ 1 | 1.5 mm ² |
| 塞规符合 EN 60999 a x b ; ø | 2.4 mm x 1.5 mm; 1.9mm |

| | | | |
|-------|----------|---------|-----------------------------|
| 可压接导线 | 导线连接 截面积 | 型号 | 细绞线 |
| | 管状端头 | 标称 | 0.5 mm ² |
| | | 剥线长度 | 标称 12 mm |
| | | 推荐的管状端头 | H0.5/16 OR |
| | | 剥线长度 | 标称 10 mm |
| | | 推荐的管状端头 | H0.5/10 |
| | 导线连接 截面积 | 型号 | 细绞线 |
| | 管状端头 | 标称 | 0.75 mm ² |
| | | 剥线长度 | 标称 12 mm |
| | | 推荐的管状端头 | H0.75/16 W |
| | | 剥线长度 | 标称 10 mm |
| | | 推荐的管状端头 | H0.75/10 |
| | 导线连接 截面积 | 型号 | 细绞线 |
| | 管状端头 | 标称 | 1 mm ² |
| | | 剥线长度 | 标称 12 mm |
| | | 推荐的管状端头 | H1.0/16D R |
| | | 剥线长度 | 标称 10 mm |
| | | 推荐的管状端头 | H1.0/10 |
| | 导线连接 截面积 | 型号 | 细绞线 |
| | 管状端头 | 标称 | 0.34 mm ² |
| | | 剥线长度 | 标称 10 mm |
| | | 推荐的管状端头 | H0.34/12 TK |

| | |
|------|--|
| 参考文本 | 塑料套环的外径不应大于节距 (P), 根据产品和额定电压选择管状端头的长度。 |
|------|--|

额定数据符合 CSA 标准

| | | | |
|--------------------|--------|--------------------|--------|
| 额定电压 (使用组 B / CSA) | 300 V | 额定电压 (使用组 C / CSA) | 50 V |
| 额定电压 (使用组 D / CSA) | 300 V | 额定电流 (使用组 B / CSA) | 10 A |
| 额定电流 (使用组 D / CSA) | 10 A | 导线最小压接面积, AWG, | AWG 26 |
| 导线最大压接面积, AWG | AWG 16 | | |

BCF 3.81/11/180FZE SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技术数据**额定数据符合 UL 1059 标准**

| | | | |
|------------------------|-------------------|------------------------|--------|
| 机构 | CURUS | cURus 证书号 | E60693 |
| 额定电压 (使用组 B / UL 1059) | 300 V | 额定电压 (使用组 D / UL 1059) | 300 V |
| 额定电流 (使用组 B / UL 1059) | 10 A | 额定电流 (使用组 D / UL 1059) | 10 A |
| 导线最小压接面积, AWG | AWG 26 | 导线最大压接面积, AWG | AWG 16 |
| 参见认证参数 | 规格为最大值, 详情参见认证证书。 | | |

包装

| | | | |
|--------|-----------|--------|-----------|
| 包装 | 盒装 | VPE 长度 | 167.00 mm |
| VPE 宽度 | 121.00 mm | VPE 高度 | 51.00 mm |

类型测试

| | | |
|----------------|----|------|
| 测试 : 误用 (不可互换) | 测试 | 目视检查 |
| | 评价 | 传递 |

额定数据符合 IEC 标准

| | | | |
|------------------------------------|------------------------|------------------------------------|--------------|
| 依据标准进行测试 | IEC 60664-1, IEC 61984 | 额定电流, 最小回路数 ($T_u = 20^\circ C$) | 17.5 A |
| 额定电流, 最大回路数 ($T_u = 20^\circ C$) | 17.5 A | 额定电流, 最小回路数 ($T_u = 40^\circ C$) | 17.5 A |
| 额定电流, 最大回路数 ($T_u = 40^\circ C$) | 16.3 A | 额定电压值 (过电压等级II/污染等级2) | 320 V |
| 额定电压值 (过电压等级III/污染等级2) | 160 V | 额定电压值 (过电压等级III/污染等级3) | 160 V |
| 额定冲击电压 (过压等级 II/污染等级2) | 2.5 kV | 额定冲击电压 (过压等级III/污染等级2) | 2.5 kV |
| 额定冲击电压 (过压等级III/污染等级3) | 2.5 kV | 瞬时耐电流 | 3 x 1s, 76 A |

重要注意事项

IPC 标准的符合性 符合性 : 该产品根据国际认可的标准进行开发、生产和交付, 符合数据页中确保的特性, 装饰性特性满足 IPC-A-610 “等级 2”。其他针对产品的权利主张可以应要求进行评估。

备注

- Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other components are to be designed in accordance with the relevant application standards.
- Rated current related to rated cross-section & min. No. of poles.
- P on drawing = pitch
- Conductors suitable for connection: 1.5 mm² with wire-end ferrule with plastic collar, DIN 46 228/1, with a rated voltage of 125V/2.5 kV with III/3 or 250 V/2.5 kV with II/2
- Crimp shape A for wire-end ferrules with crimping tools PZ 1,5 (order no. 9005990000) or PZ 6/5 (order no. 9011460000) for larger wire cross-sections recommended.
- Wire end ferrule without plastic collar to DIN 46228/1
- Wire end ferrule with plastic collar to DIN 46228/4
- The test point can only be used as potential-pickup point.
- In accordance with IEC 61984, OMNIMATE-connectors are connectors without breaking capacity (COC). During designated use, connectors are not allowed to be engaged or disengaged when live or under load
- Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months







分类

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002638 | ETIM 9.0 | EC002638 |
| ETIM 10.0 | EC002638 | ECLASS 14.0 | 27-46-02-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-46-02-02 | | |

BCF 3.81/11/180FZE SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

图纸**产品图片****Dimensional drawing****Graph****Graph****Graph****应用举例**


BCF 3.81/11/180FZE SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

图纸

应用举例



产品优势



Solid PUSH IN contactSafe and durable