

SAIH-PB-2XAWG24(PUR)

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

产品图片

魏德米勒提供品种齐全的各式传感器执行器电缆。我们提供各种尺寸和长度的传感器以及总线和电子管电缆。如果您找不到特定的产品或者合适长度的产品，请与我们联系。

通用订货数据

版本	总线线路, 回路数: 2, 100 m, 带屏蔽: 是, LED: 不, 护套材料: PUR, 卤素: 不
订货号	1232620000
类型	SAIH-PB-2XAWG24(PUR)
GTIN (EAN)	4050118016260
数量	100 M

SAIH-PB-2XAWG24(PUR)

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据**审批**

MAMID 认证



RoHS

一致

尺寸和重量

净重 54.38 g

环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 无例外

REACH SVHC 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

电缆技术参数

电缆长度	100 m	护套颜色	红紫色
适用于拖曳电缆	是	接线数量	2
带屏蔽	是	卤素	不
绝缘	TPE	加速度	5 m/s ²
最小弯曲半径, 可变	12倍电缆直径	最小弯曲半径, 固定	7.5 * 直径
弯曲循环	2 Mio	传输速率	3 m/s
护套材料	PUR	电缆长度可配置	无
外部覆层符合 UL AWM 样式	20236 (80 °C / 30 V)	混合型电缆	无
辐照交联	无	防焊接火花	无
芯线截面积 AWG	AWG 24	颜色编码	红色, 绿色
静止时的温度范围	-40...70 °C	耐焊珠高温	无
移动中的温度范围	-20...60 °C	回路数	2
外径	7.8 mm ± 0.2 mm		

电缆电气属性

绝缘电阻	108 Ω	目录册	其他
额定电流	4 A	传输速率	3 m/s

电缆的机械和材料属性

卤素	不	加速度	5 m/s ²
弯曲循环	2 Mio	传输速率	3 m/s

电缆结构

护套颜色	红紫色	接线数量	2
绝缘	TPE	护套材料	PUR
芯线排列	双绞线	颜色编码	红色, 绿色
全屏蔽	铝膜, 屏蔽编织铜导线	屏蔽编织覆盖	65 %

分类

ETIM 8.0	EC003249	ETIM 9.0	EC003249
ETIM 10.0	EC003249	ECLASS 14.0	27-06-18-01
ECLASS 15.0	27-06-18-01		

SAIH-PB-2XAWG24(PUR)

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

图纸

www.weidmueller.com

插针分配方案

