

**SAIE-M12B-5-2.0V-HW-PG9****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

面板安装联接器用于传感器/执行器布线的设备侧联接。有 M12、M8 和 M5 几种规格。

**通用订货数据**

版本	内置插头, 孔式直, 紧固螺纹: PG 9, 回路数: 5, 股线 / 电缆长度: 2 m, 背板安装
订货号	<a href="#">1233320000</a>
类型	SAIE-M12B-5-2.0V-HW-PG9
GTIN (EAN)	4050118016765
数量	1 items

**SAIE-M12B-5-2.0V-HW-PG9**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**技术数据****审批**

MAMID 认证



ROHS	一致
UL File Number Search	<a href="#">UL 网站</a>
证书号 (cULus)	E307231

**尺寸和重量**

净重	76 g
----	------

**环保产品合规**

RoHS 合规状态	符合要求
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

**电缆技术参数**

电缆长度	2 m	芯线横截面积	0.34 mm <sup>2</sup>
股线 / 电缆长度	2 m	护套材料	PVC
颜色编码	棕色, 白色, 蓝色, 黑色, 灰色	回路数	5

**技术资料 可定制接插件**

回路数	5	编码	A 编码
插针镀层	镀金的	联接类型	插座
外壳基本材料	镀锌	绝缘电阻	108 Ω
触点材料	CuSn	额定电压	60 V
额定电流	4 A	防护等级	IP67, 拧入时
污染等级	3	外壳温度范围	-30...+90 °C

**标准**

连接器标准	IEC 61076-2-101
-------	-----------------

**通用参数**

回路数	5
电缆长度	2 m
编码	A 编码
插针镀层	镀金的
拧紧力矩矩	1 Nm
芯线横截面积	0.34 mm <sup>2</sup>
联接类型	插座
外壳基本材料	镀锌
绝缘电阻	108 Ω
触点材料	CuSn
安装方式	背板安装
额定电压	60 V
额定电流	4 A
AF 尺寸	19 mm
防护等级	IP67, 拧入时
污染等级	3

**SAIE-M12B-5-2.0V-HW-PG9**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**技术数据**

端口 1	M12
端口 2	Flying wires
股线 / 电缆长度	2 m
护套材料	PVC
紧固螺纹	PG 9
安装扭矩范围	2 Nm
安装扭矩	最大 2 Nm
外壳温度范围	-30...+90 °C
导线外径	-





**分类**

ETIM 8.0	EC003570	ETIM 9.0	EC003570
ETIM 10.0	EC003570	ECLASS 14.0	27-44-01-03
ECLASS 15.0	27-44-01-03		

**SAIE-M12B-5-2.0V-HW-PG9**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**图纸****接线图****插针分配方案****尺寸图****尺寸图****分解图纸**