



## PM 5.00/04/90 3.5SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### 产品图片



采用片簧联接的印刷电路板接线端子，间距为 5.00 和 5.08 mm。导线出线方向 90°。适用于最大 2.5 mm² 的导线截面积。

### 通用订货数据

|            |                                                                                        |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 版本         | PCB 接线端子, 5.00 mm, 回路数: 4, 90°, 焊脚长度 (l): 3.5 mm, 镀锡, 橙色, 压钳式连接, 压接范围, 最大: 2.5 mm², 盒装 |
| 订货号        | <a href="#">1234650000</a>                                                             |
| 类型         | PM 5.00/04/90 3.5SN OR BX                                                              |
| GTIN (EAN) | 4050118019063                                                                          |
| 数量         | 100 items                                                                              |
| 产品数据       | IEC: 600 V / 24 A / 0.13 - 2.5 mm²<br>UL: 300 V / 15 A / AWG 26 - AWG 14               |
| 包装         | 盒装                                                                                     |

## PM 5.00/04/90 3.5SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

## 审批

MAMID 认证



|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| ROHS                  | 一致                    |
| UL File Number Search | <a href="#">UL 网站</a> |
| cURus 证书号             | E60693                |

## 尺寸和重量

|         |            |         |             |
|---------|------------|---------|-------------|
| 深       | 8 mm       | 深度 (英寸) | 0.315 inch  |
| 高度      | 13.5 mm    | 高度 (英寸) | 0.5315 inch |
| 最低安装高度  | 10 mm      | 宽度      | 20.6 mm     |
| 宽度 (英寸) | 0.811 inch | 净重      | 3.43 g      |

## 环保产品合规

|                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| RoHS 合规状态        | 合规, 有例外                              |
| RoHS 豁免 (如适用/已知) | 6c                                   |
| REACH SVHC       | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP             | c2abd024-c370-41bc-90fc-5ba34b090103 |

## 系统规格

| 产品系列                    | OMNIMATE Signal - series PM | 导线连接方式                   | 压钳式连接    |
|-------------------------|-----------------------------|--------------------------|----------|
| 安装在印刷线路板上               | THT 焊接联接                    | 导线出线方向                   | 90°      |
| 间距 P (单位: mm)           | 5.00 mm                     | 间距 P (单位: inch)          | 0.197 "  |
| 回路数                     | 4                           | 插针排数                     | 1        |
| 由客户装配                   | 是                           | 层数                       | 1        |
| 每排最大邻近回路数               | 24                          | 焊脚长度 (l)                 | 3.5 mm   |
| 焊针规格                    | d = 1.0 mm                  | 焊接孔直径 (D)                | 1.3 mm   |
| 焊接孔直径公差 (D)             | + 0.1 mm                    | 每回路的焊脚数目                 | 1        |
| 直杆螺丝刀口尺寸                | 0.6 x 3.5                   | 相关标准                     | DIN 5264 |
| 最小拧紧力矩                  | 0.4 Nm                      | 最大拧紧力矩                   | 0.5 Nm   |
| 压接螺钉                    | M 2.5                       | 剥线长度                     | 6 mm     |
| L1 (mm)                 | 15.00 mm                    | L1 (inch)                | 0.591 "  |
| 防触电保护 (按照 DIN VDE 0470) | IP 20, 位于印刷线路板之上; 导线已连接     | 防触电保护 (按照 DIN VDE 57106) | 手指安全保护   |
| 防护等级                    | IP20                        |                          |          |

## 材料数据

|                |            |                      |                                    |
|----------------|------------|----------------------|------------------------------------|
| 绝缘材料           | Wemid (PA) | 颜色编码                 | 橙色                                 |
| 比色表 (相似)       | RAL 2000   | 绝缘材料组                | I                                  |
| 相比漏电起痕指数 (CTI) | ≥ 600      | Moisture Level (MSL) |                                    |
| 阻燃等级符合 UL 94   | V-0        | 触点材料                 | 铜合金                                |
| 插针镀层           | 镀锡         | 涂层                   | 1-3 µm Ni, 4-6 µm SN               |
| 镀锡类型           | 亚光         | 焊接连接的焊层结构            | 1.5...3.5 µm Ni / 4...6 µm Sn matt |
| 最低存放温度         | -40 °C     | 最高存放温度               | 70 °C                              |
| 最低操作温度         | -50 °C     | 最高操作温度               | 120 °C                             |
| 最小安装温度         | -25 °C     | 最大安装温度范围             | 120 °C                             |

## PM 5.00/04/90 3.5SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

## 适用导线

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| 压接范围, 最小                      | 0.13 mm <sup>2</sup> |
| 压接范围, 最大                      | 2.5 mm <sup>2</sup>  |
| 导线最小压接面积 AWG                  | AWG 26               |
| 导线最大压接面积 AWG                  | AWG 14               |
| 单股导线的, 最小值 H05(07) V-U        | 0.13 mm <sup>2</sup> |
| 单股导线的, 最大值 H05(07) V-U        | 2.5 mm <sup>2</sup>  |
| 软导线, 最小压接面积 H05(07) V-K       | 0.13 mm <sup>2</sup> |
| 软导线, 最大压接面积 H05(07) V-K       | 2.5 mm <sup>2</sup>  |
| 最小压接面积 带预绝缘管状端头(DIN 46 228/4) | 0.25 mm <sup>2</sup> |
| 最大压接面积 带预绝缘管状端头(DIN 46 228/4) | 1.5 mm <sup>2</sup>  |
| 带导线管状端头, DIN 46228 部分 1, 最小   | 0.25 mm <sup>2</sup> |
| 最大压接面积 带管状端头, 符合DIN46 228/ 1  | 1.5 mm <sup>2</sup>  |

|          |          |         |                              |
|----------|----------|---------|------------------------------|
| 可压接导线    | 导线连接 截面积 | 型号      | 细绞线                          |
|          |          | 标称      | 0.5 mm <sup>2</sup>          |
| 管状端头     |          | 剥线长度    | 标称 8 mm                      |
|          |          | 推荐的管状端头 | <a href="#">H0.5/12 OR</a>   |
|          |          | 剥线长度    | 标称 6 mm                      |
|          |          | 推荐的管状端头 | <a href="#">H0.5/6</a>       |
| 导线连接 截面积 |          | 型号      | 细绞线                          |
|          |          | 标称      | 0.75 mm <sup>2</sup>         |
| 管状端头     |          | 剥线长度    | 标称 8 mm                      |
|          |          | 推荐的管状端头 | <a href="#">H0.75/12 W</a>   |
|          |          | 剥线长度    | 标称 6 mm                      |
|          |          | 推荐的管状端头 | <a href="#">H0.75/6</a>      |
| 导线连接 截面积 |          | 型号      | 细绞线                          |
|          |          | 标称      | 1 mm <sup>2</sup>            |
| 管状端头     |          | 剥线长度    | 标称 8 mm                      |
|          |          | 推荐的管状端头 | <a href="#">H1.0/12 GE</a>   |
|          |          | 剥线长度    | 标称 6 mm                      |
|          |          | 推荐的管状端头 | <a href="#">H1.0/6</a>       |
| 导线连接 截面积 |          | 型号      | 细绞线                          |
|          |          | 标称      | 0.25 mm <sup>2</sup>         |
| 管状端头     |          | 剥线长度    | 标称 8 mm                      |
|          |          | 推荐的管状端头 | <a href="#">H0.25/10 HBL</a> |
|          |          | 剥线长度    | 标称 5 mm                      |
|          |          | 推荐的管状端头 | <a href="#">H0.25/5</a>      |
| 导线连接 截面积 |          | 型号      | 细绞线                          |
|          |          | 标称      | 0.34 mm <sup>2</sup>         |
| 管状端头     |          | 剥线长度    | 标称 8 mm                      |
|          |          | 推荐的管状端头 | <a href="#">H0.34/10 TK</a>  |

参考文本 根据产品和额定电压选择管状端头的长度。塑料套环的外径不应大于节距 (P)

## 额定数据符合 CSA 标准

|                    |                   |                    |                |
|--------------------|-------------------|--------------------|----------------|
| 机构                 | CSA               | CSA 认证号            | 200039-1815154 |
| 额定电压 (使用组 B / CSA) | 300 V             | 额定电压 (使用组 D / CSA) | 300 V          |
| 额定电流 (使用组 B / CSA) | 15 A              | 额定电流 (使用组 D / CSA) | 10 A           |
| 导线最小压接面积, AWG      | AWG 26            | 导线最大压接面积, AWG      | AWG 14         |
| 参见认证参数             | 规格为最大值, 详情参见认证证书。 |                    |                |

## PM 5.00/04/90 3.5SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

## 额定数据符合 UL 1059 标准

|                        |                   |                        |        |
|------------------------|-------------------|------------------------|--------|
| 机构                     | CURUS             | cURus 证书号              | E60693 |
| 额定电压 (使用组 B / UL 1059) | 300 V             | 额定电压 (使用组 D / UL 1059) | 300 V  |
| 额定电流 (使用组 B / UL 1059) | 15 A              | 额定电流 (使用组 D / UL 1059) | 10 A   |
| 导线最小压接面积, AWG          | AWG 26            | 导线最大压接面积, AWG          | AWG 14 |
| 参见认证参数                 | 规格为最大值, 详情参见认证证书。 |                        |        |

## 包装

|        |          |        |           |
|--------|----------|--------|-----------|
| 包装     | 盒装       | VPE 长度 | 152.00 mm |
| VPE 宽度 | 91.00 mm | VPE 高度 | 50.00 mm  |

## 类型测试

|             |      |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 测试标识的耐久性    | 测试   | 原产地标志, 类型鉴别, 插口距, 材料类型, 批准标识 UL, 批准标识 CSA, 耐久性                                                                                                                                                                                                   |
|             | 评价   | 可用                                                                                                                                                                                                                                               |
| 测试 可夹紧 截面积  | 标准   | DIN EN 60999-1 章节 7 和 9.1 / 12.00, DIN EN 60947-1 章节 8.2.4.5.1 / 12.02                                                                                                                                                                           |
|             | 导线类型 | 导体类型和导线截面积 实心 0.14 mm <sup>2</sup><br>导体类型和导线截面积 扭绞 0.14 mm <sup>2</sup><br>导体类型和导线截面积 实心 2.5 mm <sup>2</sup><br>导体类型和导线截面积 扭绞 2.5 mm <sup>2</sup><br>导体类型和导线截面积 AWG 26/1<br>导体类型和导线截面积 AWG 26/19<br>导体类型和导线截面积 AWG 14/1<br>导体类型和导线截面积 AWG 14/19 |
| 导体损坏和意外松动测试 | 评价   | 传递                                                                                                                                                                                                                                               |
|             | 标准   | DIN EN 60999-1 章节 9.4 / 12.00                                                                                                                                                                                                                    |
|             | 要求   | 0.2 kg                                                                                                                                                                                                                                           |
|             | 导线类型 | 导体类型和导线截面积 扭绞 0.25 mm <sup>2</sup><br>导体类型和导线截面积 AWG 26/1<br>导体类型和导线截面积 AWG 26/19                                                                                                                                                                |
|             | 评价   | 传递                                                                                                                                                                                                                                               |
|             | 要求   | 0.3 kg                                                                                                                                                                                                                                           |
|             | 导线类型 | 导体类型和导线截面积 实心 0.5 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                |
|             | 评价   | 传递                                                                                                                                                                                                                                               |
|             | 要求   | 0.7 kg                                                                                                                                                                                                                                           |
|             | 导线类型 | 导体类型和导线截面积 实心 2.5 mm <sup>2</sup><br>导体类型和导线截面积 扭绞 2.5 mm <sup>2</sup><br>导体类型和导线截面积 AWG 14/1<br>导体类型和导线截面积 AWG 14/19                                                                                                                            |
| 拉出测试        | 评价   | 传递                                                                                                                                                                                                                                               |
|             | 标准   | DIN EN 60999-1 章节 9.5 / 12.00                                                                                                                                                                                                                    |
|             | 要求   | ≥10 N                                                                                                                                                                                                                                            |
|             | 导线类型 | 导体类型和导线截面积 扭绞 0.25 mm <sup>2</sup><br>导体类型和导线截面积 AWG 26/1<br>导体类型和导线截面积 AWG 26/19                                                                                                                                                                |
|             | 评价   | 传递                                                                                                                                                                                                                                               |
|             | 要求   | ≥20 N                                                                                                                                                                                                                                            |
|             | 导线类型 | 导体类型和导线截面积 H05V-K0.5                                                                                                                                                                                                                             |
|             | 评价   | 传递                                                                                                                                                                                                                                               |
|             | 要求   | ≥50 N                                                                                                                                                                                                                                            |
|             | 导线类型 | 导体类型和导线截面积 H07V-U2.5<br>导体类型和导线截面积 H07V-K2.5<br>导体类型和导线截面积 AWG 14/1                                                                                                                                                                              |

## 技术数据

|    |  |                      |
|----|--|----------------------|
|    |  | 导体类型和导线截面积 AWG 14/19 |
| 评价 |  | 传递                   |

## 额定数据符合 IEC 标准

|                         |                        |                         |               |
|-------------------------|------------------------|-------------------------|---------------|
| 依据标准进行测试                | IEC 60664-1, IEC 61984 | 额定电流, 最小回路数 (Tu = 20°C) | 24 A          |
| 额定电流, 最大回路数 (Tu = 20°C) | 24 A                   | 额定电流, 最小回路数 (Tu = 40°C) | 24 A          |
| 额定电流, 最大回路数 (Tu = 40°C) | 24 A                   | 额定电压值 (过电压等级II/污染等级2)   | 600 V         |
| 额定电压值 (过电压等级III/污染等级2)  | 250 V                  | 额定电压值 (过电压等级III/污染等级3)  | 250 V         |
| 额定冲击电压 (过压等级 II/污染等级2)  | 4 kV                   | 额定冲击电压 (过压等级III/污染等级2)  | 4 kV          |
| 额定冲击电压 (过压等级III/污染等级3)  | 4 kV                   | 瞬时耐电流                   | 3 x 1s, 120 A |

## 重要注意事项

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| IPC 标准的符合性 | 符合性：该产品根据国际认可的标准进行开发、生产和交付，符合数据页中确保的特性，装饰性特性满足 IPC-A-610 “等级 2”。其他针对产品的权利主张可以应要求进行评估。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
| 备注         | <ul style="list-style-type: none"><li>Rated current related to rated cross-section &amp; min. No. of poles.</li><li>Wire end ferrule without plastic collar to DIN 46228/1</li><li>Wire end ferrule with plastic collar to DIN 46228/4</li><li>The data given under CSA relates to a cUL approval - E60693</li><li>P on drawing = pitch</li><li>Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other components are to be designed in accordance with the relevant application standards.</li><li>Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months</li></ul> |  |  |

## 分类

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002643    | ETIM 9.0    | EC002643    |
| ETIM 10.0   | EC002643    | ECLASS 14.0 | 27-46-01-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-46-01-01 |             |             |


# PM 5.00/04/90 3.5SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 图纸


### 产品图片




### Dimensional drawing



### Graph



### Graph



## 附件

## 开槽螺丝刀



VDE 绝缘的一字螺丝刀, SDI DIN 7437, ISO 2380/2, 符合 DIN 5264 标准, ISO 2380/1, SoftFinish 把手

## 通用订货数据

|            |                            |          |
|------------|----------------------------|----------|
| 类型         | SDIS 0.6X3.5X100           | 版本       |
| 订货号        | <a href="#">9008390000</a> | 螺丝刀, 螺丝刀 |
| GTIN (EAN) | 4032248056354              |          |
| 数量         | 1 ST                       |          |
| 类型         | SDS 0.6X3.5X100            | 版本       |
| 订货号        | <a href="#">9008330000</a> | 螺丝刀, 螺丝刀 |
| GTIN (EAN) | 4032248056286              |          |
| 数量         | 1 ST                       |          |

## 十字螺丝刀, Phillips型



十字螺丝刀, Phillips, SDK PH DIN 5262, ISO 8764/2-PH, 符合 ISO 8764-PH, 铬顶尖, 高质软手柄

## 通用订货数据

|            |                            |                                        |
|------------|----------------------------|----------------------------------------|
| 类型         | SDK PH0 X 60               | 版本                                     |
| 订货号        | <a href="#">2749400000</a> | 螺丝刀, 刀片宽度(B): 3 mm, 60 mm, 刀片厚度 (A): 0 |
| GTIN (EAN) | 4050118895629              |                                        |
| 数量         | 1 ST                       |                                        |