THM WO VIN 25/25 WS



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







THM WriteOn 卷装电缆标记号适合标记外径达 36 mm 的导线和电缆。透明的粘贴带可以保护已经打印的标记号表面。

- 缠绕透明粘贴带来保护标记号免受污染和磨损。
- 使用高品质热传递打印机简单快速地进行标记

通用订货数据

版本	THM, 导线及电缆标记号, 3.2 - 4.8 mm, 25 x 25 mm, 白色
订货号	<u>1253150000</u>
类型	THM WO VIN 25/25 WS
GTIN (EAN)	4050118045673
数量	1 items

THM WO VIN 25/25 WS



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

27-40-04-01

27-28-11-02

27-28-11-02

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

技不数据				
审批				
ROHS	—————————————————————————————————————			
マウロ重量				
		No etc. (tt. 1)		
~	0.07 mm	深度 (英寸)	0.0026 inch	
高度 2007	25 mm	高度 (英寸)	0.9842 inch	
艺度 2.舌	25 mm	宽度 (英寸)	0.9842 inch	
重	743 g			
温度				
	-4080 °C			
不保产品合规				
RoHS 合规状态	合规,无例外			
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)			
通用数据				
	取击岭船坐上今到			
可放剂 材料颜色(阻抗编码)	聚丙烯酸酯粘合剂 9			
7件颜色(随加编码)]印类型				
」い <u>大宝</u> <u> </u>				
SE BE	日找和炯即 25 mm			
以 且燃等级符合 UL 94	V-0			
最大工作温度	80 °C			
3八工作温度 最小工作温度	-40 °C			
预色编码 	<u> </u>			
氢素				
基础材料				
丁印标志	无			
字个包装单元的标记号数量 第个包装单元的标记号数量	供电形式	卷装标签	ž	
示记区域大小	10 x 25 mm			
从证符合 UL 969	 无			
5用的打印机	THM MULTIMARK, THM MULTIMARK PLUS			
事种组合对应的标识牌数 	1 Label reel = Conductor and cable markers			
L作温度范围	-4080 °C			
F卷数量	5000			
导线和电缆标记号			,	
<u></u> 3素	是	最大压接面积	120 mm²	
3.系	 0.75 mm²		4.8 mm	
录小压设备的。 最小电缆外径	3.2 mm		3.2 - 4.8 mm	
3.7.10.30.7.1 <u>1</u> 3.5.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.	0.75 - 120 mm ²	7-W/I II	0.2 T.0 IIIII	
类				
TIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530	
TIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530	
TIM 10.0	EC001530	ECLASS 9.0	27-40-04-01	
CLASS 0.1	27.40.04.01	ECLASS 10.0	27 40 04 01	

ECLASS 9.1

ECLASS 11.0

ECLASS 13.0

目录日期/图纸 2

ECLASS 10.0

ECLASS 12.0

ECLASS 14.0

27-40-04-01

27-28-11-02

27-28-11-02

数据信息页

THM WO VIN 25/25 WS



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

ECLASS 15.0

27-28-11-02

数据信息页

图纸

THM WO VIN 25/25 WS



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



THM WO VIN 25/25 WS



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

附件

墨带



这些打印机采用热传输技术,提供出色的打印质量。 不同材料和在 Windows 下的友好用户界面可以理想的满足标记需要。

通用订货数据

类型 RIBBON MM 110/360 SW 订货号 <u>2005070000</u>

GTIN (EAN) 4050118390049

数量 1 ST

版本

Ink ribbon

编制日期 16.11.2025 07:56:14 MEZ

目录日期/图纸 5