## **THM PA 60/40 WS**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







THM 标签采用热传输技术,提供出色的打印质量。 可采用不同材料, 且打印系统与 Windows 系统兼容,更方便用户使用。

- 有多种颜色可选的高品质聚酯标签或平价的纸质标签
- 打印机自动标签定位,保证在每个标签的中心打印。

#### 通用订货数据

版本	THM, 设备标识牌, 40 x 60 mm, 白色		
订货号	<u>1244760000</u>		
类型	THM PA 60/40 WS		
GTIN (EAN)	4050118032567		
数量	1 items		

## **THM PA 60/40 WS**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 技术数据

审批				
20110	Ti-			
OHS	<u>一</u> 致			
マナ和重量				
₹	0.08 mm	深度 (英寸)	0.0031 inch	
<u>                                     </u>	40 mm	 高度 (英寸)	1.5748 inch	
元 <u>元</u> 西度	60 mm	宽度 (英寸)	2.3622 inch	
重	773 g	202 (21 37		
	-4070 °C		,	
不保产品合规				
RoHS 合规状态	合规,无例外			
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)			
通用数据				
上 上 上 上 於	固定丙烯酸聚合物			
5000000000000000000000000000000000000	2000			
[印工艺				
· · · · · · · · · · · · · ·	自我粘贴的			
<u> </u>	60 mm			
3. 3.燃等级符合 UL 94	HB			
最大工作温度	70 °C			
最小工作温度	-40 °C			
(1) — (1) —	 白色			
☑素	不			
基础材料	 纸质			
]印标志	无			
每个包装单元的标记号数量	供电形式	卷装标签		
5用的打印机	THM MULTIMARK, THM MULTIMARK PLUS			
<b>种组合对应的标识牌数</b>	1 Label reel = Device markers			
	-4070 °C			
<del>]</del> 卷数量	2000			
<b>设备标记号</b>			,	
<b>卤素</b>	不			
<del></del>				
TIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288	
TIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288	
TIM 10.0	EC001288	ECLASS 9.0	27-40-06-29	
CLASS 9.1	27-40-06-29	ECLASS 10.0	27-40-06-29	
CLASS 11.0	27-28-11-04	ECLASS 12.0	27-28-11-04	
CLASS 13.0	27-28-11-04	ECLASS 14.0	27-28-11-04	
ECLASS 15.0	27-28-11-04			

目录日期/图纸 2

## 数据信息页

图纸

## **THM PA 60/40 WS**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



## 数据信息页

### **THM PA 60/40 WS**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## 附件

### 墨带



这些打印机采用热传输技术,提供出色的打印质量。 不同材料和在 Windows 下的友好用户界面可以理想的满足标记需要。

### 通用订货数据

类型 RIBBON MM 110/360 SW 订货号 <u>2005070000</u>

4050118390049

数量 1 ST

GTIN (EAN)

版本

Ink ribbon

编制日期 13.11.2025 10:46:04 MEZ