

## CH20M BUS-PROFIL TS 35X15/250

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 产品图片



## 模块化电子外壳系统的集成式导轨总线

在模块应用的供电、连接和分配中，导轨总线用无中断的灵活的系统解决方案取代了成本过高的单线束。

系统总线牢固地集成在 35 mm 标准安装轨内。SMD 总线接触块可进行回流焊，因此可以在组件装配期间完全自动处理。耐用的镀金接触表面确保在所有外壳宽度下都能实现永久可靠接触。

- 无限可扩展性。集成式连接解决方案涵盖所有系统宽度：从 6mm 切片到 67mm 大空间外壳。
- 安装期间易于维护。即使在现有模块组中，也很容易更换模块 - 不影响相邻模块。
- 通用集成。不间断的系统总线牢固地集成在 35 mm 标准安装轨内。
- 最佳可用性。使用五个完全镀锌和部分镀金的双拱形触点与导轨总线建立永久接触。THR 焊接法兰确保与电路板的连接稳定。

## 通用订货数据

|            |  |
|------------|--|
| 版本         | 导轨安装总线技术, 镶嵌件断面, OMNIMATE 外壳 - CH20M 系列, 宽度: 25.3 mm |
| 订货号        | <a href="#">1248180000</a>                           |
| 类型         | CH20M BUS-PROFIL TS 35X15/250                        |
| GTIN (EAN) | 4050118053265  |
| 数量         | 5 items  |

## CH20M BUS-PROFIL TS 35X15/250

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

## 审批

MAMID 认证



ROHS 一致

## 尺寸和重量

|    |         |         |             |
|----|---------|---------|-------------|
| 深  | 250 mm  | 深度 (英寸) | 9.8425 inch |
| 高度 | 13.3 mm | 高度 (英寸) | 0.5236 inch |
| 宽度 | 25.3 mm | 宽度 (英寸) | 0.9961 inch |
| 长度 | 0 mm    | 净重      | 39.2 g      |

## 环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 无例外  
REACH SVHC 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

## 材料数据

|                |                |                      |        |
|----------------|----------------|----------------------|--------|
| 绝缘材料           | PA 66          | 颜色编码                 | 黑色     |
| 比色表 (相似)       | RAL 9011       | 绝缘材料组                | II     |
| 相比漏电起痕指数 (CTI) | 400 ≤ CTI <600 | Moisture Level (MSL) |        |
| 阻燃等级符合 UL 94   | V-0            | 最低操作温度               | -40 °C |
| 最高操作温度         | 120 °C         |                      |        |

## 材料数据

|              |      |                |                |
|--------------|------|----------------|----------------|
| 阻燃等级符合 UL 94 | V-0  | 绝缘材料           | PA 66          |
| 绝缘材料组        | II   | 表面处理           | 未处理的           |
| 基础材料         | 塑料材质 | 相比漏电起痕指数 (CTI) | 400 ≤ CTI <600 |

## 常规数据

|         |            |          |            |
|---------|------------|----------|------------|
| 颜色编码    | 黑色         | 防护等级     | IP20 (安装后) |
| 安装导轨已装备 | TS 35 x 15 | 比色表 (相似) | RAL 9011   |

## 分类

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001031    | ETIM 9.0    | EC001031    |
| ETIM 10.0   | EC001031    | ECLASS 14.0 | 27-18-27-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-18-27-92 |             |             |

## CH20M BUS-PROFIL TS 35X15/250

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 附件

## CH20M BUS - 总线印刷电路板



模块化电子外壳系统的集成式导轨总线  
在模块应用的供电、连接和分配中，导轨总线用无中断的灵活的系统解决方案取代了成本过高的单线束。系统总线牢固地集成在 35 mm 标准安装轨内。SMD 总线接触块可进行回流焊，因此可以在组件装配期间完全自动处理。耐用的镀金接触表面确保在所有外壳宽度下都能实现永久可靠接触。

- 无限可扩展性。集成式连接解决方案涵盖所有系统宽度：从 6mm 切片到 67mm 大空间外壳。
- 安装期间易于维护。即使在现有模块组中，也很容易更换模块 - 不影响相邻模块。
- 通用集成。不间断的系统总线牢固地集成在 35 mm 标准安装轨内。
- 最佳可用性。使用五个完全镀锌和部分镀金的双拱形触点与导轨总线建立永久接触。THR 焊接法兰确保与电路板的连接稳定。

## 通用订货数据

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 类型         | CH20M BUS 4.50/05 AU/250   | 版本   |
| 订货号        | <a href="#">1248220000</a> | 导轨安装总线技术, 总线线路板, OMNIMATE 外壳 - CH20M 系列, 宽度: |
| GTIN (EAN) | 4050118053234              | 250 mm                                       |
| 数量         | 10 ST                      |  |

## CH20M BUS-ADP - 总线插芯板盖板



模块化电子外壳系统的集成式导轨总线  
在模块应用的供电、连接和分配中，导轨总线用无中断的灵活的系统解决方案取代了成本过高的单线束。系统总线牢固地集成在 35 mm 标准安装轨内。SMD 总线接触块可进行回流焊，因此可以在组件装配期间完全自动处理。耐用的镀金接触表面确保在所有外壳宽度下都能实现永久可靠接触。

- 无限可扩展性。集成式连接解决方案涵盖所有系统宽度：从 6mm 切片到 67mm 大空间外壳。
- 安装期间易于维护。即使在现有模块组中，也很容易更换模块 - 不影响相邻模块。
- 通用集成。不间断的系统总线牢固地集成在 35 mm 标准安装轨内。
- 最佳可用性。使用五个完全镀锌和部分镀金的双拱形触点与导轨总线建立永久接触。THR 焊接法兰确保与电路板的连接稳定。

## 通用订货数据

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| 类型         | CH20M BUS-ADP TS 35/250    | 版本  |
| 订货号        | <a href="#">1248250000</a> | 导轨安装总线技术, 盖板剖面, OMNIMATE 外壳 - CH20M 系列, 宽度: |
| GTIN (EAN) | 4050118053203              | 250 mm                                      |
| 数量         | 10 ST                      |   |

## CH20M BUS-PROFIL TS 35X15/250

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 附件

## CH20M BUS-AP - 总线插芯板端板



模块化电子外壳系统的集成式导轨总线  
在模块应用的供电、连接和分配中，导轨总线用无中断的灵活的系统解决方案取代了成本过高的单线束。


系统总线牢固地集成在 35 mm 标准安装轨内。SMD 总线接触块可进行回流焊，因此可以在组件装配期间完全自动处理。耐用的镀金接触表面确保在所有外壳宽度下都能实现永久可靠接触。

- 无限可扩展性。集成式连接解决方案涵盖所有系统宽度：从 6mm 切片到 67mm 大空间外壳。
- 安装期间易于维护。即使在现有模块组中，也很容易更换模块 - 不影响相邻模块。
- 通用集成。不间断的系统总线牢固地集成在 35 mm 标准安装轨内。
- 最佳可用性。使用五个完全镀锌和部分镀金的双拱形触点与导轨总线建立永久接触。THR 焊接法兰确保与电路板的连接稳定。

## 通用订货数据

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| 类型         | CH20M BUS-AP LI TS 35X7... | 版本  |
| 订货号        | <a href="#">1193160000</a> | 导轨安装总线技术, 端板, OMNIMATE 外壳 - CH20M 系列, 宽度: 5.1 |
| GTIN (EAN) | 4032248987771              | mm  |
| 数量         | 50 ST                      |   |
| 类型         | CH20M BUS-AP RE TS 35X7... | 版本  |
| 订货号        | <a href="#">1193170000</a> | 导轨安装总线技术, 端板, OMNIMATE 外壳 - CH20M 系列, 宽度: 5.1 |
| GTIN (EAN) | 4032248987924              | mm  |
| 数量         | 50 ST                      |   |

## 总线触点块 - 中间焊接法兰



模块化电子外壳系统的集成式导轨总线  
在模块应用的供电、连接和分配中，导轨总线用无中断的灵活的系统解决方案取代了成本过高的单线束。

系统总线牢固地集成在 35 mm 标准安装轨内。SMD 总线接触块可进行回流焊，因此可以在组件装配期间完全自动处理。耐用的镀金接触表面确保在所有外壳宽度下都能实现永久可靠接触。

- 无限可扩展性。集成式连接解决方案涵盖所有系统宽度：从 6mm 切片到 67mm 大空间外壳。
- 安装期间易于维护。即使在现有模块组中，也很容易更换模块 - 不影响相邻模块。
- 通用集成。不间断的系统总线牢固地集成在 35 mm 标准安装轨内。
- 最佳可用性。使用五个完全镀锌和部分镀金的双拱形触点与导轨总线建立永久接触。THR 焊接法兰确保与电路板的连接稳定。

## 通用订货数据

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| 类型         | SR-SMD 4.50/05/90LFM 3...  | 版本  |
| 订货号        | <a href="#">1155870000</a> | PCB 接插件, 总线连接模块, 中央焊接法兰, THT/THR 焊接联接, 回路数: |
| GTIN (EAN) | 4032248942510              | 5, 180°, 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀金的, 黑色          |
| 数量         | 78 ST                      |   |

CH20M BUS-PROFIL TS 35X15/250


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

附件

|            |                           |   |
|------------|---------------------------|---|
| 类型         | SR-SMD 4.50/05/90LFM 3... | 版本  |
| 订货号        | <a href="#">115580000</a> | PCB 接插件, 总线连接模块, 中央焊接法兰, THT/THR 焊接联接, 回路数: |
| GTIN (EAN) | 4032248942305             | 5, 180°, 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀金的, 黑色          |
| 数量         | 300 ST                    |   |

总线触点块 - 焊接法兰



模块化电子外壳系统的集成式导轨总线在模块应用的供电、连接和分配中，导轨总线用无中断的灵活的系统解决方案取代了成本过高的单线束。系统总线牢固地集成在 35 mm 标准安装轨内。SMD 总线接触块可进行回流焊，因此可以在组件装配期间完全自动处理。耐用的镀金接触表面确保在所有外壳宽度下都能实现永久可靠接触。

- 无限可扩展性。集成式连接解决方案涵盖所有系统宽度：从 6mm 切片到 67mm 大空间外壳。
- 安装期间易于维护。即使在现有模块组中，也很容易更换模块 - 不影响相邻模块。
- 通用集成。不间断的系统总线 牢固地集成在 35 mm 标准安装轨内。
- 最佳可用性。使用五个完全镀锌和部分镀金的双拱形触点与导轨总线建立永久接触。THR 焊接法兰确保与电路板的连接稳定。

通用订货数据

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 类型         | SR-SMD 4.50/05/90LF 1.5... | 版本   |
| 订货号        | <a href="#">1155890000</a> | PCB 接插件, 总线连接模块, 焊接法兰, THT/THR 焊接联接, 回路数: 5, |
| GTIN (EAN) | 4032248942527              | 180°, 焊脚长度 (l): 1.5 mm, 镀金的, 黑色              |
| 数量         | 78 ST                      |  |
| 类型         | SR-SMD 4.50/05/90LF 1.5... | 版本   |
| 订货号        | <a href="#">1155900000</a> | PCB 接插件, 总线连接模块, 焊接法兰, THT/THR 焊接联接, 回路数: 5, |
| GTIN (EAN) | 4032248942381              | 180°, 焊脚长度 (l): 1.5 mm, 镀金的, 黑色              |
| 数量         | 300 ST                     |  |