数据信息页

ADAP M16-M20-W



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





ADAP 系列适配器安装灵活、功能多样,可以向 Ex 设备内填充未使用的物料,同时具有防火 Ex d 和增安型 Ex e 防爆性能,入侵保护等级为 IP66/67/68。

通用订货数据

版本	ADAP(Klippon Ex 适配器), 转接器, 直, M 16, M 20, 黄铜材质, 镀镍的
订货号	<u>1262730000</u>
类型	ADAP M16-M20-W
GTIN (EAN)	4050118088618
数量	16 items

ADAP M16-M20-W



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

27-14-44-32

27-14-44-32

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批				
MAAAUD YLYT	at and other to be seen as a second			
MAMID 认证	\mathfrak{S}	IECEx Ex		
ROHS	一致			
尺寸和重量				
宽度	26.5 mm	宽度 (英寸)	1.0433 inch	
长度	38 mm	长度 (英寸)	1.4961 inch	
争重	53 g			
温度				
工作温度	-50 °C120 °C			
环保产品合规	,		,	
RoHS 合规状态	合规,有例外			
RoHS 豁免(如适用/已知)	ロがは、行じけい 6c			
REACH SVHC	Lead 7439-92-1			
SCIP	69c399a3-d29f-4fa4-b22e-340c0db02257			
电缆接头认证号	000000000000000000000000000000000000000	0 1000dB02207		
	'		'	
标识	II 2G 1D, Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da	电缆接头认证编号 (ATEX)	TÜV IT 16ATEX 059X	
电缆接头认证编号 (IECEx) IECEX 证书号	IECEX TPS 16.0004X IECEXTPS16.0004X	电缆接头证书号 (CCC)	2020322313000069	
通用参数				
最大电缆外径	10 mm	最小电缆外径	1 mm	
0 型圈		投票力矩矩 拧紧力矩矩	40 Nm	
- <u> </u>	 是	最大工作温度	120 °C	
最小工作温度	-50 °C	螺距	1.5 mm	
卤素	无卤	标准	EN 60079-0, EN 60079- EN 60079-31, EN 60079-7, IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-31, IEC 60079-7 GB 12476.1, GB 12476. GB 3836.1, GB 3836.2, GB 3836.3	
AF 尺寸 1	24 mm	防护等级	IP66	
电缆接头	M 16	基础材料	黄铜材质, 镀镍的	
螺纹 (外部)	M 16	螺纹 (内部)	M 20	
螺纹长度	16 mm	防爆类型	Ex d -隔爆, Ex e -增安	
安装指导	参见安装指南			
分类				
ETINA C.O.	FC000444	ETIM 7.0	FC000444	
ETIM 6.0 ETIM 8.0	EC000441 EC000441	ETIM 7.0 ETIM 9.0	EC000441 EC000441	
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS O O	27 14 44 22	

ETIM 10.0

ECLASS 9.1

ECLASS 9.0

ECLASS 10.0

EC000441

27-14-44-90

数据信息页

ADAP M16-M20-W



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

ECLASS 11.0	27-14-44-32	ECLASS 12.0	27-14-08-06
ECLASS 13.0	27-14-08-06	ECLASS 14.0	27-14-08-06
ECLASS 15.0	27-14-08-06		

ADAP M16-M20-W



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

附件

黄铜锁紧螺母,镀镍板



除了适用于各种应用的电缆接头之外,产品组合还包括插头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件,如锁紧螺母、密封环、平垫圈和接地环。

通用订货数据

数量

 类型
 SKMU M16 MS
 版本

 订货号
 1736990000
 SKMU MS (黄铜防松螺母), 防松螺母, M 16, 2.8 mm, 黄铜材质, 镀镍的

 GTIN (EAN)
 4008190956462

尼龙扁平垫圈 - GWDR

100 ST



除了适用于各种应用的电缆接头之外,产品组合还包括插头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件,如锁紧螺母、密封环、平垫圈和接地环。

4

通用订货数据

 类型
 GWDR M16-W
 版本

 订货号
 1185600000
 封闭式, M 16, 尼龙 6

 GTIN (EAN)
 4064675423256

 数量
 100 ST