

**IE-FPOZ2EE0003MSJ0SJ0-X**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



预装 IE-导线, LWL-跳线, POF, SC-RJ-SC-RJ, 黑色

**通用订货数据**

|            |   |
|------------|---|
| 版本         | 连接电缆, PROFINET, SCRJ IP 20, SCRJ IP 20, 980 $\mu\text{m}$ , 聚乙烯膜, 3 m |
| 订货号        | <a href="#">1273430030</a>  |
| 类型         | IE-FPOZ2EE0003MSJ0SJ0-X   |
| GTIN (EAN) | 4050118063134   |
| 数量         | 1 items   |

## IE-FPOZ2EE0003MSJ0SJ0-X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技术数据

## 审批

|      |    |
|------|----|
| RoHS | 一致 |
|------|----|

## 尺寸和重量

|    |      |         |               |
|----|------|---------|---------------|
| 长度 | 3 m  | 长度 (英寸) | 118.1102 inch |
| 净重 | 46 g |         |               |

## 温度

|      |  |      |                |
|------|--|------|----------------|
| 存储温度 |  | 工作温度 | -20 °C...80 °C |
| 安装温度 |  |      |                |

## 环保产品合规

|                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| RoHS 合规状态        | 合规, 有例外                              |
| RoHS 豁免 (如适用/已知) | 6c                                   |
| REACH SVHC       | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP             | 67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a |

## 通用标准

|       |              |
|-------|--------------|
| 连接器标准 | IEC 61754-24 |
|-------|--------------|

## 标准

|       |              |
|-------|--------------|
| 连接器标准 | IEC 61754-24 |
|-------|--------------|

## LWL

|      |          |    |                       |
|------|----------|----|-----------------------|
| 光纤类型 | POF      | 衰减 | ≤ 160 dB/km 在 650 nm  |
| 插入损耗 | ≤ 1.0 dB | 带宽 | ≥ 100 MHz·km @ 650 nm |

## 右插头

|       |                                     |
|-------|-------------------------------------|
| 插头, 右 | SC-RJ, IP20, 针式端头, 笔直, 插头, 塑料, 不带屏蔽 |
|-------|-------------------------------------|

## 左插头

|       |                                     |
|-------|-------------------------------------|
| 插头, 左 | SC-RJ, IP20, 针式端头, 笔直, 插头, 塑料, 不带屏蔽 |
|-------|-------------------------------------|

## 插头

|       |                                     |       |                                     |
|-------|-------------------------------------|-------|-------------------------------------|
| 插头, 右 | SC-RJ, IP20, 针式端头, 笔直, 插头, 塑料, 不带屏蔽 | 插头, 左 | SC-RJ, IP20, 针式端头, 笔直, 插头, 塑料, 不带屏蔽 |
|-------|-------------------------------------|-------|-------------------------------------|

## 电缆的机械和材料属性

|                |         |            |        |
|----------------|---------|------------|--------|
| 拉力             | ≤ 160 N | 卤素         | 不      |
| 最小弯曲半径, 多次弯曲循环 | 25mm    | 最小弯曲半径, 单次 | 10.000 |

IE-FPOZ2EE0003MSJ0SJ0-X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技术数据

## 电缆结构

|      |              |
|------|--------------|
| 护套直径 | 2.2 * 4.5 mm |
| 接线数量 | 2            |
| 护套材料 | 聚乙烯胺         |
| 芯线直径 | 980 µm       |

|      |      |
|------|------|
| 护套颜色 | 黑色   |
| 绝缘   | PE   |
| 电缆结构 | 光纤软线 |

## 分类

|             |             |
|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002607    |
| ETIM 10.0   | EC002607    |
| ECLASS 15.0 | 27-06-10-03 |

|             |             |
|-------------|-------------|
| ETIM 9.0    | EC002607    |
| ECLASS 14.0 | 27-06-10-03 |


**IE-FPOZ2EE0003MSJ0SJ0-X**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

图纸


[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

分解图纸



## 附件

## V0 material



SlimFix 是带有节约空间的思想设计出来的导线和电缆标记号。可以在导线安装完成后再安装标记号。标记号由无卤素的材料制成，并且满足阻燃等级 VO/V2 的要求。SlimFix 在交通轨道行业中得到广泛认可和应用。SF 工具可以使非常小的导线也很容易安装。

## 优点：

- 采用无卤材料
- 阻燃等级：VO/V2
- 在交通等行业被认可和信任的标记号
- 如果导线截面积超过 16.0 mm<sup>2</sup>，必须用电缆扎带固定
- 标记号采用被广泛认可的 MultiCard 格式

## 通用订货数据

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 类型         | VT SF 5/21 MC NE WS VO     | 版本   |
| 订货号        | <a href="#">1689470001</a> | SlimFix, 导线及电缆标记号, 4.8 - 7.4 mm, 21 x 7.4 mm, 白色 |
| GTIN (EAN) | 4008190872571              |  |
| 数量         | 160 ST                     |  |
| 类型         | VT SF 6/21 MC NE WS VO     | 版本   |
| 订货号        | <a href="#">1730560001</a> | SlimFix, 导线及电缆标记号, 5.8 - 7.8 mm, 21 x 8.4 mm, 白色 |
| GTIN (EAN) | 4008190954611              |  |
| 数量         | 160 ST                     |  |