


**SAIE-7/8S-3-0.2U-PG13.5**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



面板安装联接器用于传感器/执行器布线的设备侧联接。有 M12、M8 和 M5 几种规格。

**通用订货数据**

版本	内置插头, 7/8", 针式 直, 紧固螺纹: PG 13.5, 回路数: 3, 股线 / 电缆长度: 0.2 m
订货号	<a href="#">1292340000</a>
类型	SAIE-7/8S-3-0.2U-PG13.5
GTIN (EAN)	4050118088359
数量	1 items

**SAIE-7/8S-3-0.2U-PG13.5**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**技术数据****审批**

MAMID 认证



RoHS

一致

UL File Number Search

[UL 网站](#)

cURus 证书号

E307231

**尺寸和重量**

净重

39.78 g

**环保产品合规**

RoHS 合规状态

合规, 有例外

RoHS 豁免 (如适用/已知)

6c

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

7baf363e-d867-435e-844e-c01f32ebf146

**电缆技术参数**

芯线横截面积

0.75 mm<sup>2</sup>

颜色编码

绿/黄, 棕色, 蓝色

股线 / 电缆长度

0.2 m

回路数

3

**技术资料 可定制接插件**

回路数

3

编码

无

插针镀层

镀金的

联接类型

针

外壳基本材料

镀锌, 经镀镍处理的

触点材料

CuZn

额定电压

300 V

额定电流

10 A

防护等级

IP67, 拧入时

插拔次数

≥ 100

电缆接头

PG 13.5

额定电流

8A (4回路和5回路)、 10A (3回路)

外壳温度范围

-25...+85 °C

**通用参数**

回路数

3

编码

无

联接螺纹

7/8"

插针镀层

镀金的

拧紧力矩

1.5 Nm

芯线横截面积

0.75 mm<sup>2</sup>

联接类型

针

外壳基本材料

镀锌, 经镀镍处理的

触点材料

CuZn

额定电压

300 V

额定电流

10 A

防护等级

IP67, 拧入时

插拔次数

≥ 100

电缆接头

PG 13.5

基础材料

PUR/ PUR

额定电压

300 V

额定电流

8A (4回路和5回路)、 10A (3回路)

端口 1

7/8"

端口 2

Flying wires

**SAIE-7/8S-3-0.2U-PG13.5**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**技术数据**

股线 / 电缆长度	0.2 m	
额定冲击电压	4000 V	
紧固螺纹	PG 13.5	
安装扭矩范围	6 ... 6.25 Nm	
额定电压 (UL)	600 V	
安装扭矩	最小	6 Nm
	最大	6.25 Nm
外壳温度范围	-25...+85 °C	
导线外径	-	

**分类**

ETIM 8.0	EC003570	ETIM 9.0	EC003570
ETIM 10.0	EC003570	ECLASS 14.0	27-44-01-03
ECLASS 15.0	27-44-01-03		



**SAIE-7/8S-3-0.2U-PG13.5**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


图纸

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

接线图



插针分配方案



**SAIE-7/8S-3-0.2U-PG13.5**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**附件****黄铜锁紧螺母，镀镍板**

除了适用于各种应用的电缆接头之外，产品组合还包括插头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件，如锁紧螺母、密封环、平垫圈和接地环。

**通用订货数据**

类型	SKMU PG13,5-MS	版本
订货号	<a href="#">1694100000</a>	SKMU MS (黄铜防松螺母), 防松螺母, PG 13.5, 3 mm, 黄铜材质, 镀镍的
GTIN (EAN)	4008190872267	
数量	100 ST	