


**CH20M12 B LGY/BK 2018**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**产品图片**

CH20M 外壳的基本元件具有许多优点，是您的项目的绝佳选择。它具有用于总线和 FE 触点的特殊切口，灵活性和适应性都非常强。

另一个优点是可在外壳上进行激光打印，为您提供高精度和个性化的设计选择。此外，还有多种颜色可供选择，让您能够完全根据自己的意愿设计外壳。

CH20M 外壳还适用于标准安装导轨，从而使安装和集成到现有系统变得更加容易。

**通用订货数据**

版本	模块化外壳, OMNIMATE 外壳 - CH20M 系列 浅灰, 基本元件, 宽度: 12.5 mm
订货号	<a href="#">1294310000</a>
类型	CH20M12 B LGY/BK 2018
GTIN (EAN)	4050118090437
数量	14 items

**CH20M12 B LGY/BK 2018**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**技术数据****审批**

RoHS	一致
------	----

**尺寸和重量**

深	108 mm	深度 (英寸)	4.252 inch
高度	109.3 mm	高度 (英寸)	4.3031 inch
宽度	12.5 mm	宽度 (英寸)	0.4921 inch
净重	31.43 g		

**温度**

环境温度	-25 °C...85 °C	工作温度范围	-40...120 °C
湿度	5 - 93% 相对湿度, Tu = 40°C, 无凝结		

**环保产品合规**

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

**材料数据**

阻燃等级符合 UL 94	V-0	绝缘材料	PA 66 GF 30
绝缘材料组	I	表面处理	未处理的
基础材料	塑料材质	相比漏电起痕指数 (CTI)	600 ≤ CTI

**常规数据**

颜色编码	浅灰	防护等级	IP20 (安装后)
安装导轨已装备	TS 35	比色表 (相似)	RAL 7035
密封选项	无		

**组件属性**

安装组件的插座接插件的插槽最大数量。	6	PCB 电路板数, 最大值	1
连接层数, 最大值	3	回路数, 最大	12
PCB 上组件的最大高度	6.1 mm	PCB 组件类型	双面

**机械测试**

符合标准	符合 DIN EN 61373:1999 标准 (耐冲击和振动)		
测试条件	一排安装五个外壳, PCB 上的 100g 额外重量		
已验证的轴	X, Y, Z		
冲击测试	一般测试建议	所有机械测试均按示范性设置进行, 或者考虑相关法规。具体结果不能代替批准相关测试。它们只是定位值。	
	测试类别	1	
	每个轴的冲击数量	3 个位于正极和负极方向	
	冲击持续时间	30 ms	
	水平加速度	30.00 m/s <sup>2</sup>	
	垂直加速度	30.00 m/s <sup>2</sup>	
	纵向加速度	50.00 m/s <sup>2</sup>	
振动测试	测试类别	1B	
	测试持续时间	每个轴 5 小时	
	有效加速	7.9 m/s <sup>2</sup>	

## 技术数据

## 热力测试

热力测试	一般测试建议	所有热力测试均按示范性设置进行，或者考虑相关法规。具体结果不能代替批准相关测试。它们只是定位值。
	测试条件	一排安装七个外壳 - 无间隔
	测试轴	水平
	环境温度	80 °C
	功耗, 最大	0.8 W
	环境温度	60 °C
	功耗, 最大	1.35 W
	环境温度	40 °C
	功耗, 最大	1.9 W
	环境温度	20 °C
	功耗, 最大	2.65 W

## 组件特性

卡装脚颜色	黑色	连接层数, 最大值	3
-------	----	-----------	---

## 设计 - IN 要求

PCB外形误差	±0.1 mm	PCB厚度	1.6 mm
印刷线路板厚度公差	±0.15 mm		

## 个性化设置选项

可能的客户特定标记	是	客户特定订单流程	参见下载区域的指导准则
替代颜色	更多按需提供	加工可能性	激光加工

## 重要注意事项

产品信息	有关电路板设计的电路板轮廓、限制区域和其他信息，可以在下载中对应的插座标题下的类别连接技术中找到。
------	---

## 分类

ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ETIM 10.0	EC001031	ECLASS 14.0	27-19-06-01
ECLASS 15.0	27-19-06-01		

**CH20M12 B LGY/BK 2018**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**图纸**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**产品图片**

**产品图片**



卡扣式底脚无切口的底座元件

**尺寸图**

