数据信息页

SAIBW-5/9-7/8



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





缆线长度往往各异。 魏德米勒因此提供可定制的多种直插 式接头与电缆的总成。

反向插座和插头,用于客户定制的M8、M12、M16和7/8"联接,结实耐用,十分适合用于机械工程。7/8"圆形联接器能传送大量电能。

螺钉联接能在应用中得到广泛使用。 导线,或是带管状端头的导线,可以插入连接件并用螺钉加固。 这种经典又经济的联接,同样可以支持多导线联接。

通用订货数据

	<u>'</u>
版本	可现场安装的接插件, 7/8"
订货号	<u>1292020000</u>
类型	SAIBW-5/9-7/8
GTIN (EAN)	4050118086959
数量	1 items

SAIBW-5/9-7/8



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

MAMID 认证	
	 _

ROHS	一致	
UL File Number Search	<u>UL 网站</u>	
cURus 证书号	E307231	

尺寸和重量

48.43 a

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规,有例外
noi io 自然依認	ראני, אולנילו אי
RoHS 豁免(如适用/已知)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, Imidazolidine-2-thione 96-45-7
SCIP	10f6f563-34ca-4ce4-9e59-cf656b2f4d8b

技术资料 可定制接插件

F	40年	王
		无
镀金的	联接类型	螺钉联接
PBT	绝缘电阻	108 Ω
8 mm	最小电缆直径	6 mm
CuZn	 最大压接面积	1.5 mm ²
0.5 mm ²	 额定电压	300 V
9 A	 防护等级	IP67
≥ 50	 污染等级	3
PG 9	 额定电流	9A (4回路和5回路)、 12A (3回路)
插座		
锌压铸		-40 +85 ° C
1.5 mm²		0.14 mm ²
	8 mm CuZn 0.5 mm² 9 A ≥ 50 PG 9 插座 锌压铸	 镀金的 PBT 8 mm CuZn 0.5 mm² 9 A ≥ 50 PG 9 插座 排座 屏蔽连接 外壳温度范围

通用参数

回路数	5	编码	无
联接螺纹	7/8"	插针镀层	镀金的
联接类型	螺钉联接	外壳基本材料	PBT
绝缘电阻	108 Ω	最大电缆直径	8 mm
最小电缆直径	6 mm	触点材料	CuZn
最大压接面积	1.5 mm²	最小压接面积	0.5 mm ²
额定电压	300 V	额定电流	9 A
防护等级	IP67	插拔次数	≥ 50
污染等级	3	电缆接头	PG 9
额定电压	300 V	额定电流	9A (4回路和5回路)、 12A (3回路)
端口1	7/8"	 端口 2	
额定冲击电压	4000 V	屏蔽连接	 否
额定电压 (UL)	600 V	 外壳温度范围	-40 +85 ° C
导线外径	-		

数据信息页

SAIBW-5/9-7/8



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

EC002635	ETIM 7.0	EC002635
EC002635	ETIM 9.0	EC002635
EC002635	ECLASS 9.0	27-44-01-02
27-44-01-03	ECLASS 10.0	27-44-01-02
27-44-01-02	ECLASS 12.0	27-44-01-16
27-44-01-02	ECLASS 14.0	27-44-01-16
27-44-01-16		
-	EC002635 EC002635 27-44-01-03 27-44-01-02 27-44-01-02	EC002635 ETIM 9.0 EC002635 ECLASS 9.0 27-44-01-03 ECLASS 10.0 27-44-01-02 ECLASS 12.0 27-44-01-02 ECLASS 14.0

SAIBW-5/9-7/8



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

图纸



