

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com









两个 I/O 从站或控制系统和 I/O 用户之间的最可靠联接可通过预制电缆实现。该系列涵盖 PROFIBUS、CANopen 和 DeviceNetTM、EtherCAT 和 Ethernet。

通用订货数据

版本	总线线路, 导线, M8, 回路数: 4, 5 m, 孔式 直, 带屏蔽: 是, LED: 不, 护套材料: PUR, 卤素: 不
订货号	<u>1304030500</u>
类型	SAIL-M8BGRJ45-4S5.0UIE
GTIN (EAN)	4099986621114
数量	1 items



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

EC002599

EC002599

27-06-03-08

27-06-03-08

27-06-03-08

27-06-03-08

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

ROHS	一致			
尺寸和重量			,	
争重	160 g			
环保产品合规				
RoHS 合规状态	合规,有例外			
RoHS 豁免(如适用/已知)	6c			
REACH SVHC	Lead 7439-92-1			
SCIP	e8d8af70-4c85-4483-bc8c-9bc5b598e2a9			
电缆技术参数				
电缆长度	5 m	护套颜色		
^{电级长度} 适用于拖曳电缆				
6月77703000000000000000000000000000000000	 是	_ <u>心线傾瞰画标</u> 	不	
市		^{凶系} 加速度	5 m/s ²	
元36 最小弯曲半径,可变			4 x 电缆直径	
弯曲循环	5 Mio		180 m/s	
护套材料	PUR		 无	
外部覆层符合 UL AWM 样式	20963 (80 °C / 30 V)	混合型电缆		
福照交联	 无	防焊接火花		
额色编码	蓝色, 橙色, 白/蓝, 白/橙	静止时的温度范围	-4080 °C	
耐焊珠高温	无	回路数	4	
·····································	4.8 mm ± 0.3 mm			
基本技术信息				
联接螺纹	M8	插针镀层	镀金的	
LED	不	类型	孔式 直	
外壳基本材料	PUR	<u>额定电流</u>	4 A	
弥护等级	IP67	污染等级	3	
跳线	不	螺纹环材料	黄铜材质, 镀镍的	
外壳温度范围	-25+80 °C	拧紧力矩矩	M8: 0.6 Nm	
右插头			,	
插头,右	M8, IP67, 孔式端头, 笔直, 塑料, 带屏蔽			

插头,左

ETIM 6.0

ETIM 8.0

ETIM 10.0

ECLASS 9.1

ECLASS 11.0

ECLASS 13.0

分类

ETIM 7.0

ETIM 9.0

ECLASS 9.0

ECLASS 10.0

ECLASS 12.0

ECLASS 14.0

RJ45, IP20, 针式端头, 笔直, 塑料, 带屏蔽

EC002599

EC002599

EC002599

27-06-03-08

27-06-03-08

27-06-03-08

数据信息页

SAIL-M8BGRJ45-4S5.0UIE



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

ECLASS 15.0

27-06-03-08




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

图纸

尺寸图




Male, straight

Straight socket

插针分配方案

插针分配方案



Female contact



RJ45



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

图纸

接线图

理想的工具:Screwty ® 带扭矩功能





Light, securely screwed-in round plug-in connectors. Screwty set DM / VPE: 1 / Order No.: 1920000000 Adapters: M12, M12 F, M8, M8 F