

SAISW-M16-6/9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



缆线长度往往各异。魏德米勒因此提供可定制的多种直插式接头与电缆的总成。

反向插座和插头，用于客户定制的M8、M12、M16和7/8"联接，结实耐用，十分适合用于机械工程。M16圆形联接器能传送大量电能，多年来一直引领市场。

焊接联接为小空间提供了高密度的联接方式。剥线后，导线被焊接至触点，保证了良好的导电性能。

通用订货数据

版本	可现场安装的接插件, M16
订货号	1304380000
类型	SAISW-M16-6/9
GTIN (EAN)	4050118103618
数量	1 items

技术数据

审批

MAMID 认证



RoHS

一致

尺寸和重量

净重 31.68 g

环保产品合规

RoHS 合规状态	符合要求
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

技术资料 可定制接插件

回路数	6	编码	无
插针镀层	Ag (银)	联接类型	焊接联接
外壳基本材料	PA	绝缘电阻	108 Ω
最大电缆直径	8 mm	最小电缆直径	6 mm
最大压接面积	0.75 mm ²	最小压接面积	0.14 mm ²
额定电压	250 V	额定电流	5 A
防护等级	I	插拔次数	≥ 500
污染等级	3	额定电流	7 A (2 针) / 6 A (4 和 5 针) / 5 A (6、7 和 8 针) / 3 A (12 和 16 针)
端头类型	公头	屏蔽连接	否
螺纹环材料	锌压铸	外壳温度范围	-40 ... +85 °C
连接点截面积, 最大值	0.5 mm ²	连接点截面积, 最小值	0.14 mm ²

分类

ETIM 8.0	EC002635	ETIM 9.0	EC002635
ETIM 10.0	EC002635	ECLASS 14.0	27-44-01-16
ECLASS 15.0	27-44-01-16		