

## SAIE-7/8S-4-0.2U-H

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



面板安装联接器用于传感器/执行器布线的设备侧联接。有 M12、M8 和 M5 几种规格。

## 通用订货数据

版本	内置插头, 7/8", 针式 直, 紧固螺纹: M26 x 1.5, 回路数: 4, 股线 / 电缆长度: 0.2 m
订货号	<a href="#">1292420000</a>
类型	SAIE-7/8S-4-0.2U-H
GTIN (EAN)	4050118088441
数量	1 items

## SAIE-7/8S-4-0.2U-H

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技术数据

## 审批

MAMID 认证



RoHS

一致

UL File Number Search

[UL 网站](#)

cURus 证书号

E307231

## 尺寸和重量

净重

56 g

## 环保产品合规

RoHS 合规状态

合规, 有例外

RoHS 豁免 (如适用/已知)

6c

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

7baf363e-d867-435e-844e-c01f32ebf146

## 电缆技术参数

芯线横截面积

0.75 mm<sup>2</sup>

股线 / 电缆长度

0.2 m

颜色编码

黑色, 蓝色, 棕色, 白色

回路数

4

## 技术资料 可定制接插件

回路数

4

编码

无

插针镀层

镀金的

联接类型

针

外壳基本材料

镀锌, 经镀镍处理的

触点材料

CuZn

额定电压

300 V

额定电流

8 A

防护等级

IP67, 拧入时

插拔次数

≥ 100

电缆接头

7/8"

额定电流

8A (4回路和5回路)、 10A (3回路)

外壳温度范围

-25...+85 °C

## 通用参数

回路数

4

编码

无

联接螺纹

7/8"

插针镀层

镀金的

拧紧力矩

1.5 Nm

芯线横截面积

0.75 mm<sup>2</sup>

联接类型

针

外壳基本材料

镀锌, 经镀镍处理的

触点材料

CuZn

额定电压

300 V

额定电流

8 A

防护等级

IP67, 拧入时

插拔次数

≥ 100

电缆接头

7/8"

基础材料

PUR/ PUR

额定电压

300 V

额定电流

8A (4回路和5回路)、 10A (3回路)

端口 1

7/8"

端口 2

Flying wires

## SAIE-7/8S-4-0.2U-H

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技术数据

股线 / 电缆长度	0.2 m	
额定冲击电压	4000 V	
紧固螺纹	M26 x 1.5	
安装扭矩范围	11.8 ... 12 Nm	
额定电压 (UL)	600 V	
安装扭矩	最小	11.8 Nm
	最大	12 Nm
外壳温度范围	-25...+85 °C	
导线外径	-	

## 分类

ETIM 8.0	EC003570	ETIM 9.0	EC003570
ETIM 10.0	EC003570	ECLASS 14.0	27-44-01-03
ECLASS 15.0	27-44-01-03		



## SAIE-7/8S-4-0.2U-H

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## 图纸

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 接线图



## 插针分配方案

