

与插图相似



面板安装连接器用于传感器/执行器布线的设备侧联接。有 M12、M8 和 M5 几种规格。

#### 通用订货数据

|            |                                                             |
|------------|-------------------------------------------------------------|
| 版本         | 内置插头, 7/8", 孔式 直, 紧固螺纹: M26 x 1.5, 回路数: 4, 股线 / 电缆长度: 0.2 m |
| 订货号        | <a href="#">1292450000</a>                                  |
| 类型         | SAIE-7/8B-4-0.2U-H                                          |
| GTIN (EAN) | 4050118088540                                               |
| 数量         | 1 items                                                     |

## 技术数据

## 审批

MAMID 认证



ROHS

一致

UL File Number Search

[UL 网站](#)

cURus 证书号

E307231

## 尺寸和重量

净重

70 g

## 环保产品合规

RoHS 合规状态

合规, 有例外

RoHS 豁免 (如适用/已知)

6c

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

7baf363e-d867-435e-844e-c01f32ebf146

## 电缆技术参数

芯线横截面积

0.75 mm<sup>2</sup>

股线 / 电缆长度

0.2 m

颜色编码

黑色, 蓝色, 棕色, 白色

回路数

4

## 技术资料 可定制接插件

回路数

4

编码

无

插针镀层

镀金的

联接类型

插座

外壳基本材料

铸锌, 经镀镍处理的

触点材料

CuZn

额定电压

300 V

额定电流

8 A

防护等级

IP67, 拧入时

插拔次数

≥ 100

电缆接头

7/8"

额定电流

8A (4回路和5回路)、 10A (3回路)

外壳温度范围

-25...+85 °C

## 通用参数

回路数

4

编码

无

联接螺纹

7/8"

插针镀层

镀金的

拧紧力矩

1.5 Nm

芯线横截面积

0.75 mm<sup>2</sup>

联接类型

插座

外壳基本材料

铸锌, 经镀镍处理的

触点材料

CuZn

额定电压

300 V

额定电流

8 A

防护等级

IP67, 拧入时

插拔次数

≥ 100

电缆接头

7/8"

基础材料

PUR/ PUR

额定电压

300 V

额定电流

8A (4回路和5回路)、 10A (3回路)

端口 1

7/8"

端口 2

Flying wires

### 技术数据


|           |                |         |
|-----------|----------------|---------|
| 股线 / 电缆长度 | 0.2 m          |         |
| 额定冲击电压    | 4000 V         |         |
| 紧固螺纹      | M26 x 1.5      |         |
| 安装扭矩范围    | 11.8 ... 12 Nm |         |
| 额定电压 (UL) | 600 V          |         |
| 安装扭矩      | 最小             | 11.8 Nm |
|           | 最大             | 12 Nm   |
| 外壳温度范围    | -25...+85 °C   |         |
| 导线外径      | -              |         |

### 分类


|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC003570    | ETIM 9.0    | EC003570    |
| ETIM 10.0   | EC003570    | ECLASS 14.0 | 27-44-01-03 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-01-03 |             |             |

图纸

尺寸图



接线图



插针分配方案

