


**SCS 24VDC P2SIL3ES**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



特别是在必须安全地关闭燃烧车间的燃料供应的过程自动化领域。该继电器符合 SIL3 标准并符合 EN ISO 13849-1 (PLe) 的要求。

- 经 TUV "安全认证"
- 根据 EN 61810-3 类型 B 强行引导的触点
- 双通道设计，适合保护人身和机器
- 根据 EN 50156，可用于燃烧车间的电气设备

**通用订货数据**

版本	SAFE SERIES, 安全继电器, 24 V DC ±15 %, 自动启动时为 24 VDC +15% / -10%, 35 mA, 5, SIL 3, DIN EN 61508, EN ISO 13849-1 (PLe)
订货号	<a href="#">1319280000</a>
类型	SCS 24VDC P2SIL3ES
GTIN (EAN)	4050118125078
数量	1 items

**SCS 24VDC P2SIL3ES**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**技术数据****审批**

MAMID 认证



ROHS

一致

**尺寸和重量**

深	114.1 mm	深度 (英寸)	4.4921 inch
高度	119.6 mm	高度 (英寸)	4.7087 inch
宽度	22.5 mm	宽度 (英寸)	0.8858 inch
净重	292 g		

**温度**

存储温度	-40 °C...85 °C	环境温度	-25 °C...55 °C
工作温度		湿度	40°C / 93% 相对湿度, 无凝结

**环保产品合规**

RoHS 合规状态	合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知)	7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP	332bc555-bc84-431d-ba7a-563be05e80bd

**输入 (电源)**

连接名称	A1, A2, C1, C2	额定控制电压	24 V DC ±15 %, 自动启动时为 24 VDC +15% / -10%
电流消耗	55mA (解锁电路启用), 6mA (解锁电路未启用)	直流24V-10%电压下的额定电流消耗	35 mA
浪涌电流	750 mA / 5 ms (针对用 S33/S34 启动 (启动电路)), 2 A / 20 ms (针对用 A1/ A2 启动 (自动启动))	响应时间	C1/C2桥接: 典型值 50ms, C1/C2无桥接: 典型值 20ms
状态显示	LED呈绿色, 电源, LED呈黄色, 信号	保护电路	反极性保护, 飞轮二极管
短路检测	是, 最大 4 s 直至断开连接 (热敏电阻)		

**启动电路**

连接标记	S33, S34, S35	工作电压	22V DC, 来自内置电源
功能	下降沿 (通过S33/S34按钮), 上升沿 (通过S33/S35持续桥接)		

**监控电路**

连接名称	S11, S12, S21, S22	输入	2个, 可以进行外部桥接
工作电压	22V DC, 来自内置电源		

**SCS 24VDC P2SIL3ES**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**技术数据****输出 (解锁电路)**

连接名称	13, 14, 23, 24	触点设计	2 NO positively-driven (EN 50205 type B)
触点基质材料	AgSnO	交流开断电压, 最大值	250.00 V
开断电流最大允许值	5 A	最大开断电流, 外置熔断丝	5 A
最大开断容量	1250 VA	外置备用熔断丝	5 A 惰性
开启时间	55ms (C1/C2桥接, 通过A1/A2实现开断), 30ms (监控电路开断)	关断时间	55ms (C1/C2桥接, 通过A1/A2实现开断), 15ms (监控电路开断)
最小开断容量	10 mA @ 12 V		

**反馈输出**

连接名称	31, 32	触点设计	1个NC正向驱动 (EN 50205标准 型号B)
交流开断电压, 最大值	250 V	开断电流 最大值	1 A

**安全相关的基本参数**

Tproff	12 a	设备类型	A
硬件容错 (HFT)	1	安全等级	SIL 3
安全标准	DIN EN 61508, EN ISO 13849-1 (PLe)		

**基本信息**

工作海拔	≤ 2000 m, 高于海平面	安装导轨已装备	TS 35
颜色编码	黑色, 黄色		

**绝缘设计**

额定电压	300 V	污染等级	2
过压等级	III	电气间隙和爬电距离, 输入—输出	≥ 5.5 mm
控制端 - 负载端间的耐压强度	4kVeff / 1min	安装导轨的介电强度	4 kVeff / 1 分钟
抗冲击耐压	6 kV (1.2/50 μs)	防护等级	IP20

**详细标准及认证情况**

标准	EN 61000, EN 61326-3-2, EN ISO 13849-1 (PLe)	窑炉设备	EN 50156
----	--	------	----------

**联接参数**

导线连接方式	螺钉联接	额定连接下的裸线长度	8 mm
最小拧紧力矩	0.4 Nm	最大拧紧力矩	0.6 Nm
额定连接下的压接范围	1.5 mm <sup>2</sup>	压接范围, 最小	0.13 mm <sup>2</sup>
压接范围, 最大	2.5 mm <sup>2</sup>	导线最小压接面积 AWG	AWG 26
导线最大压接面积 AWG	AWG 12	单股导线的最小压接面积	0.2 mm <sup>2</sup>
单股导线最大截面	2.5 mm <sup>2</sup>	最小多股导线接线截面积	0.2 mm <sup>2</sup>
最大压接面积 软导线	2.5 mm <sup>2</sup>	导线连接截面积, 多股细导线, 带管状端 0.2 mm <sup>2</sup>	
导线连接截面积, 多股细导线, 带管状端 2.5 mm <sup>2</sup>		头 DIN 46228/4, 最小	
头 DIN 46228/4, 最大		软导线的最小压接面积, 带管状端头 (DINO.2 mm <sup>2</sup> 46228-1)	
软导线的最大压接面积, 带管状端头 (DIN 2.5 mm <sup>2</sup> 46228-1)		螺丝刀口尺寸	尺寸 PH0

**SCS 24VDC P2SIL3ES**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**技术数据**




**分类**

ETIM 8.0	EC001449	ETIM 9.0	EC001449
ETIM 10.0	EC001449	ECLASS 14.0	27-37-18-19
ECLASS 15.0	27-37-18-19		

**SCS 24VDC P2SIL3ES**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany


[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**图纸****接线图****直流负载极限曲线****尺寸图**

**SCS 24VDC P2SIL3ES**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**图纸****Miscellaneous**

类型编码


## SCS 24VDC P2SIL3ES

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 附件

## 空白



ESG 采用 Multicard 格式, 用于多种常用电气设备, 是久经考验的标记号。高品质的设备与高对比度外观相得益彰。  
适合于以下设备生产商的设备 : Siemens、ABB、Beckhoff 等。

## 优点 :

- 可根据型号选择自粘式或卡入式标签
- 为断路器等设备提供导轨安装式 ESG 标记号。
- 根据说明采用激光进行个性化打印

针对定制打印 : 请根据您的标签技术规范, 向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件, 或使用 M-Print PRO 在线版 (无需安装)。

## 通用订货数据

类型	ESG 6.6/20 BHZ 5.00/04	版本
订货号	<a href="#">1082540000</a>	ESG, 设备标识牌 x 20 mm, PA 66, 颜色编码: 白色, 插拔式
GTIN (EAN)	4032248845439	
数量	200 ST	

## 空白, 背部带粘胶



SM是一种用于标记控制和信号设备的MultiCard标记号。  
标记号可以卡入固定座里或者通过背带胶安装。可以使用 PrintJet CONNECT 或绘图打印机标记系统创建自定义标记号。

- 用户可以快速制作适合自己的标记号
- 无需存储标准标记号
- PrintJet 打印机能持久打印, 可替代雕版方案
- 建议恶劣环境下使用ETO SM防护膜
- 支撑座可以用在西门子、ABB、Moeller 和

Télémechanique 的 22 mm 或 30 mm 直径的按钮上针对定制打印 : 请根据您的标签技术规范, 向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件, 或使用 M-Print PRO 在线版 (无需安装)。


## 通用订货数据

类型	SM 18/9.5 K MC NE GE	版本
订货号	<a href="#">1248590000</a>	SwitchMark, 设备标识牌, 9.5 x 18 mm, 西门子 3 SB, 黄色
GTIN (EAN)	4050118038958	
数量	200 ST	
类型	SM 18/9.5 K MC NE GR	版本
订货号	<a href="#">1248610000</a>	SwitchMark, 设备标识牌, 9.5 x 18 mm, 灰色
GTIN (EAN)	4050118038675	
数量	200 ST	
类型	SM 18/9.5 K MC NE WS	版本
订货号	<a href="#">1248580000</a>	SwitchMark, 设备标识牌, 9.5 x 18 mm, 白色
GTIN (EAN)	4050118038965	
数量	200 ST	

**SCS 24VDC P2SIL3ES**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**附件****空白**

ESG 采用 Multicard 格式, 用于多种常用电气设备, 是久经考验的标记号。高品质的设备与高对比度外观相得益彰。  
适合于以下设备生产商的设备 : Siemens、ABB、Beckhoff 等。

**优点 :**

- 可根据型号选择自粘式或卡入式标签
- 为断路器等设备提供导轨安装式 ESG 标记号。
- 根据说明采用激光进行个性化打印

针对定制打印 : 请根据您的标签技术规范, 向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件, 或使用 M-Print PRO 在线版 (无需安装)。

**通用订货数据**

类型	ESG 6/17 K MC NE WS	版本
订货号	<a href="#">1880120000</a>	ESG, 设备标识牌 x 17 mm, PA 66, 颜色编码: 白色, 自我粘贴的
GTIN (EAN)	4032248478804	
数量	200 ST	
类型	ESG 6/17 K MC NE GE	版本
订货号	<a href="#">1880110000</a>	ESG, 设备标识牌 x 17 mm, PA 66, 颜色编码: 黄色, 自我粘贴的
GTIN (EAN)	4032248478798	
数量	200 ST	
类型	ESG 6/15 K MC NE GE	版本
订货号	<a href="#">1880130000</a>	ESG, 设备标识牌 x 15 mm, PA 66, 颜色编码: 黄色, 自我粘贴的
GTIN (EAN)	4032248478910	
数量	200 ST	
类型	ESG 6/15 K MC NE WS	版本
订货号	<a href="#">1880100000</a>	ESG, 设备标识牌 x 15 mm, PA 66, 颜色编码: 白色, 自我粘贴的
GTIN (EAN)	4032248478781	
数量	200 ST	
类型	ESG 9/11 K MC NE WS	版本
订货号	<a href="#">1857440000</a>	ESG, 设备标识牌 x 11 mm, PA 66, 颜色编码: 白色, 自我粘贴的
GTIN (EAN)	4032248402731	
数量	200 ST	

**SM 18/9.5****防不当操作: SM**

MultiMark 设备标记号可用于识别多个厂商的设备。在各个应用领域, 产品保证对所有组件进行明确分配, 例如来自不同的供应商控制和信号装置。

**MultiMark 的优势**

- “满足不同要求的不同材料”
- 可用于众多厂商的各类设备
- 设备标识牌采用常用设计

**通用订货数据**

类型	SM 18/9.5 MM WS	版本
订货号	<a href="#">2006220000</a>	SwitchMark, 设备标识牌, 9 x 18 mm, 白色
GTIN (EAN)	4050118391435	
数量	1000 ST	

**SCS 24VDC P2SIL3ES**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**附件**

类型	SM 18/9.5 MM GE	版本
订货号	<a href="#">2006240000</a>	SwitchMark, 设备标识牌, 9 x 18 mm, 黄色
GTIN (EAN)	4050118390698	
数量	1000 ST	
类型	SM 18/9.5 MM GR	版本
订货号	<a href="#">2006260000</a>	SwitchMark, 设备标识牌, 9 x 18 mm, 灰色
GTIN (EAN)	4050118390964	
数量	1000 ST	

**ESG 6/17****保证长期使用寿命: ESG**

多色彩、多样式的标签具有极强的粘合能力，足以确保最佳的粘合效果。双层聚酯纤维构成的基本材料非常薄，而耐撕裂性极佳。

**MultiMark 的优势**

- “满足不同要求的不同材料”
- 可用于众多厂商的各类设备
- 设备标识牌采用常用设计

**通用订货数据**

类型	ESG 6/17 MM WS	版本
订货号	<a href="#">2005100000</a>	ESG, 设备标识牌, 6 x 17 mm, 白色
GTIN (EAN)	4050118390728	
数量	3000 ST	
类型	ESG 6/17 MM GE	版本
订货号	<a href="#">2005110000</a>	ESG, 设备标识牌, 6 x 17 mm, 黄色
GTIN (EAN)	4050118390827	
数量	3000 ST	

**白色**

THM GEW 纺织标签由柔性极高的棉织品制成。以卷装形式供货，适合与热传输打印机一起使用。与办公室激光打印机的 A4 纸标签相比，这种标签带有更厚的粘胶层。

织物柔性和厚粘胶层相互结合，确保高粘力，可用于电缆或软管等弯曲或圆形物体。


**通用订货数据**

类型	THM GEW 15/6 WS	版本
订货号	<a href="#">1059780000</a>	THM, 设备标识牌, 6 x 15 mm, 白色
GTIN (EAN)	4032248808175	
数量	1 ST	

**SCS 24VDC P2SIL3ES**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**附件****黄色**

THM GEW 纺织标签由柔性极高的棉织品制成。以卷装形式供货，适合与热传输打印机一起使用。与办公室激光打印机的 A4 纸标签相比，这种标签带有更厚的粘胶层。织物柔性和厚粘胶层相互结合，确保高粘力，可用于电缆或软管等弯曲或圆形物体。

**通用订货数据**

类型	THM GEW 15/6 GE	版本
订货号	<a href="#">1059790000</a>	THM, 设备标识牌, 6 x 15 mm, 黄色
GTIN (EAN)	4032248808182	
数量	1 ST	

**十字螺丝刀, Phillips型**

VDE 绝缘十字螺丝刀, Phillips, SDIK PHDIN 7438, ISO 8764/2-PH, 传动轴符合 ISO 8764-PH, 高质软手柄

**通用订货数据**

类型	SDIK PHO X 60	版本
订货号	<a href="#">2749880000</a>	螺丝刀, 刀片宽度(B): 0 mm, 60 mm, 刀片厚度 (A): 0
GTIN (EAN)	4050118897081	
数量	1 ST	
类型	SDK PHO X 60	版本
订货号	<a href="#">2749400000</a>	螺丝刀, 刀片宽度(B): 3 mm, 60 mm, 刀片厚度 (A): 0
GTIN (EAN)	4050118895629	
数量	1 ST	

**ESG 6/15****保证长期使用寿命: ESG**

多色彩、多样式的标签具有极强的粘合能力，足以确保最佳的粘合效果。双层聚酯纤维构成的基本材料非常薄，而耐撕裂性极佳。

**MultiMark 的优势**

- “满足不同要求的不同材料”
- 可用于众多厂商的各类设备
- 设备标识牌采用常用设计

## SCS 24VDC P2SIL3ES

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### 附件

#### 通用订货数据

类型	ESG 6/15 MM WS	版本
订货号	<a href="#">2619940000</a>	ESG, 设备标识牌, 6 x 15 mm, 白色
GTIN (EAN)	4050118626148	
数量	3000 ST	