#### **TM-I 12/18 MC NE WS**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com









TM-I 在交通轨道行业中得到广泛认可和应用。有各种不同长度可供选择。由于其凸出的标记号字段,每个标记号都容易拆分,安装简便。可以与标记套和标签一起使用。由于其特殊的规格,每个标记号都容易拆分,安装简便。它们能与市场上供货的许多标记套一起使用。采用MultiCard 格式,可以用 PrintJet CONNECT、绘图打印机或 STI 标记笔做标记。

- 由于其凸出的标记号字段,每个标记号都容易拆分,安装简便。
- 在交通轨道行业中得到广泛认可和应用。
- 可以与标记套和标签一起使用。
- 不适合与 P-Ink 或 STI 标记笔及 CLI T 标记套一起使用。针对定制打印: 请根据您的标签技术规范,向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件,或使用 M-Print PRO 在线版(无需安装)。

#### 通用订货数据

	TM-I, 插入式标记号, 1.7 - 79 mm, 30 x 4 mm, 白色		
订货号	<u>1323730000</u>		
类型	TM-I 12/18 MC NE WS		
GTIN (EAN)	4050118126785		
数量	240 items		

## **TM-I 12/18 MC NE WS**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 技术数据

审批				
ROHS	一致			
マウ和重量				
高度	30 mm	高度 (英寸)	1.1811 inch	
<sup>可反</sup> 記度	4 mm	<u>同及 (关 ) /</u> 宽度 (英寸)	0.1575 inch	
·····································	0.31 g	见及 (关 1)	0.1979 IIICII	
	0.5 i g			
<u> </u>			<u> </u>	
L作温度范围	-40100 °C			
不保产品合规				
oHS 合规状态	合规,无例外			
REACH SVHC				
≃品碳足迹	从摇篮到大门		g CO2 eq.	
通用数据				
打印方向	水平和垂直的			
写的对码 每个弧形的数量	48			
丁印类型	 空白			
ファス <u>キ</u> 記度	4 mm			
8次 8燃等级符合 UL 94	V-2			
最大工作温度	100 °C			
录小工作温度	-40 °C			
频色编码	白色			
氢素				
基础材料	聚酰胺 66			
丁印标志	空白			
每个包装单元的标记号数量	供电形式 MultiCard			
<b>全</b>	交通,机械制造			
5用的打印机	PRINTJET CONNECT, MCP BASIC 2, MCP PLUS 2			
事种组合对应的标识牌数 	1 MultiCard = Insert markers			
L作温度范围 	-40100 °C			
<b>异线和电缆标记号</b>				
	不	量子。 最大电缆外径	79 mm	
号尔 最小电缆外径	1.7 mm		1.7 - 79 mm	
分类				
TIMACO	50004500	ETIM 7.0	F0004500	
TIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530	
TIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530	
TIM 10.0	EC001530	ECLASS 9.0	27-40-04-01 27-40-04-01	
CLASS 9.1 CLASS 11.0	27-40-04-01 27-28-11-02	ECLASS 10.0 ECLASS 12.0	27-28-11-02	
CLASS 11.0	27-28-11-02	ECLASS 12.0 ECLASS 14.0	27-28-11-02	
CLASS 13.0 CLASS 15.0	27-28-11-02	LCLASS 14.0	21-20-11-02	

目录日期/图纸 2

## 数据信息页

图纸

## **TM-I 12/18 MC NE WS**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

