PAC-S1200-RV24-V1-1M5



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



预制PAC电缆能在PLC和PLC接口之间形成电气和逻辑联接。 这些电缆具有下列组成部分:

- 厂商的PLC接插件。
- 多芯 LIYY 或 LY YCY 电缆 (带屏蔽), 截面积为 0.14 mm² 或 0.25 mm²。
- 扁平电缆接头、 SUB-D 或 RSV, 连接到接口。电缆经自动连通性和绝缘性测试, 保证性能。

通用订货数据

版本	预制电缆, PAC, 电缆 LiYY, 0.25 mm²		
订货号	<u>1329210015</u>		
类型	PAC-S1200-RV24-V1-1M5		
GTIN (EAN)	4099986578289		
数量	1 items		

PAC-S1200-RV24-V1-1M5



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批				
ROHS	一致			
尺寸和重量				
			<u>'</u>	
净重	261 g			
	'		,	
			'	
工作温度				
环保产品合规				
RoHS 合规状态	合规,有例外			
RoHS 豁免(如适用/已知)	6c			
REACH SVHC	Lead 7439-92-1			
SCIP	4bbf2c0d-0764-4fc8-bb24-9351c28c190d			
通用参数				
	,		·	
电缆长度	1.5 m	适用于	数字信号	
基础材料	PVC	电缆	电缆 LiYY	
接口联接器	WEIDMUELLER RSV 24P MALE	最小回路数	24 回路	
电缆外径	9.2 - 1 mm	PLC 侧接联接器	2 x SIEMENS S71200 6ES7292-1AL30-0XA0 11P	
导线压接面积	0.25 mm²			
ETIM 6.0	EC000237	ETIM 7.0	EC000237	
ETIM 8.0	EC000237	ETIM 9.0	EC000237	
ETIM 10.0	EC000237	ECLASS 9.0	27-24-22-20	
ECLASS 9.1	27-24-22-20	ECLASS 10.0	27-24-22-20	
ECLASS 11.0	27-24-22-20	ECLASS 12.0	27-24-22-20	
ECLASS 13.0	27-24-22-20	ECLASS 14.0	27-24-22-20	
ECLASS 15.0				

目录日期/图纸 2