

## PAC-S1200-RV24-V1-1M5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



预制PAC电缆能在PLC和PLC接口之间形成电气和逻辑联接。这些电缆具有下列组成部分:

- 厂商的PLC接插件。
- 多芯 LIYY 或 LY YCY 电缆 (带屏蔽), 截面积为 0.14 mm<sup>2</sup> 或 0.25 mm<sup>2</sup>。
- 扁平电缆接头、SUB-D 或 RSV, 连接到接口。电缆经自动连通性和绝缘性测试, 保证性能。

### 通用订货数据

|            |                                          |
|------------|------------------------------------------|
| 版本         | 预制电缆, PAC, 电缆 LiYY, 0.25 mm <sup>2</sup> |
| 订货号        | <a href="#">1329210015</a>               |
| 类型         | PAC-S1200-RV24-V1-1M5                    |
| GTIN (EAN) | 4099986578289                            |
| 数量         | 1 items                                  |

## PAC-S1200-RV24-V1-1M5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

## 审批

|      |    |
|------|----|
| ROHS | 一致 |
|------|----|

## 尺寸和重量

|    |       |
|----|-------|
| 净重 | 261 g |
|----|-------|

## 温度

|      |
|------|
| 工作温度 |
|------|

## 环保产品合规

|                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| RoHS 合规状态        | 合规, 有例外                              |
| RoHS 豁免 (如适用/已知) | 6c                                   |
| REACH SVHC       | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP             | 4bbf2c0d-0764-4fc8-bb24-9351c28c190d |

## 通用参数

|        |                          |           |                                                 |
|--------|--------------------------|-----------|-------------------------------------------------|
| 电缆长度   | 1.5 m                    | 适用于       | 数字信号                                            |
| 基础材料   | PVC                      | 电缆        | 电缆 LiYY                                         |
| 接口连接器  | WEIDMUELLER RSV 24P MALE | 最小回路数     | 24 回路                                           |
| 电缆外径   | 9.2 - 1 mm               | PLC 侧接连接器 | 2 x SIEMENS S71200<br>6ES7292-1AL30-0XA0<br>11P |
| 导线压接面积 | 0.25 mm <sup>2</sup>     |           |                                                 |

## 分类

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000237    | ETIM 9.0    | EC000237    |
| ETIM 10.0   | EC000237    | ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 15.0 | 27-24-22-20 |             |             |