



SlimFix X 是无卤素并节约空间的导线和电缆标记号。可以在导线安装完成后再安装标记号。SlimFix 是已经被认可的应用于交通行业的标记号。使用 SF 工具，非常小的导线也很容易安装。

- 采用无卤材料
- 在交通等行业被认可和信任的标记号
- 如果导线截面积超过 16.0 mm²，必须用电缆扎带固定
- 标记号采用被广泛认可的 MultiCard 格式针对定制打印：请根据您的标签技术规范，向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件，或使用 M-Print PRO 在线版（无需安装）。

通用订货数据

| | |
|------------|---|
| 版本 | SlimFix X, 导线及电缆标记号, 7 - 40 mm, 24 x 13.62 mm, 白色 |
| 订货号 | 1323440000 |
| 类型 | SFX 9/24 S MC NE WS |
| GTIN (EAN) | 4050118125894 |
| 数量 | 120 items |

SFX 9/24 S MC NE WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

| | |
|------|----|
| ROHS | 一致 |
|------|----|

尺寸和重量

| | | | |
|----|----------|---------|-------------|
| 深 | 0.8 mm | 深度 (英寸) | 0.0315 inch |
| 高度 | 24 mm | 高度 (英寸) | 0.9449 inch |
| 宽度 | 13.62 mm | 宽度 (英寸) | 0.5362 inch |
| 净重 | 0.74 g | | |

温度

| | |
|--------|--------------|
| 工作温度范围 | -40...100 °C |
|--------|--------------|

环保产品合规

| | | |
|------------|----------------------------|------------------|
| RoHS 合规状态 | 合规, 无例外 | |
| REACH SVHC | 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC) | |
| 产品碳足迹 | 从摇篮到大门 | 0.006 kg CO2 eq. |

通用数据

| | | |
|--------------|---|-----------|
| 材料颜色 (阻抗编码) | 9 | |
| 类型 | 采用电缆扎带进行固定 | |
| 宽度 | 13.62 mm | |
| 阻燃等级符合 UL 94 | V-2 | |
| 最大工作温度 | 100 °C | |
| 最小工作温度 | -40 °C | |
| 颜色编码 | 白色 | |
| 卤素 | 不 | |
| 基础材料 | 聚酰胺 66 | |
| 每个包装单元的标记号数量 | 供电形式 | MultiCard |
| 标记区域大小 | 23.9 x 9 mm | |
| 推荐使用的工业 | 交通, 机械制造 | |
| 适用的打印机 | PRINTJET CONNECT , MCP BASIC 2 , MCP PLUS 2 | |
| 每种组合对应的标识牌数 | 1 MultiCard = Conductor and cable markers | |
| 工作温度范围 | -40...100 °C | |

导线和电缆标记号

| | | | |
|--------|--------------------------|--------|---------------------|
| 卤素 | 不 | 最大压接面积 | 500 mm ² |
| 最小压接面积 | 16 mm ² | 最大电缆外径 | 40 mm |
| 最小电缆外径 | 7 mm | 导线外径 | 7 - 40 mm |
| 导线压接面积 | 16 - 500 mm ² | | |

分类

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001530 | ETIM 9.0 | EC001530 |
| ETIM 10.0 | EC001530 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 | | |

