


SAIL-ZW-VSA-2.0U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

产品图片



通用订货数据

版本	阀门电缆 (预装配), 直插头 - 阀门插头, 结构 A (18 mm), M12 = A 编码, 电缆长度: 2 m, PUR, 黑色
订货号	1332340200
类型	SAIL-ZW-VSA-2.0U
GTIN (EAN)	4050118471823
数量	1 items

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS 一致

尺寸和重量

净重 150 g

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	e8d8af70-4c85-4483-bc8c-9bc5b598e2a9

电缆技术参数

电缆长度	2 m	护套颜色	黑色
适用于拖曳电缆	是	芯线横截面积	0.34 mm ²
带屏蔽	无	卤素	不
加速度	5 m/s ²	最小弯曲半径, 可变	10 x 电缆直径
最小弯曲半径, 固定	5 x 电缆直径	弯曲循环	3 Mio
护套材料	PUR	抗扭强度	180 °/m
静止时的温度范围	-40...90 °C	耐焊珠高温	是
移动中的温度范围	-30...90 °C	回路数	5

基本技术信息

编码	结构 A (18 mm), M12 = A 编码	联接螺纹	M12 插针
LED	是	类型	直插头 - 阀门插头
触点材料	CuSn, 镀银, CuZn, 镀金的	额定电压	24 V
额定电流	4 A	AF 尺寸	13 mm
防护等级	IP65, IP67, IP68, 拧入时	插拔次数	≥ 100
螺纹环材料	黄铜材质, 镀镍的	保护线路	抑制二极管
外壳温度范围	-30...+90 °C	拧紧力矩	M3 安装螺钉: 0.4 Nm, M12: 1.0 Nm

分类

ETIM 8.0	EC001855	ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855	ECLASS 14.0	27-06-03-12
ECLASS 15.0	27-06-03-12		


SAIL-ZW-VSA-2.0U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

图纸

尺寸图




尺寸图



插针分配方案

插针分配方案



接线图



24VAC/DC_4A