

SAIE-M12B-4-0.2U P9 .75

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



您的外围设备应配备更大的电源。借助我们新的 M12 接插件，超过 250 V 和 2 A 的电压不会出现任何问题。紧凑型 A-、K-、L-、S- 和 T-编码 M12 接插件用于传输最高 630 V 交流电或 60 V 直流电的电压以及 12 A 的电流。

通用订货数据

版本	内置插头, M12, 孔式 直, 紧固螺纹: PG 9, 回路数: 4, 股线 / 电缆长度: 0.2 m, 前面板安装
订货号	1353780000
类型	SAIE-M12B-4-0.2U P9 .75
GTIN (EAN)	4050118156539
数量	1 items

SAIE-M12B-4-0.2U P9 .75

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS

一致

UL File Number Search

[UL 网站](#)

cURus 证书号

E307231

尺寸和重量

净重

19.37 g

环保产品合规

RoHS 合规状态

合规, 无例外

REACH SVHC

不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

电缆技术参数

PE 功能

无

导线横截面 (打印/在线)

AWG 18

股线 / 电缆长度

0.2 m

芯线截面积 AWG

AWG 18

颜色编码

棕色, 白色, 蓝色, 黑色

回路数

4

技术资料 可定制接插件

回路数

4

编码

A 编码

插针镀层

镀金的

外壳基本材料

铸锌

额定电压

250 V

额定电流

8 A

防护等级

IP67, 拧入时

插拔次数

≥ 100

电缆接头

PG 9

额定电流

接触点 1-4 为 8A, 接触点 5 为 2A

外壳温度范围

-40 ... +85 °C

标准

连接器标准

IEC 61076-2-101

通用参数

回路数

4

编码

A 编码

联接螺纹

M12

插针镀层

镀金的

外壳基本材料

铸锌

安装方式

前面板安装

额定电压

250 V

额定电流

8 A

防护等级

IP67, 拧入时

插拔次数

≥ 100

电缆接头

PG 9

额定电压

250 V (4 针) / 60 V (5 针)

额定电流

接触点 1-4 为 8A, 接触点 5 为 2A

导线横截面 (打印/在线)

AWG 18

端口 1

M12

端口 2

Flying wires

股线 / 电缆长度

0.2 m

紧固螺纹

PG 9

外壳温度范围

-40 ... +85 °C

导线外径

-

分类

ETIM 8.0

EC003570

ETIM 9.0

EC003570

ETIM 10.0

EC003570


ECLASS 14.0

27-44-01-03

ECLASS 15.0

27-44-01-03

插针分配方案



附件

黄铜锁紧螺母，镀镍板



除了适用于各种应用的电缆接头之外，产品组合还包括插头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件，如锁紧螺母、密封环、平垫圈和接地环。

通用订货数据

类型	SKMU PG9-MS	版本
订货号	1694080000	SKMU MS (黄铜防松螺母), 防松螺母, PG 9, 2.8 mm, 黄铜材质, 镀镍的
GTIN (EAN)	4008190872243	
数量	100 ST	