

**PAC-UNIV-HE50-F-10M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



插图类似

**通用订货数据**

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| 版本         | 预制电缆, PAC                  |
| 订货号        | <a href="#">1349900100</a> |
| 类型         | PAC-UNIV-HE50-F-10M        |
| GTIN (EAN) | 4032248303472              |
| 数量         | 1 items                    |

PAC-UNIV-HE50-F-10M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

ROHS 一致

尺寸和重量

净重 1709 g

温度

存储温度 -10...60 °C 工作温度 -10...50

环保产品合规

RoHS 合规状态 符合要求  
REACH SVHC 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

通用参数

|        |                      |           |  |
|--------|----------------------|-----------|--|
| 电缆长度   | 10 m                 | 适用于       | 数字信号                                     |
| 基础材料   | PVC                  | 电缆        | 电缆 LiYY                                  |
| 接口连接器  | HE10 50 P            | 最小回路数     | 50 回路                                    |
| 电缆外径   | 13,4 ± 1 mm          | PLC 侧接连接器 | H0.14/10 (FERRULES 0.14mm <sup>2</sup> ) |
| 导线压接面积 | 0.14 mm <sup>2</sup> |           |  |

电气数据

|           |                     |           |            |
|-----------|---------------------|-----------|------------|
| 最大总电流     | 3 A                 | 每路允许的最大电流 | 1 A        |
| 额定电压      | ≤ 60 V DC ≤ 25 V AC | 导线电阻      | ≤ 150 mΩ/m |
| 工作电压      | ≤ 60 V DC ≤ 25 V AC | 导线载流能力    | 300 pF/m   |
| 导线/屏蔽载流能力 | 300 pF/m            |           |            |

分类

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000237    | ETIM 9.0    | EC000237    |
| ETIM 10.0   | EC000237    | ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 15.0 | 27-24-22-20 |             |             |