
VPU III SO LD



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com











III级 电涌保护

紧凑型III级电涌保护,用于交流/直流保护,符合IEC 61643-11:2012 和 EN 61643-11标准。 适用于终端设备保护。 临近被保护设备进行安装。 额定电流大于16A 时,可用作单口电涌保护。

通用订货数据

版本	防浪涌放电管,低电压,无遥信触点,单相
订货号	<u>1351680000</u>
类型	VPU III SO LD
GTIN (EAN)	4050118158472
数量	1 items

VPU III SO LD



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批			
MAMID 认证			
	ϵ		
ROHS	一致		
尺寸和重量			
深	25 mm	深度 (英寸)	0.9842 inch
<u></u>	35 mm	高度 (英寸)	1.378 inch
宽度	12 mm	宽度 (英寸)	0.4724 inch
<u> </u>	18 g	202 (X 1)	6.172 Tillon
<u></u>			
存储温度	-40 °C80 °C	工作温度	-25 °C55 °C
湿度	5 - 95% 相对湿度		
环保产品合规			
RoHS 合规状态	合规,无例外		
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注	物质 (SVHC)	
绝缘参数(EN 50178)			
过压等级	II	污染等级	2
IEC / EN 额定数据			<u>'</u>
		/E A B > + 1 0 0	
回路数	1	组合脉冲 UOC	3 kV
额定电压下的漏电压	30 µA	信号触点	否
额定电压(交流) 最大频率 250 V时	230 V	低电压网络 电压类型	单相
<u> 取入 </u>	5060Hz 440 V		
响应时间/回退时间	<100µs	标准	IEC 61643-11, EN 61643-11
EN 61643-11等级		 符合IEC 61643-11要求	
最大持续工作电压,Uc (AC)	275 V	行日に 01043-11安水 能量配合 (≤10 m)	
展	≤ 1.5 kV	短路时电流值 ISCCR	
集成备用保险丝	 无	接地导线电流 IPE	1.5 κA 10 μA
通用参数			1
光学功能显示	绿LED = 正常, 红色LED = 放电管故障, 更换	行业	能源分配
类型	无遥信触点	类型	嵌入式安装
阻燃等级符合 UL 94	V-0	颜色编码	黑色
防护等级	IP20		
通讯联接参数			
		最大压接面积 硬导线	
联接类型			1.5 mm²

目录日期/图纸 2

VPU III SO LD



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

电气数据			
电压类型	交流电		
通用数据			
X27 13 X X JIG			
回路数	1	防护等级	IP20
颜色编码	黑色		
联接参数			
最大压接面积 软导线	1 mm²		
保修			-
质保期	5年		
分类			
ETIM 7.0	EC000942	ETIM 8.0	EC000942
ETIM 9.0	EC000942	ETIM 10.0	EC000942
ECLASS 12.0	27-17-12-03	ECLASS 13.0	27-17-12-03
ECLASS 14.0	27-17-12-03	ECLASS 15.0	27-17-12-03
标书规格表			
详细描述	浪涌保护符合 IEC 61643-11; EN61643-11; EN61643-11; 2013 标准对 III 级浪涌保护的要求。 避雷器用作浪涌保护的要求。 也可用于符应 IEC 61643-12 转在标准的 IEC 61643-12 转在标准的 这事籍中需要保护的 设备附近与中性导体之间,这一个人的发展,是一个人的人,是一个人的人,是一个人的人,也是一个人的人,也是一个人的人,也是一个人的人,也是一个人的人,也是一个人的人,也是一个人的人,也是一个人的人,也是一个人的人,也是一个人的人,也是一个人的人,也是一个人的人,也是一个人的人,也是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人的人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人的人,我们是一个人,我们是一个人的人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人的人,我们是一个人,我们是一个人,我们,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们,我们也是一个人,我们,我们就是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们们,我们是一个人们,我们是一个人们,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们们是一个人们,我们是一个人,我们们是一个人,我们是一个人,我们们是一个人,我们们是一个人,我们们,我们也是一个人,我们们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们们是一个人,我们也是一个人,我们们,我们也是一个人,我们是一个人,我们们是一个人,我们也是一个人,我们是一个人,我们是一个人们,我们们们们,我们们们们是一个人们,我们们们们,我们们们是一个人们们,我们们是一个人们,我们也是一个,我们是一个一个,我们是一个人们,我们们们,我们们们是一个人们,我	简短描述	III级电涌保护器, 开路电压3kV, 适用于230V的交流馈电系统。 保护水平<1.5kV。 带红色LED显示, 型号: WeidmüllerVPUIII SO LD 订货号为1351680000(或同等水平电涌保护器)。

目录日期/图纸 3

数据信息页

VPU III SO LD



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

图纸

开关符号



Schematic circuit diagram