TBY-RS-DIO-2KB-S



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





插图类似

数字量接口板带 50回路 (KS)插接件, 并有下列优势:

- 冗余: 接口有 2个 50回路 (AKB)冗余连接器。
- 许多接口板使用一个继电器对单个或两个可用电源低于 12V的状况进行指示。
- 可使用螺钉或弹片联接方式安装卡件。
- 集成多种功能: 隔离器、 带状态显示的熔断器、 继电器和 LED状态显示。

通用订货数据

版本	接口, RS, 2 x AKB (50P), LL2N 5.08 mm
订货号	<u>1371540000</u>
类型	TBY-RS-DIO-2KB-S
GTIN (EAN)	4050118205343
数量	1 items

TBY-RS-DIO-2KB-S



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

0.5 Nm

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

-		
(+		
一致 ————————————————————————————————————		
56 mm	深度 (英寸)	2.2047 inch
70 mm		2.7559 inch
135 mm		5.3149 inch
190.96 g		
40. 9E °C	工作温度	25 70 °C
-4005 C	上TF/加皮	-2570 °C
合规,有例外		
6c		
Lead 7439-92-1		
	2ba-8bd2209bc45b	
不	每个通道的分隔	无
		No
		不
 否	y	'
		,
50 回路插头	现场侧连接	LL2N 5.08 mm
2 x AKB (50P)		
50V AC / 70V DC	每个通道的是 士中签	1 A
1 A	· 中,应是HJ取入电机	10
< 50 V AC	过压等级	III
	脉冲电压测试	0.8 kV
0.35 kV		
ΔWG 26	群接 类刑	螺钉联接
		4 mm ²
		6 mm ²
0.5 mm ²		6 mm
	70 mm 135 mm 190.96 g -4085 °C -408	一致 一致 深度 (英寸) 高度 (英寸) 高度 (英寸) 135 mm 高度 (英寸) 190.96 g 一次 京度 (英寸) 三次 京度 (英寸) 三次 京度 (英寸) 三次 三次 三次 三次 三次 三次 三次 三

最大拧紧力矩

2 目录日期 / 图纸

最小拧紧力矩,最小值

0.6 Nm

TBY-RS-DIO-2KB-S



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

最大压接面积	6 mm ²	最小压接面积	0.13 mm ²
最大导线截面, AWG	AWG 12		
供电			
联接类型	螺钉联接	最小压接面积	0.13 mm²
最大压接面积	6 mm ²	硬导线,最小压接面积 H05(07) V-U	0.5 mm ²
硬导线,最大压接面积 H05(07) V-U	6 mm ²	软导线,最小压接面积 H05(07) V-K	0.5 mm ²
软导线,最大压接面积 H05(07) V-K	4 mm ²	软导线带管状端头,最小压接面积	2.5 mm ²
软导线带管状端头,最小接线面积	2.5 mm ²	带塑料套的管状端头,最大值	0.5 mm²
导线截面,最小AWG	AWG 12	导线截面,最大AWG	AWG 26
最小拧紧力矩	0.5 Nm	最大拧紧力矩	0.6 Nm
剥线长度	6 mm		
分类			
ETIM 6.0	EC002780	ETIM 7.0	EC002780
ETIM 8.0	EC002780	ETIM 9.0	EC002780
ETIM 10.0	EC002780	ECLASS 9.0	27-14-11-52
ECLASS 9.1	27-14-11-52	ECLASS 10.0	27-14-11-52
ECLASS 11.0	27-14-11-52	ECLASS 12.0	27-14-11-52
ECLASS 13.0	27-14-11-52	ECLASS 14.0	27-14-11-52
ECLASS 15.0	27-14-11-52		

目录日期/图纸 3