

**SAIE-M12B-5-0.2U P9 .75**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



您的外围设备应配备更大的电源。借助我们新的 M12 接插件，超过 250 V 和 2 A 的电压不会出现任何问题。紧凑型 A-、K-、L-、S- 和 T-编码 M12 接插件用于传输最高 630 V 交流电或 60 V 直流电的电压以及 12 A 的电流。

**通用订货数据**

版本	内置插头, M12, 孔式 直, 紧固螺纹: PG 9, 回路数: 5, 股线 / 电缆长度: 0.2 m, 前面板安装
订货号	<a href="#">1353800000</a>
类型	SAIE-M12B-5-0.2U P9 .75
GTIN (EAN)	4050118156447
数量	1 items

## SAIE-M12B-5-0.2U P9 .75

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

## 审批

MAMID 认证



ROHS

一致

UL File Number Search

[UL 网站](#)

cURus 证书号

E307231

## 尺寸和重量

净重 22.03 g

## 环保产品合规

RoHS 合规状态

合规, 无例外

REACH SVHC

Terphenyl, hydrogenated 61788-32-7, 4,4'-isopropylidenediphenol 80-05-7

SCIP

c42752f6-bbda-4a45-a673-c4da8f94278f

## 电缆技术参数

PE 功能	无	导线横截面 (打印/在线)	AWG 18
股线 / 电缆长度	0.2 m	芯线截面积 AWG	AWG 18
颜色编码	棕色, 白色, 蓝色, 黑色, 灰色	回路数	5

## 技术资料 可定制接插件

回路数	5	编码	A 编码
插针镀层	镀金的	外壳基本材料	铸锌
额定电压	60 V	防护等级	IP67, 拧入时
插拔次数	≥ 100	电缆接头	PG 9
额定电流	接触点 1-4 为 8A, 接触点 5 为 2A	外壳温度范围	-40 ... +85 °C

## 标准

连接器标准 IEC 61076-2-101


## 通用参数

回路数	5	编码	A 编码
联接螺纹	M12	插针镀层	镀金的
外壳基本材料	铸锌	安装方式	前面板安装
额定电压	60 V	防护等级	IP67, 拧入时
插拔次数	≥ 100	电缆接头	PG 9
额定电压	250 V (4 针) / 60 V (5 针)	额定电流	接触点 1-4 为 8A, 接触点 5 为 2A
导线横截面 (打印/在线)	AWG 18	端口 1	M12
端口 2	Flying wires	股线 / 电缆长度	0.2 m
紧固螺纹	PG 9	外壳温度范围	-40 ... +85 °C
导线外径	-		

## 分类

ETIM 8.0	EC003570	ETIM 9.0	EC003570
ETIM 10.0	EC003570	ECLASS 14.0	27-44-01-03
ECLASS 15.0	27-44-01-03		

插针分配方案



## SAIE-M12B-5-0.2U P9 .75

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 附件

### 黄铜锁紧螺母，镀镍板



除了适用于各种应用的电缆接头之外，产品组合还包括插头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件，如锁紧螺母、密封环、平垫圈和接地环。

### 通用订货数据

类型	SKMU PG9-MS	版本	
订货号	<a href="#">1694080000</a>		
GTIN (EAN)	4008190872243		SKMU MS (黄铜防松螺母), 防松螺母, PG 9, 2.8 mm, 黄铜材质, 镀镍的
数量	100 ST		