



LU 10.16/03/90 4.5SN GN BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

产品图片



该印刷电路板接线端子可为 76 A、16 mm² 导线截面积提供联接，采用久经验证的压线框联接，间距为 10.16 mm，导线出线方向 90°。

通用订货数据

版本	PCB 接线端子, 10.16 mm, 回路数: 3, 90°, 焊脚长度 (l): 4.5 mm, 绿色, 压线框联接, 压接范围, 最大: 16 mm ² , 盒装
订货号	1395330000
类型	LU 10.16/03/90 4.5SN GN BX
GTIN (EAN)	4050118196016
数量	20 items
产品数据	IEC: 1000 V / 76 A / 0.5 - 16 mm ² UL: 300 V / 65 A / AWG 26 - AWG 6
包装	盒装
交货状态	已取消
最后下单日期	2025-08-31T00:00:00+02:00

编制日期 20.03.2026 04:47:19 MEZ

目录日期 / 图纸

LU 10.16/03/90 4.5SN GN BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS	一致
UL File Number Search	UL 网站
UR 证书号	E60693

尺寸和重量

深	18.3 mm	深度 (英寸)	0.7205 inch
高度	33 mm	高度 (英寸)	1.2992 inch
最低安装高度	28.5 mm	宽度	30.48 mm
宽度 (英寸)	1.2 inch	净重	27.05 g

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)
产品碳足迹	从摇篮到大门 0.198 kg CO2eq.

系统规格

产品系列	OMNIMATE 电源 - LU 系列	导线连接方式	压线框联接
安装在印刷线路板上	THT 焊接联接	导线出线方向	90°
间距 P (单位 : mm)	10.16 mm	间距 P (单位 : inch)	0.400 "
回路数	3	插针排数	1
由客户装配	是	每排最大邻近回路数	10
焊脚长度 (l)	4.5 mm	焊针规格	1.2 x 1.2 mm
焊针规格 = d tolerance	0 / -0.15 mm	焊接孔直径 (D)	1.6 mm
焊接孔直径公差 (D)	+ 0.1 mm	每回路的焊脚数目	2
直杆螺丝刀口尺寸	1.0 x 5.5	相关标准	DIN 5264
最小拧紧力矩	1.2 Nm	最大拧紧力矩	2.2 Nm
压接螺钉	M 4	剥线长度	12 mm
L1 (mm)	20.32 mm	L1 (inch)	0.800 "
防触电保护 (按照DIN VDE 0470)	IP 20 已插入 / IP 10 未插入	防触电保护 (按照DIN VDE 57106)	手指安全保护
防护等级	IP20	通道电阻	0.50 mΩ

材料数据

绝缘材料	Wemid (PA)	颜色编码	绿色
比色表 (相似)	RAL 6032	绝缘材料组	I
相比漏电起痕指数 (CTI)	≥ 600	Moisture Level (MSL)	
阻燃等级符合 UL 94	V-0	触点材料	铜合金
焊接连接的焊层结构	1.5...3 μm Ni / 4...6 μm Sn matt	最低存放温度	-40 °C
最高存放温度	70 °C	最低操作温度	-50 °C
最高操作温度	120 °C	最小安装温度	-25 °C
最大安装温度范围	120 °C		

适用导线

压接范围, 最小	0.14 mm²
压接范围, 最大	16 mm²
导线最小压接面积 AWG	AWG 22

LU 10.16/03/90 4.5SN GN BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技术数据

导线最大压接面积 AWG		AWG 8		
单股导线的, 最小值 H05(07) V-U		0.5 mm²		
单股导线的, 最大值 H05(07) V-U		16 mm²		
多股硬导线, 最小值 H07V-R		6 mm²		
多股硬导线, 最大值 H07V-R		16 mm²		
软导线, 最小压接面积 H05(07) V-K		0.5 mm²		
软导线, 最大压接面积 H05(07) V-K		16 mm²		
最小压接面积 带预绝缘管状端头(DIN 46 228/4)		2.5 mm²		
最大压接面积 带预绝缘管状端头(DIN 46 228/4)		10 mm²		
带导线管状端头, DIN 46228 部分 1, 最小		2.5 mm²		
最大压接面积 带管状端头, 符合DIN46 228/ 1		10 mm²		
塞规符合 EN 60999 a x b ; ø		5.4 mm x 5.1 mm; 5.3 mm		
可压接导线	导线连接 截面积	型号	细绞线	
		标称	2.5 mm²	
	管状端头	剥线长度	标称	12 mm
		推荐的管状端头	H2.5/12	
		剥线长度	标称	14 mm
		推荐的管状端头	H2.5/19D BL	
	导线连接 截面积	型号	细绞线	
		标称	4 mm²	
	管状端头	剥线长度	标称	12 mm
		推荐的管状端头	H4.0/12	
		剥线长度	标称	14 mm
		推荐的管状端头	H4.0/20D GR	
	导线连接 截面积	型号	细绞线	
		标称	6 mm²	
	管状端头	剥线长度	标称	12 mm
		推荐的管状端头	H6.0/12	
		剥线长度	标称	14 mm
		推荐的管状端头	H6.0/20 SW	
	导线连接 截面积	型号	细绞线	
		标称	10 mm²	
管状端头	剥线长度	标称	15 mm	
	推荐的管状端头	H10.0/22 EB		
	剥线长度	标称	12 mm	
	推荐的管状端头	H10.0/12		

参考文本 根据产品和额定电压选择管状端头的长度。 , 塑料套环的外径不应大于节距 (P)

额定数据符合 CSA 标准

额定电压 (使用组 B / CSA)	300 V	额定电压 (使用组 C / CSA)	150 V
额定电压 (使用组 D / CSA)	300 V	额定电流 (使用组 B / CSA)	65 A
额定电流 (使用组 C / CSA)	65 A	额定电流 (使用组 D / CSA)	10 A
导线最小压接面积, AWG,	AWG 22	导线最大压接面积, AWG	AWG 6

额定数据符合 UL 1059 标准

机构	UR	UR 证书号	E60693
额定电压 (使用组 B / UL 1059)	300 V	额定电压 (使用组 C / UL 1059)	150 V
额定电压 (使用组 D / UL 1059)	600 V	额定电流 (使用组 B / UL 1059)	65 A
额定电流 (使用组 C / UL 1059)	65 A	额定电流 (使用组 D / UL 1059)	5 A
导线最小压接面积, AWG	AWG 26	导线最大压接面积, AWG	AWG 6
参见认证参数	规格为最大值, 详情参见认证证书。		

LU 10.16/03/90 4.5SN GN BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技术数据

包装

包装	盒装	VPE 长度	140.00 mm
VPE 宽度	105.00 mm	VPE 高度	35.00 mm

类型测试

测试标识的耐久性	测试	原产地标志, 类型鉴别, 材料类型, 额定横截面, 批准标识 CSA, 批准标识 UL, 插口距, 耐久性
	评价	可用
测试 可夹紧 截面积	标准	EN 60999/1993
	导线类型	导体类型和导线截面积 H05V-K0.5
		导体类型和导线截面积 H05V-U0.5
		导体类型和导线截面积 H07V-K10
		导体类型和导线截面积 H07V-U10
		导体类型和导线截面积 H07V-U16
		导体类型和导线截面积 AWG8/7
		导体类型和导线截面积 AWG 8/19
		导体类型和导线截面积 AWG 22/1
		导体类型和导线截面积 AWG 22/19
导体损坏和意外松动测试	评价	传递
	标准	EN 60947-1/1991 章节 8.2.4.3
	要求	0.3 kg
	导线类型	导体类型和导线截面积 H05V-K0.5
		导体类型和导线截面积 H05V-U0.5
		导体类型和导线截面积 AWG 22/1
		导体类型和导线截面积 AWG 22/19
	评价	传递
	要求	2.0 kg
	导线类型	导体类型和导线截面积 H07V-K10
		导体类型和导线截面积 H07V-U10
		导体类型和导线截面积 AWG8/7
		导体类型和导线截面积 AWG 8/19
	评价	传递
	要求	2.9 kg
	导线类型	导体类型和导线截面积 H07V-U16
拉出测试	评价	传递
	标准	EN 60947-1/1991 章节 8.2.4.4
	要求	≥20 N
	导线类型	导体类型和导线截面积 AWG 22/1
		导体类型和导线截面积 AWG 22/19
	评价	传递
	要求	≥30 N
	导线类型	导体类型和导线截面积 H05V-K0.5
		导体类型和导线截面积 H05V-U0.5
	评价	传递
	要求	≥ 90N
	导线类型	导体类型和导线截面积 H07V-K10
		导体类型和导线截面积 H07V-U10
		导体类型和导线截面积 AWG8/7
		导体类型和导线截面积 AWG 8/19
	评价	传递
	要求	≥100 N
	导线类型	导体类型和导线截面积 H07V-U16
	评价	传递

技术数据

额定数据符合 IEC 标准

依据标准进行测试	IEC 60664-1, IEC 61984	额定电流, 最小回路数 (Tu = 20°C)	76 A
额定电流, 最大回路数 (Tu = 20°C)	72 A	额定电流, 最小回路数 (Tu = 40°C)	76 A
额定电流, 最大回路数 (Tu = 40°C)	62 A	额定电压值 (过电压等级II/污染等级2)	1000 V
额定电压值 (过电压等级III/污染等级2)	690 V	额定电压值 (过电压等级III/污染等级3)	690 V
额定冲击电压 (过压等级 II/污染等级2)	4 kV	额定冲击电压 (过压等级III/污染等级2)	6 kV
额定冲击电压 (过压等级III/污染等级3)	6 kV	瞬时耐电流	2 x 1s, 700 A

重要注意事项

IPC 标准的符合性	符合性：该产品根据国际认可的标准进行开发、生产和交付，符合数据页中确保的特性，装饰性特性满足 IPC-A-610 “等级 2”。其他针对产品的权利主张可以应要求进行评估。
备注	Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months

分类

ETIM 8.0	EC002643	ETIM 9.0	EC002643
ETIM 10.0	EC002643	ECLASS 14.0	27-46-01-01
ECLASS 15.0	27-46-01-01		


LU 10.16/03/90 4.5SN GN BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

图纸


产品图片



Dimensional drawing



Graph



附件

开槽螺丝刀



带圆形槽刀的一字螺丝刀, SD DIN 5265, ISO 2380/2, 符合 DIN 5264 标准, ISO 2380/1, 尖端为铬材料, SoftFinish 把手

通用订货数据

类型	SDS 1.0X5.5X150	版本
订货号	9008350000	螺丝刀, 螺丝刀
GTIN (EAN)	4032248056316	
数量	1 ST	
类型	SDIS 1.0X5.5X125	版本
订货号	9008410000	螺丝刀, 螺丝刀
GTIN (EAN)	4032248056378	
数量	1 ST	

十字螺丝刀, Pozidriv型



十字螺丝刀, Pozidriv, SDK PZ DIN 5262, ISO 8764/2-PZ, 传动轴符合 ISO 8764-PZ, 铬顶尖, 高质软手柄

通用订货数据

类型	SDK PZ2	版本
订货号	9008540000	螺丝刀, 螺丝刀
GTIN (EAN)	4032248056538	
数量	1 ST	

十字螺丝刀, Pozidrive型



VDE 绝缘十字螺丝刀, Pozidriv, SDIK PZDIN 7438, ISO 8764/2-PZ, 传动轴符合 ISO 8764-PZ, 高质软手柄

LU 10.16/03/90 4.5SN GN BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

通用订货数据

类型	SDIK PZ2	版本	
订货号	9008890000	螺丝刀, 螺丝刀	
GTIN (EAN)	4032248266661		
数量	1 ST		