

THM WO VIN 24.5/100 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



THM WriteOn 卷装电缆标记号适合标记外径达 36 mm 的导线和电缆。透明的粘贴带可以保护已经打印的标记号表面。

- 缠绕透明粘贴带来保护标记号免受污染和磨损。
- 使用高品质热传递打印机简单快速地进行标记

通用订货数据

版本	THM, 导线及电缆标记号, 8 - 23 mm, 24.5 x 100 mm, 白色
订货号	1391430000
类型	THM WO VIN 24.5/100 WS
GTIN (EAN)	4050118191714
数量	1 ROL

THM WO VIN 24.5/100 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

ROHS 一致

尺寸和重量

深	0.07 mm	深度 (英寸)	0.0026 inch
高度	24.5 mm	高度 (英寸)	0.9646 inch
宽度	100 mm	宽度 (英寸)	3.937 inch
净重	994 g		

温度

工作温度范围 -40...80 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 无例外

REACH SVHC 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

通用数据


粘胶剂	聚丙烯酸酯粘合剂
打印类型	空白
类型	自我粘贴的
宽度	100 mm
阻燃等级符合 UL 94	V-0
最大工作温度	80 °C
最小工作温度	-40 °C
颜色编码	白色
卤素	是
基础材料	乙烯胶片
打印标志	无
每个包装单元的标记号数量	供电形式 卷装标签
标记区域大小	25 x 24.5 mm
认证符合 UL 969	无
适用的打印机	THM MULTIMARK , THM MULTIMARK PLUS
每种组合对应的标识牌数	1 Label reel = Conductor and cable markers
工作温度范围	-40...80 °C
每卷数量	2000

导线和电缆标记号

卤素	是	最大压接面积	95 mm ²
最小压接面积	0.75 mm ²	最大电缆外径	23 mm
最小电缆外径	8 mm	文字区域宽度	24.5 mm
文字区域高度	25 mm	导线外径	8 - 23 mm
导线压接面积	0.75 - 95 mm ²		

分类

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		



墨带



这些打印机采用热传输技术，提供出色的打印质量。不同材料和在 Windows 下的友好用户界面可以理想的满足标记需要。

通用订货数据

类型	RIBBON MM 110/360 SW	版本	
订货号	2005070000	Ink ribbon	
GTIN (EAN)	4050118390049		
数量	1 ST		