## 数据信息页

### RS SD15F HD UNC4.40 S



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

无源接口, 用于从高密度SUB-D拔插式压线框连接器进行信号传输。

- 能实现1 对 1连接,产品种类包括15 到 62 回路的插针和插槽。
- SUB-D产品的金属外壳, 使其成为模拟信号传输或屏蔽电缆联接的理想连接器。
- 如有需要, 可提供弹片联接版本。

#### 通用订货数据

版本	接口, RSSD, 高密度 SUB-D 接插件, 15回路female, 螺钉联接
订货号	<u>1428130000</u>
类型	RS SD15F HD UNC4.40 S
GTIN (EAN)	4050118232417
数量	1 items





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### 技术数据

<b>軍批</b>			
 //AMID 认证			
OHS	一致		
ママスティア ママ			
<del>~</del>	71 mm	深度 (英寸)	2.7953 inch
高度	70 mm	高度 (英寸)	2.7559 inch
<b>記度</b>	40 mm		1.5748 inch
重	80 g		
<b>温度</b>			
字储温度	-4060 °C	工作温度	-2550 °C
不保产品合规	,		
toHS 合规状态	合规,有例外		
loHS 豁免(如适用/已知)	6c		
REACH SVHC	Lead 7439-92-1		
SCIP	7b5ffb72-271d-4c73-8b0	09-bd0aaee3697a	
额定数据 UL			
颜定电流 I最大	1 A		
<del>天</del> 联接数据			
	. = 17.05	TD 17 /01/4-14-	
回路数(控制侧)	15回路female	现场侧连接	LL3R 5.08 mm
妾地 ————————————————————————————————————	无	控制侧的接口	高密度 SUB-D 接插件
则量数据			
预定电压	125V AC / 175V DC	通道额定电流	1 A
绝缘参数 (EN50178)			
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	DIN EN 50178		125V AC / 175 V DC
<u>が日</u> 过压等级	II		2
≥压变级 永冲电压测试	1.15 kV		0.65 kV
见场接线	110 KV	miana examinate	
最小电线截面, AWG	AWG 26	联接类型	螺钉联接
是大压接面积,带塑料套的绝缘端头	2.5 mm <sup>2</sup>	软导线带管状端头,最小压接面积	0.5 mm <sup>2</sup>
次导线带管状端头,最大压接面积	2.5 mm <sup>2</sup>	软导线,最大压接面积 H05(07) V-K	4 mm²
次导线,最小压接面积 H05(07) V-K	0.5 mm <sup>2</sup>	硬导线,最大压接面积 H05(07) V-U	6 mm <sup>2</sup>
更导线,最小压接面积 H05(07) V-U	0.5 mm <sup>2</sup>	到线长度 	6 mm
最大拧紧力矩 是大压按面积	0.6 Nm	最小拧紧力矩,最小值	0.5 Nm
是大压接面积 是大导线截面, AWG	6 mm <sup>2</sup> AWG 12		0.5 mm <sup>2</sup>
分类			
			<b>5</b> 0005 = 5
分类 ETIM 6.0 ETIM 8.0	EC002780 EC002780	ETIM 7.0 ETIM 9.0	EC002780 EC002780

编制日期 24.11.2025 01:36:21 MEZ





#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 技术数据

ETIM 10.0	EC002780	ECLASS 9.0	27-14-11-52
ECLASS 9.1	27-14-11-52	ECLASS 10.0	27-14-11-52
ECLASS 11.0	27-14-11-52	ECLASS 12.0	27-14-11-52
ECLASS 13.0	27-14-11-52	ECLASS 14.0	27-14-11-52
ECLASS 15.0	27-14-11-52		

# 数据信息页

图纸

### RS SD15F HD UNC4.40 S



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com