

**THM MT30X 27/85 WS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

THM 标签采用热传输技术，提供出色的打印质量。可采用不同材料，且打印系统与 Windows 系统兼容，更方便用户使用。

- 有多种颜色可选的高品质聚酯标签或平价的纸质标签
- 打印机自动标签定位，保证在每个标签的中心打印。

**通用订货数据**

版本	THM, 设备标识牌, 85 x 27 mm, 白色
订货号	<a href="#">1449830000</a>
类型	THM MT30X 27/85 WS
GTIN (EAN)	4050118254716
数量	1 items

## THM MT30X 27/85 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## 技术数据

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 审批

ROHS	一致
------	----

## 尺寸和重量

深	0.08 mm	深度 (英寸)	0.0031 inch
高度	85 mm	高度 (英寸)	3.3464 inch
宽度	27 mm	宽度 (英寸)	1.063 inch
净重	353.76 g		

## 温度

工作温度范围	-40...150 °C
--------	--------------

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

## 通用数据

粘胶剂	丙烯酸酯粘合剂		
材料颜色 (阻抗编码)	9		
打印工艺	热转印		
类型	自我粘贴的, 无卤		
宽度	27 mm		
阻燃等级符合 UL 94	V-0		
最大工作温度	150 °C		
最小工作温度	-40 °C		
颜色编码	白色		
卤素	不		
基础材料	聚酯纤维		
打印标志	无		
每个包装单元的标记号数量	1	供电形式	卷装标签
认证符合 UL 969	是		
适用的打印机	<a href="#">THM MULTIMARK</a> , <a href="#">THM MULTIMARK PLUS</a>		
每种组合对应的标识牌数	1 Label reel = Device markers		
工作温度范围	-40...150 °C		
每卷数量	1000		

## 设备标记号

卤素	不
----	---

## 分类


ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

**THM MT30X 27/85 WS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**图纸**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



**THM MT30X 27/85 WS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**附件****墨带**

这些打印机采用热传输技术，提供出色的打印质量。不同材料和在 Windows 下的友好用户界面可以理想的满足标记需要。

**通用订货数据**

类型	RIBBON MM 110/360 SW	版本
订货号	<a href="#">2005070000</a>	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118390049	
数量	1 ST	