

SAIB-WDF-3+PE-M20-S-COD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



您的外围设备应配备更大的电源。借助我们新的 M12 接插件，超过 250 V 和 2 A 的电压不会出现任何问题。紧凑型 A-、K-、L-、S- 和 T-编码 M12 接插件用于传输最高 630 V 交流电或 60 V 直流电的电压以及 12 A 的电流。

通用订货数据

版本	穿板直通型, 回路数: 4, 编码: S-coded, M12, 630 V
订货号	1460300000
类型	SAIB-WDF-3+PE-M20-S-COD
GTIN (EAN)	4050118266191
数量	1 items

SAIB-WDF-3+PE-M20-S-COD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证



RoHS

一致

UL File Number Search

[UL 网站](#)

cURus 证书号

E307231

尺寸和重量

净重

20.5 g

环保产品合规

RoHS 合规状态

合规, 有例外

RoHS 豁免 (如适用/已知)

6c

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

技术资料 可定制接插件

回路数	4
插针镀层	镀金的
外壳基本材料	塑料材质
触点材料	CuZn
最小压接面积	0.14 mm ²
额定电流	12 A
插拔次数	≥ 100
电缆接头	M 20
屏蔽连接	否
外壳温度范围	-40 ... +85 °C

编码	S-coded
联接类型	螺钉联接
绝缘电阻	108 Ω
最大压接面积	1.5 mm ²
额定电压	630 V
防护等级	IP67
污染等级	3
额定电流	12 A
螺纹环材料	锌压铸

技术数据

回路数	4
联接螺纹	M12
联接类型	螺钉联接
绝缘电阻	108 Ω
额定电压	630 V
防护等级	IP67
污染等级	3
螺纹环材料	锌压铸

编码	S-coded
插针镀层	镀金的
外壳基本材料	塑料材质
触点材料	CuZn
额定电流	12 A
插拔次数	≥ 100
电缆接头	M 20
外壳温度范围	-40 ... +85 °C

分类

ETIM 8.0	EC002925
ETIM 10.0	EC002925
ECCLASS 15.0	27-44-01-06

ETIM 9.0	EC002925
ECCLASS 14.0	27-44-01-06

插针分配方案

