VG M20 EXI BL



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







聚酰胺电缆头,适用于防爆区 Ex e (增强安全防爆) 和 Ex i (本安防爆)。

魏德米勒的这一产品系列不仅符合标准,还极为灵活:电 缆接头性能出色,得益于 4/7 Joule 增强耐冲击性和可低至 -60℃ 的温度范围,因此不受任何限制。产品都已经过测试,满足现行标准和 EN 60079-0 指令,并经过 ATEX和 IECEx 认证。

通用订货数据

版本	VG Exi 4J (防爆塑料电缆接头 4J Exi), 电缆接头, 直, M 20, 10 mm, OD min. 6 - OD max. 12 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30分钟), 聚酰胺 6
订货号	<u>1461050000</u>
类型	VG M20 EXI BL
GTIN (EAN)	4050118267228
数量	20 items

VG M20 EXI BL



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批					
人证	CE. EAC. ATEV. IECEV. INIME	:TDO			
入证 ROHS	CE; EAC; ATEX; IECEX; INMETRO 一致				
	<u>_</u>				
ママママママママママママママママママママ					
5 #	20	· 京庇 /娄→\	1 1011 in ab		
高度	30 mm 10.95 g	高度 (英寸)	1.1811 inch		
7里	10.99 g				
温度					
	-40 °C80 °C				
不保产品合规					
	A 10				
RoHS 合规状态	合规,无例外				
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)				
电缆接头认证号					
=>=	E 110.01 E 1 1110.E:	+ //k+÷ × × 1 × 1/c = / + × 0	II.40 40 4 		
示识	Ex e IIC Gb, Ex tb IIIC Db IP66/68	电缆接头认证编号 (ATEX)	IMQ 13 ATEX 010 X		
电缆接头认证编号 (IECEx)	IECEx IMQ 13.0003X	DEF 验收条件	ATEX, IECEX		
通用参数					
最大电缆外径	12 mm	最小电缆外径	6 mm		
表入电视分记 带 GWDR 的承托类型	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5	型域外电缆外程 阻燃等级符合 UL 94	HB		
	bar (30分钟)		ПВ		
最大工作温度	80 °C	最小工作温度	-40 °C		
累距	1.5 mm	卤素	是		
示准	IEC 60079-0, IEC 60079-7, IEC 60079-31, EN 60079-0, EN 60079-7, EN 60079-31	抗冲击力	4 J ATEX 版本		
AF 尺寸 1	24 mm	AF 尺寸 2	24 mm		
方护等级 	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30分钟)	电缆接头	公制的		
基础材料	聚酰胺 6	密封件	CR		
累纹 (外部)	M 20	螺纹长度	10 mm		
方爆类型	Ex i 本安型	安装指导	参见安装指南		
分类					
TIM 6.0	EC000441	ETIM 7.0	EC000441		
TIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441		
TIM 10.0	EC000441	ECLASS 9.0	27-14-44-32		
CLASS 9.1	27-14-44-34	ECLASS 10.0	27-14-44-32		
CLASS 8. I					
		ECLASS 12.0	27-14-08-02		
ECLASS 9.1 ECLASS 11.0 ECLASS 13.0	27-14-44-32 27-14-08-02	ECLASS 12.0 ECLASS 14.0	27-14-08-02 27-14-08-02		

目录日期/图纸 2

数据信息页

VG M20 EXI BL



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

附件

黄铜锁紧螺母,镀镍板



100 ST

除了适用于各种应用的电缆接头之外,产品组合还包括插 头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件,如锁紧螺母、密 封环、平垫圈和接地环。

通用订货数据

数量

 类型
 SKMU M20 MS
 版本

 订货号
 1737000000
 SKMU MS (黄铜防松螺母), 防松螺母, M 20, 3 mm, 黄铜材质, 镀镍的

 GTIN (EAN)
 4008190956479