

VG M40 EXE SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

与插图相似



聚酰胺电缆头，适用于防爆区 Ex e (增强安全防爆) 和 Ex i (本安防爆)。

魏德米勒的这一产品系列不仅符合标准，还极为灵活：电缆接头性能出色，得益于 4/7 Joule 增强耐冲击性和可低至 -60°C 的温度范围，因此不受任何限制。产品都已经过测试，满足现行标准和 EN 60079-0 指令，并经过 ATEX 和 IECEx 认证。

通用订货数据

| | |
|------------|---|
| 版本 | VG Exe 4J (防爆塑料电缆接头 4J Exe), 电缆接头, 直, M 40, 18 mm, OD min. 22 - OD max. 32 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30分钟), 聚酰胺 6 |
| 订货号 | 1461180000 |
| 类型 | VG M40 EXE SW |
| GTIN (EAN) | 4050118267280 |
| 数量 | 10 items |

VG M40 EXE SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

| | |
|------|----------------------|
| 认证 | CE; EAC; ATEX; IECEX |
| ROHS | 一致 |

尺寸和重量

| | | | |
|----|-------|---------|-------------|
| 高度 | 50 mm | 高度 (英寸) | 1.9685 inch |
| 净重 | 80 g | | |

温度

| | |
|------|----------------|
| 工作温度 | -40 °C...80 °C |
|------|----------------|

环保产品合规

| | |
|------------|----------------------------|
| RoHS 合规状态 | 合规, 无例外 |
| REACH SVHC | 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC) |

电缆接头认证号

| | | | |
|------------------|---------------------------------------|-----------------|-------------------|
| 标识 | Ex e IIC Gb, Ex tb IIIC Db IP66/68 | 电缆接头认证编号 (ATEX) | IMQ 13 ATEX 010 X |
| 电缆接头认证编号 (IECEX) | IECEX IMQ 13.0003X | DEF 验收条件 | ATEX, IECEX |

通用参数

| | | | |
|--------------|--|--------------|-------------|
| 最大电缆外径 | 32 mm | 最小电缆外径 | 22 mm |
| 带 GWDR 的承托类型 | IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30分钟) | 阻燃等级符合 UL 94 | HB |
| 最大工作温度 | 80 °C | 最小工作温度 | -40 °C |
| 螺距 | 1.5 mm | 卤素 | 是 |
| 标准 | IEC 60079-0, IEC 60079-7, IEC 60079-31, EN 60079-0, EN 60079-7, EN 60079-31 | 抗冲击力 | 4 J ATEX 版本 |
| AF 尺寸 1 | 53 mm | AF 尺寸 2 | 53 mm |
| 防护等级 | IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30分钟) | 电缆接头 | 公制的 |
| 基础材料 | 聚酰胺 6 | 密封件 | CR |
| 螺纹 (外部) | M 40 | 螺纹长度 | 18 mm |
| 防爆类型 | Ex e 提高安全性 | 安装指导 | 参见安装指南 |

分类

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000441 | ETIM 9.0 | EC000441 |
| ETIM 10.0 | EC000441 | ECLASS 14.0 | 27-14-08-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-08-02 | | |

VG M40 EXE SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

附件

黄铜锁紧螺母，镀镍板



除了适用于各种应用的电缆接头之外，产品组合还包括插头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件，如锁紧螺母、密封环、平垫圈和接地环。

通用订货数据

| | | | |
|------------|----------------------------|---|--|
| 类型 | SKMU M40 MS | 版本 | |
| 订货号 | 1737030000 | SKMU MS (黄铜防松螺母), 防松螺母, M 40, 5 mm, 黄铜材质, 镀镍的 | |
| GTIN (EAN) | 4008190956509 | | |
| 数量 | 50 ST | | |