

SAIBWS-P-4S-8/10-M12**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



您的外围设备应配备更大的电源。借助我们新的 M12 接插件，超过 250 V 和 2 A 的电压不会出现任何问题。紧凑型 A-、K-、L-、S- 和 T-编码 M12 接插件用于传输最高 630 V 交流电或 60 V 直流电的电压以及 12 A 的电流。

通用订货数据

版本	可现场安装的接插件, M12
订货号	1467870000
类型	SAIBWS-P-4S-8/10-M12
GTIN (EAN)	4050118273298
数量	1 items

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS	一致
UL File Number Search	UL 网站
cURus 证书号	E307231

尺寸和重量

净重	27.5 g
----	--------

环保产品合规

RoHS 合规状态	符合要求
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

技术资料 可定制接插件

回路数	4	编码	S-coded
插针镀层	镀金的	联接类型	螺钉联接
外壳基本材料	PA	绝缘电阻	108 Ω
最大电缆直径	10 mm	最小电缆直径	8 mm
触点材料	CuZn	最大压接面积	2.5 mm ²
最小压接面积	0.14 mm ²	额定电压	630 V
额定电流	12 A	防护等级	IP67
插拔次数	≥ 100	污染等级	3
电缆接头	PG 11	额定电流	12 A
端头类型	插座	屏蔽连接	否
螺纹环材料	锌压铸	外壳温度范围	-40 ... +85 °C
连接点截面积, 最大值	2.5 mm ²	连接点截面积, 最小值	0.14 mm ²

PB47 USB /M12 I通用参数

回路数	4	端口 1	M12
端口 2	螺钉	外壳基本材料	PA
联接螺纹	M12	触点材料	CuZn
插针镀层	镀金的	防护等级	IP67
插拔次数	≥ 100		

标准

连接器标准	IEC 61076-2-111
-------	-----------------

分类

ETIM 8.0	EC002635	ETIM 9.0	EC002635
ETIM 10.0	EC002635	ECLASS 14.0	27-44-01-16
ECLASS 15.0	27-44-01-16		

插针分配方案

