

SAI-M12-KSC-0.34/0.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



缆线长度往往各异。魏德米勒因此提供可定制的多直插式接头与电缆的总成。

反向插座和插头，用于客户定制的M8、M12、M16和7/8"联接，结实耐用，十分适合于机械工程。M 12 接插件提供5种联接系统的方式

压接联接的特点是功能可靠性高。借助这种联接技术，导体被压接到触点，然后接合到触点载体中。导体和压接之间的联接具有抗振动性，且具有长期稳定性。

压接触点需要单独订购。

通用订货数据

通用订货数据	
版本	Contact
订货号	1468860000
类型	SAI-M12-KSC-0.34/0.5
GTIN (EAN)	4050118273984
数量	100 items

SAI-M12-KSC-0.34/0.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

ROHS 一致

尺寸和重量

净重 0.55 g

环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知) 7a, 7cl
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

技术资料 可定制接插件

插针镀层	镀金的	横截面	AWG 20 - AWG 22
联接类型	冷压联接	触点材料	铜合金
额定电压	250 V	额定电流	4 A
插拔次数	≥ 100	污染等级	3
端头类型	公头	连接点截面积, 最大值	0.5 mm ²
连接点截面积, 最小值	0.34 mm ²		

PB47 USB /M12 I通用参数

端口 1	M12 Contact	端口 2	Crimp
触点材料	铜合金	插针镀层	镀金的
最小多股导线接线截面积	0.34 mm ²	最大压接面积 软导线	0.5 mm ²
插拔次数	≥ 100		

电气特性

额定电压 250 V

分类

ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ETIM 10.0	EC000796	ECLASS 14.0	27-44-02-92
ECLASS 15.0	27-44-02-92		

SAI-M12-KSC-0.34/0.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

附件

直型



缆线长度往往各异。魏德米勒因此提供可定制的多直插式接头与电缆的总成。

反向插座和插头，用于客户定制的M8、M12、M16和7/8"联接，结实耐用，十分适用于机械工程。M12接插件提供5种联接系统的方式

压接联接的特点是功能可靠性高。借助这种联接技术，导体被压接到触点，然后接合到触点载体中。导体和压接之间的联接具有抗振动性，且具有长期稳定性。

压接触点需要单独订购。

通用订货数据

类型	SAISGC-M-4D-5/8-M12-CF	版本
订货号	1467840000	可现场安装的接插件, M12
GTIN (EAN)	4050118273441	
数量	1 ST	

弯型



缆线长度往往各异。魏德米勒因此提供可定制的多直插式接头与电缆的总成。

反向插座和插头，用于客户定制的M8、M12、M16和7/8"联接，结实耐用，十分适用于机械工程。M12接插件提供5种联接系统的方式

压接联接的特点是功能可靠性高。借助这种联接技术，导体被压接到触点，然后接合到触点载体中。导体和压接之间的联接具有抗振动性，且具有长期稳定性。

压接触点需要单独订购。

通用订货数据

类型	SAISWC-M-4D-5/8-M12-CF	版本
订货号	1467850000	可现场安装的接插件, M12
GTIN (EAN)	4050118273632	
数量	1 ST	

..., 适用于 M12



魏德米勒提供一系列用于传感器-执行器电缆接线的工具及附件。

通用订货数据

类型	SAI-CTM12	版本
订货号	2113240000	Pressing tool, 0.14mm², 1mm²
GTIN (EAN)	4050118424270	
数量	1 ST	