

PRO ECO3 240W 24V 10A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



新型 PROeco 第二代电源可最大程度地提高自动化应用的可用性。该系列由 12 部分组成，并提供标准功能：高性能、高效率和适用于多种系统。三色 LED 可让用户轻松完成各种服务活动和 PROeco 设备的集成。该系列可与 DC UPS、电子负载监控和二极管模块一起配合使用，也适用于设置电源管理系统。紧凑的设计适合空间受限的应用，如现场扁平控制柜。

通用订货数据

版本	Power supply, switch-mode power supply unit, 24 V
订货号	1469540000
类型	PRO ECO3 240W 24V 10A
GTIN (EAN)	4050118275759
数量	1 items
交货状态	本产品即将停产。
有效期	2026-12-30T00:00:00+01:00
替代产品	PRO ECO3 240W 24V 10A II

PRO ECO3 240W 24V 10A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据**审批**

MAMID 认证



ROHS	一致
UL File Number Search	UL 网站
cURus 证书号	E255651
证书号 (cULus)	E258476

尺寸和重量

深	100 mm	深度 (英寸)	3.937 inch
高度	125 mm	高度 (英寸)	4.9212 inch
宽度	60 mm	宽度 (英寸)	2.3622 inch
净重	900 g		

温度

存储温度	-40 °C...85 °C	工作温度	-25 °C...70 °C
------	----------------	------	----------------

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知)	7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	6d8cdf22-8230-4af8-86c8-3558c716666d

额定数据UL

cURus 证书号	E255651
-----------	---------

输入

接线方式	螺钉联接																								
AC 输入电压范围	3 x 320...3 x 575 V AC / 2 x 360...2 x 575 V AC																								
建议后备熔丝	2 A / DI, 熔断器 2...3 A, Char. C, 断路器																								
频率范围 交流	47...63 Hz																								
额定输入电压	3x 400...3x 500 V AC (宽范围输入)																								
输入过压保护	压敏电阻																								
输入熔断器 (内置)	是																								
输入电压范围 直流	450...800 V DC																								
浪涌电流	最大值50 A																								
相对于输入电压的电流消耗	<table border="1"> <tr> <td>电压类型</td> <td>3 相交流电</td> </tr> <tr> <td>输入电压</td> <td>400 V</td> </tr> <tr> <td>输入电流</td> <td>0.8 A</td> </tr> <tr> <td>电压类型</td> <td>3 相交流电</td> </tr> <tr> <td>输入电压</td> <td>500 V</td> </tr> <tr> <td>输入电流</td> <td>0.6 A</td> </tr> <tr> <td>电压类型</td> <td>直流电</td> </tr> <tr> <td>输入电压</td> <td>800 V</td> </tr> <tr> <td>输入电流</td> <td>0.4 A</td> </tr> <tr> <td>电压类型</td> <td>直流电</td> </tr> <tr> <td>输入电压</td> <td>450 V</td> </tr> <tr> <td>输入电流</td> <td>0.7 A</td> </tr> </table>	电压类型	3 相交流电	输入电压	400 V	输入电流	0.8 A	电压类型	3 相交流电	输入电压	500 V	输入电流	0.6 A	电压类型	直流电	输入电压	800 V	输入电流	0.4 A	电压类型	直流电	输入电压	450 V	输入电流	0.7 A
电压类型	3 相交流电																								
输入电压	400 V																								
输入电流	0.8 A																								
电压类型	3 相交流电																								
输入电压	500 V																								
输入电流	0.6 A																								
电压类型	直流电																								
输入电压	800 V																								
输入电流	0.4 A																								
电压类型	直流电																								
输入电压	450 V																								
输入电流	0.7 A																								

PRO ECO3 240W 24V 10A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

名义功耗	272.7 VA	接线方式	螺钉联接
输出			
输出功率	240 W	残余波纹, 切换峰值电流	<50 mVPP @ 24 V DC, IN
额定输出电压	24 V DC ± 1 %	过载保护	是
可拼接	是, 最大值5	最小输出电压	22 V
最大输出电压	28 V	额定输出电流, 针对 U额定	10 A @ 55 °C
输出电压, 备注	(可使用电位计调节)	反向电压保护	是
容性负载	无限制	上升时间	≤ 100 ms
U 条件下的持续输出电流标称	10 A @ 55 °C, 2.5 A @ 70 °C		
通用参数			
功率因数 (约)	> 0.55 @ 3 x 500 V AC / > 0.65 @ 3 x 400 V AC	AC 故障桥接时间 @ I额定	> 40 ms @ 3 x 500 V AC / > 20 ms @ 3 x 400 V AC
效率	88%	防护等级	IP20
过压等级	II	安装位置、安装提示	在导轨 TS 35 上
外壳规格	金属, 耐腐蚀	负载反向电压保护	30...35 V DC
信号装置	绿色 LED (U输出 > 21.6 V DC), 黄色 LED (I输出 > 90% I额定 典型值), 红色 LED 灯 (过载、过温、短路、U输出 <20.4 V DC)	最大接地泄漏电流	3.5 mA
允许的最大空气湿度 (操作)	5 %...95 % 相对湿度	功率损耗, 空载	8 W
短路保护	是	功率损耗, 额定负载	26 W
过热保护	是		
EMC / 冲击/振动			
谐波电流限制	符合 EN 61000-3-2 标准	抗冲击稳定性 IEC 60068-2-27	所有方向均 15 g
噪声排放符合 EN55032	等级 B	抗干扰检查方式	EN 61000-4-2 (ESD), EN 61000-4-3 (RS), EN 61000-4-4 (burst), EN 61000-4-5 (surge), EN 61000-4-6 (conducted), EN61000-4-8 (Fields), EN61000-4-11 (Dips)
抗振动稳定性 IEC 60068-2-6	1 g 符合 EN 50178		
绝缘参数			
过压等级	II	污染等级	2
防护等级	I, 带 PE 连接	输入/输出绝缘电压	3 kV
绝缘电压, 输出/对地	2 kV	绝缘电压 输出对地	0.5 kV
电气安全			
用于电子设备	符合 EN50178 / VDE0160	电气机械设备	根据EN60204
防触电保护	Acc. to VDE0106-101	低压保护	符合 IEC 60950-1 标准的 SELV, PELV 符合 EN 60204-1
防止电击的安全隔离/保护	VDE0100-4-10 / acc. to DIN57100-4-10	用于开关电源设备的安全变压器	符合 EN 61558-2-16 标准

PRO ECO3 240W 24V 10A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技术数据**联接数据 (输入端)**

接线方式	螺钉联接	端子接线回路数量	4 用于 L1/L2/L3/PE
最大压接面积, AWG/kcmil	12 AWG	最小压接面积 AWG/kcmil	26 AWG
最大压接面积, 软导线	2.5 mm ²	最小压接面积 软导线	0.5 mm ²
最大压接面积, 硬导线	6 mm ²	最小压接面积 硬导线	0.5 mm ²
最小拧紧扭矩	0.5 Nm	最大拧紧扭矩	0.6 Nm

联接数据 (输出端)

接线方式	螺钉联接	端子接线回路数量	6 (++,-,13,14)
最大压接面积, AWG/kcmil	12 AWG	最小压接面积 AWG/kcmil	26 AWG
最大压接面积, 软导线	2.5 mm ²	最小压接面积 软导线	0.5 mm ²
最大压接面积, 硬导线	6 mm ²	最小压接面积 硬导线	0.5 mm ²
拧紧扭力, 最小【输出】	0.5 Nm	拧紧扭力, 最大【输出】	0.6 Nm

信号通信

浮动触点	是	触点负载 (常开触点)	max. 30 V DC / 1 A
继电器接通/断开	输出电压 > 21.6 V DC / < 20.4 V DC, 过载		

分类

ETIM 8.0	EC002540	ETIM 9.0	EC002540
ETIM 10.0	EC002540	ECLASS 14.0	27-04-07-01
ECLASS 15.0	27-04-07-01		


PRO ECO3 240W 24V 10A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

图纸


开关符号




电流温度曲线



电流温度曲线



电流温度曲线




PRO ECO3 240W 24V 10A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

开槽螺丝刀




VDE 绝缘螺丝刀, 用于最高处于交流 1000 V 和直流 1500 V 电压下的部件, DIN EN 60900, IEC 900。已通过 "GS" 安全测试, 组件已通过测试。Klinge aus hochlegiertem Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl, 槽刀由高品质 铬-钒-钼-钢 合金制成, 持续硬化处理, 发蓝处理

通用订货数据

类型	SDIS SLIM 0.6X3.5X100	版本
订货号	2749610000	装配工具, 刀片宽度(B): 3.5 mm, 刀片长度: 100 mm, 刀片厚度 (A): 0.6
GTIN (EAN)	4050118896350	mm
数量	1 ST	

十字槽螺丝刀, Pozidrive型



VDE 绝缘螺丝刀, 用于最高处于交流 1000 V 和直流 1500 V 电压下的部件, DIN EN 60900, IEC 900。已通过 "GS" 安全测试, 组件已通过测试。Klinge aus hochlegiertem Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl, 槽刀由高品质 铬-钒-钼-钢 合金制成, 持续硬化处理, 发蓝处理

通用订货数据

类型	SDIK SLIM PZ1 X 80	版本
订货号	2749670000	螺丝刀, 刀片宽度(B): 1 mm, 80 mm, 刀片厚度 (A): 1
GTIN (EAN)	4050118896411	
数量	1 ST	

尾架



为了确保能安全可靠地安装在导轨上, 避免打滑, 魏德米勒产品系列还提供了固定块。可以提供带螺钉和无螺钉的规格。固定块还可用来标记。还配有测试架。

通用订货数据

类型	WEW 35/1 VO GF SW	版本
订货号	1478990000	固定器, 黑色, TS 35, V-0, Wemid, 宽度: 12 mm, 130 °C
GTIN (EAN)	4050118286892	
数量	50 ST	

PRO ECO3 240W 24V 10A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

类型	WEW 35/2 VO GF SW	版本
订货号	1479000000	固定器, 黑色, TS 35, V-0, Wemid, 宽度: 8 mm, 130 °C
GTIN (EAN)	4050118286779	
数量	50 ST	
类型	WEW 35/1 SW	版本
订货号	1162600000	固定器, 黑色, TS 35, V-2, Wemid, 宽度: 12 mm, 100 °C
GTIN (EAN)	4032248972630	
数量	50 ST	