VGM32-MS68 EMC 15-25SET



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

与插图相似







随着电子组件的灵敏度不断提高,电磁干扰频率不断提高,电缆接头需要在系统的屏蔽概念中发挥重要作用。这类EMC电缆接头采用360°筛查接线点,可屏蔽干扰频率。手指锁定密封件可提供出色的电缆保持和张力释放效果,其旁边的电缆接头符合EN 62444的机械要求。专利设计让组装变得轻松快捷。

通用订货数据

版本	附件	
订货号	<u>1463730000</u>	
类型	VGM32-MS68 EMC 15-25SET	
GTIN (EAN)	4050118269888	
数量	1 items	



VGM32-MS68 EMC 15-25SET

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批				
ROHS	一致			
尺寸和重量	,			
长度	66.5 mm	长度 (英寸)	2.6181 inch	
<u>K及</u> 净重	152 g	NX (X 1)	2.0101 mon	
温度限值	-40 °C 130 °C			
环保产品合规				
RoHS 合规状态	合规,有例外			
RoHS 豁免(如适用/已知)	6c			
REACH SVHC	Lead 7439-92-1			
SCIP	b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139			
通用参数	<u> </u>			
~				
最大电缆外径	25 mm	最小电缆外径	15 mm	
0 型圈	NBR	带 GWDR 的承托类型	IP68	
标准	EN 45545-2:2013	AF 尺寸	36 mm	
防护等级	IP68 - 15 bar	电缆接头	M 32, EMC	
基础材料	黄铜材质, 镀镍的	螺纹 (外部)	M 32	
螺纹长度	8 mm			
分类				
ETIM 6.0	EC000441	ETIM 7.0	EC000441	
ETIM 8.0	EC000441	ETIM 7.0	EC000441	
ETIM 10.0	EC000441 EC000441	ECLASS 9.0	27-14-44-32	
ECLASS 9.1	27-14-44-32	ECLASS 9.0 ECLASS 10.0	27-14-44-32	
ECLASS 9.1 ECLASS 11.0	27-14-44-32	ECLASS 10.0 ECLASS 12.0	27-14-44-32	
ECLASS 11.0 ECLASS 13.0	27-14-44-32	ECLASS 12.0 ECLASS 14.0	27-14-08-01	
ECLASS 13.0 ECLASS 15.0	27-14-08-01	LCLASS 14.0	27-14-00-01	
LULAGO 10.U	Z / - 14-U0-U I			

目录日期/图纸 2