

IE-CSQS9VE0020AQEAQE-K1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



预装 IE-导线

通用订货数据

版本	系统电缆, V14 hybrid (shielded), V14 hybrid (shielded), PVC, 2 m, , 混合
订货号	1465850020
类型	IE-CSQS9VE0020AQEAQE-K1
GTIN (EAN)	4050118272338
数量	1 items

IE-CSQS9VE0020AQEAQE-K1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

ROHS 一致

尺寸和重量

长度	2 m	长度 (英寸)	78.7402 inch
净重	374 g		

温度

存储温度	工作温度	-40 °C...80 °C
安装温度		

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1

通用标准

连接器标准	IEC 61076-3-119 CDV, IEC 61076-3-117 Var. 14
-------	--

标准

连接器标准	IEC 61076-3-119 CDV, IEC 61076-3-117 Var. 14
-------	--

电气特性

操作电压	300 V	绝缘电阻	> 500 MΩ
------	-------	------	----------

右插头

插头, 右	Q10 Hybrid, IP67, 孔式端头, 笔直, PushPull V14, 插头, 镀锌, 带屏蔽
-------	---

左插头

插头, 左	Q10 Hybrid, IP67, 孔式端头, 笔直, PushPull V14, 插头, 镀锌, 带屏蔽
-------	---

电缆电气属性

操作电压	300 V	绝缘电阻	> 500 MΩ
------	-------	------	----------

电缆的机械和材料属性

最小弯曲半径, 多次	10 x 电缆直径	最小弯曲半径, 单次	5 *直径
------------	-----------	------------	-------

电缆结构

护套颜色	黑色	截面积	2 x 0.34 mm ² + 7 x 0.5 mm ²
绝缘横截面	1.25 mm	绝缘	PP
最大护套直径	9.5 mm	最小护套直径	9.1 mm
护套材料	PVC	电缆结构	Hybrid cable, for permanent installation
屏蔽编织覆盖	85 %	绝缘直径 2	2.15 mm

分类

ETIM 8.0	EC001579	ETIM 9.0	EC001579
ETIM 10.0	EC001579	ECLASS 14.0	27-06-05-01
ECLASS 15.0	27-06-05-01		

IE-CSQS9VE0020AQEAQE-K1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

图纸

布线

