
数据信息页


# BLT 5.08HC/22/180B SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## 产品图片






用于直式 (180°) 出线顶部螺钉接线插头。插头上有空间供标记和编码使用。HC = 大电流

## 通用订货数据

| | |
|---|---|
| 版本 | PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 回路数: 22, 180°, 顶部螺钉联接, 压接范围, 最大 : 2.5 mm², 盒装 |
| 订货号 | 1503860000 |
| 类型 | BLT 5.08HC/22/180B SN OR BX |
| GTIN (EAN) | 4008190012434 |
| 数量 | 12 items |
| 产品数据 | IEC: 400 V / 27 A / 0.2 - 2.5 mm²<br>UL: 300 V / 17 A / AWG 26 - AWG 14 |
| 包装 | 盒装 |

# 数据信息页

## BLT 5.08HC/22/180B SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

# 技术数据

### 审批

| | |
|---|---|
| MAMID 认证 |  |
| ROHS | 一致 |
| UL File Number Search | UL 网站 |
| cURus 证书号 | E60693 |

### 尺寸和重量

| | | | |
|---|---|---|---|
| 深 | 31.8 mm | 深度 (英寸) | 1.252 inch |
| 高度 | 12.2 mm | 高度 (英寸) | 0.4803 inch |
| 宽度 | 113.78 mm | 宽度 (英寸) | 4.4795 inch |
| 净重 | 60.79 g | | |

### 环保产品合规

| | |
|---|---|
| RoHS 合规状态 | 合规，无例外 |
| REACH SVHC | 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC) |

### 系统参数

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 产品系列 | OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列 | | | |
| 联接类型 | 现场接线 | | | |
| 导线连接方式 | 顶部螺钉联接 | | | |
| 间距 P（单位：mm） | 5.08 mm | | | |
| 间距 P（单位：inch） | 0.200 " | | | |
| 导线出线方向 | 180° | | | |
| 回路数 | 22 | | | |
| L1（mm） | 106.68 mm | | | |
| L1（inch） | 4.200 " | | | |
| 层数 | 1 | | | |
| 插针排数 | 1 | | | |
| 额定横截面 | 2.5 mm² | | | |
| 防触电保护（按照DIN VDE57106） | 手指安全保护 | | | |
| 防触电保护（按照DIN VDE 0470） | IP 20 已插入/ IP 10 未插入 | | | |
| 防护等级 | IP20 | | | |
| 通道电阻 | ≤5 mΩ | | | |
| 可编码 | 是 | | | |
| 剥线长度 | 13 mm | | | |
| 压接螺钉 | M 2.5 | | | |
| 直杆螺丝刀口尺寸 | 0.6 x 3.5 | | | |
| 相关标准 | DIN 5264 | | | |
| 插拔次数 | 25 | | | |
| 插拔力 / 回路，最大 | 8 N | | | |
| 拉力 / 回路，最大 | 7 N | | | |
| 拧紧扭矩 | 扭矩类型 | 导线连接 | | |
| | 使用信息 | 扭紧力矩 | 最小 | 0.4 Nm |
| | | | 最大 | 0.5 Nm |

### 材料数据

| | | | |
|---|---|---|---|
| 绝缘材料 | PBT | 颜色编码 | 橙色 |
| 比色表 (相似) | RAL 2000 | 绝缘材料组 | IIIa |

# BLT 5.08HC/22/180B SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

| | | | |
|---|---|---|---|
| 相比漏电起痕指数（CTI） | ≥ 200 | Moisture Level (MSL) | |
| 阻燃等级符合 UL 94 | V-0 | 触点材料 | 铜合金 |
| 插针镀层 | 镀锡 | 插头触点叠层结构 | 4...8 µm Sn hot-dip tinned |
| 最低存放温度. | -40 °C | 最高存放温度 | 70 °C |
| 最低操作温度 | -50 °C | 最高操作温度 | 100 °C |
| 最小安装温度 | -25 °C | 最大安装温度范围 | 100 °C |

### 适用导线

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 压接范围，最小 | 0.13 mm² | | | |
| 压接范围，最大 | 2.5 mm² | | | |
| 导线最小压接面积 AWG | AWG 28 | | | |
| 导线最大压接面积 AWG | AWG 14 | | | |
| 单股导线的，最小值 H05(07) V-U | 0.2 mm² | | | |
| 单股导线的，最大值 H05(07) V-U | 2.5 mm² | | | |
| 软导线，最小压接面积 H05(07) V-K | 0.2 mm² | | | |
| 软导线，最大压接面积 H05(07) V-K | 2.5 mm² | | | |
| 最小压接面积 带预绝缘管状端头(DIN 46 228/4) | 0.2 mm² | | | |
| 最大压接面积 带预绝缘管状端头(DIN 46 228/4) | 1.5 mm² | | | |
| 带导线管状端头，DIN 46228 部分 1，最小 | 0.2 mm² | | | |
| 最大压接面积 带管状端头，符合DIN46 228/ 1 | 1.5 mm² | | | |
| 塞规符合 EN 60999 a x b；ø | 2.4 mm x 1.5 mm ; 2.4 mm | | | |
| 可压接导线 | 导线连接 截面积 | 型号 | 细绞线 | |
| | | 标称 | 0.5 mm² | |
| | 管状端头 | 剥线长度 | 标称 | 14 mm |
| | | 推荐的管状端头 | H0,5/18 OR | |
| | 导线连接 截面积 | 型号 | 细绞线 | |
| | | 标称 | 1 mm² | |
| | 管状端头 | 剥线长度 | 标称 | 15 mm |
| | | 推荐的管状端头 | H1,0/18 GE | |
| | 导线连接 截面积 | 型号 | 细绞线 | |
| | | 标称 | 1.5 mm² | |
| | 管状端头 | 剥线长度 | 标称 | 15 mm |
| | | 推荐的管状端头 | H1,5/18D SW | |
| | | 剥线长度 | 标称 | 12 mm |
| | | 推荐的管状端头 | H1,5/12 | |
| 参考文本 | 塑料套环的外径不应大于节距 (P), 根据产品和额定电压选择管状端头的长度。 | | | |

### 额定数据符合 CSA 标准

| | | | |
|---|---|---|---|
| 机构 | CSA | CSA 认证号 | 200039-1121690 |
| 额定电压 (使用组 B / CSA) | 300 V | 额定电压 (使用组 D / CSA) | 300 V |
| 额定电流 (使用组 B / CSA) | 15 A | 额定电流 (使用组 D / CSA) | 15 A |
| 导线最小压接面积，AWG, | AWG 26 | 导线最大压接面积，AWG | AWG 14 |
| 参见认证参数 | 规格为最大值，详情参见认证证书。 | | |

### 额定数据符合 UL 1059 标准

| | | | |
|---|---|---|---|
| 机构 | CURUS | cURus 证书号 | E60693 |
| 额定电压 (使用组 B / UL 1059) | 300 V | 额定电压 (使用组 D / UL 1059) | 300 V |
| 额定电流 (使用组 B / UL 1059) | 17 A | 额定电流 (使用组 D / UL 1059) | 10 A |
| 导线最小压接面积，AWG | AWG 26 | 导线最大压接面积，AWG | AWG 14 |
| 参见认证参数 | 规格为最大值，详情参见认证证书。 | | |

# BLT 5.08HC/22/180B SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

### 包装

| | | | |
|---|---|---|---|
| 包装 | 盒装 | VPE 长度 | 351.00 mm |
| VPE 宽度 | 137.00 mm | VPE 高度 | 38.00 mm |

### 类型测试

| | | |
|---|---|---|
| 测试标识的耐久性 | 标准 | DIN EN 61984 截面 7.3.2 / 09.02 模式取自 DIN EN 60068-2-70 / 07.96 |
| | 测试 | 原产地标志, 材料类型, 日期时钟 |
| | 评价 | 可用 |
| | 测试 | 耐久性 |
| | 评价 | 传递 |
| 测试：误用（不可互换） | 标准 | DIN EN 61984 章节 6.3 和 6.9.1 / 09.02, DIN EN 60512-13-5 / 11.06 |
| | 测试 | 电码单元旋转 180° |
| | 评价 | 传递 |
| | 测试 | 目视检查 |
| | 评价 | 传递 |
| 测试 可夹紧 截面积 | 标准 | DIN EN 60999-1 章节 7 和 9.1 / 12.00, DIN EN 60947-1 章节 8.2.4.5.1 / 12.02 |
| | 导线类型 | 导体类型和导线截面积 实心 0.08 mm² |
| | | 导体类型和导线截面积 扭绞 0.08 mm² |
| | | 导体类型和导线截面积 实心 2.5 mm² |
| | | 导体类型和导线截面积 扭绞 2.5 mm² |
| | | 导体类型和导线截面积 AWG 26/1 |
| | | 导体类型和导线截面积 AWG 26/19 |
| | | 导体类型和导线截面积 AWG 14/1 |
| | | 导体类型和导线截面积 AWG 14/19 |
| | 评价 | 传递 |
| 导体损坏和意外松动测试 | 标准 | DIN EN 60999-1 章节 9.4 / 12.00 |
| | 要求 | 0.2 kg |
| | 导线类型 | 导体类型和导线截面积 AWG 28/1 |
| | | 导体类型和导线截面积 AWG 26/19 |
| | 评价 | 传递 |
| | 要求 | 0.3 kg |
| | 导线类型 | 导体类型和导线截面积 实心 0.5 mm² |
| | | 导体类型和导线截面积 扭绞 0.5 mm² |
| | 评价 | 传递 |
| | 要求 | 0.7 kg |
| | 导线类型 | 导体类型和导线截面积 实心 2.5 mm² |
| | | 导体类型和导线截面积 扭绞 2.5 mm² |
| | | 导体类型和导线截面积 AWG 14/1 |
| | | 导体类型和导线截面积 AWG 14/19 |
| | 评价 | 传递 |
| 拉出测试 | 标准 | DIN EN 60999-1 章节 9.5 / 12.00 |
| | 要求 | ≥5 N |
| | 导线类型 | 导体类型和导线截面积 AWG 28/1 |
| | 评价 | 传递 |
| | 要求 | ≥10 N |
| | 导线类型 | 导体类型和导线截面积 AWG 26/19 |
| | 评价 | 传递 |
| | 要求 | ≥20 N |
| | 导线类型 | 导体类型和导线截面积 实心 0.5 mm² |
| | | 导体类型和导线截面积 扭绞 0.5 mm² |
| | 评价 | 传递 |
| | 要求 | ≥40 N |
| | 导线类型 | 导体类型和导线截面积 AWG 14/1 |

# BLT 5.08HC/22/180B SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

| | | |
|---|---|---|
| | | 导体类型和导线截面积 AWG 14/19 |
| | 评价 | 传递 |
| | 要求 | ≥50 N |
| | 导线类型 | 导体类型和导线截面积 实心 2.5 mm² |
| | | 导体类型和导线截面积 扭绞 2.5 mm² |
| | 评价 | 传递 |

### 额定数据符合 IEC 标准

| | | | |
|---|---|---|---|
| 依据标准进行测试 | IEC 60664-1, IEC 61984 | 额定电流，最小回路数 (Tu = 20°C) | 27 A |
| 额定电流，最大回路数 (Tu = 20°C) | 19 A | 额定电流，最小回路数 (Tu = 40°C) | 24 A |
| 额定电流，最大回路数 (Tu = 40°C) | 16 A | 额定电压值（过电压等级II/污染等级2） | 400 V |
| 额定电压值（过电压等级III/污染等级2） | 320 V | 额定电压值（过电压等级III/污染等级3） | 250 V |
| 额定冲击电压（过压等级 II/污染等级2） | 4 kV | 额定冲击电压（过压等级III/污染等级2） | 4 kV |
| 额定冲击电压（过压等级III/污染等级3） | 4 kV | 瞬时耐电流 | 3 x 1s， 100 A |

### 重要注意事项

| | |
|---|---|
| IPC 标准的符合性 | 符合性：该产品根据国际认可的标准进行开发、生产和交付，符合数据页中确保的特性，装饰性特性满足 IPC-A-610 “等级 2”。其他针对产品的权利主张可以应要求进行评估。 |
| 备注 | • Additional variants on request<br>• Gold-plated contact surfaces on request<br>• Rated current related to rated cross-section & min. No. of poles.<br>• Wire end ferrule without plastic collar to DIN 46228/1<br>• Wire end ferrule with plastic collar to DIN 46228/4<br>• Crimp form A for wire end ferrules with PZ 6/5 crimping tool are recommended for the largest cable sizes.<br>• P on drawing = pitch<br>• Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other components are to be designed in accordance with the relevant application standards.<br>• In accordance with IEC 61984, OMNIMATE-connectors are connectors without breaking capacity (COC). During designated use, connectors are not allowed to be engaged or disengaged when live or under load<br>• Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months |

### 分类

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 8.0 | EC002638 | ETIM 9.0 | EC002638 |
| ETIM 10.0 | EC002638 | ECLASS 14.0 | 27-46-02-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-46-02-02 | | |


# BLT 5.08HC/22/180B SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

## 图纸

### 产品图片



### Graph




### 产品优势



Lower assembly costsSecure in a matter of seconds


# BLT 5.08HC/22/180B SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## 图纸

### 产品优势



Guaranteed secure fixingFor wall thickness from 0.5 to 2 mm

# BLT 5.08HC/22/180B SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## 附件

### 固定块



小组件，大效果：
夹扣式附件元件通过以下方式提高整个插头连接的机械弹性：
• 将公头连接器固定到电路板上
• 在插座和公头连接器之间提供抗振连接
夹扣式或预组装 - 始终是正确的解决方案：
• 耐用、精确配合的燕尾榫
• 耐用的金属螺纹嵌件
• 适用于所有排出口方位
最大稳定性，最小工作量：
• 极高耐用性，适应频繁紧固需求
• 完整套装，便于选择
结果：焊点、触点和整体模块对振动和拉伸载荷等机械应力更具弹性。

### 通用订货数据

| | | |
|---|---|---|
| 类型 | BBDF OR | 版本 |
| 订货号 | 1307570000 | PCB 接插件, 附件, 固定块, 橙色, 回路数: 0 |
| GTIN (EAN) | 4050118109566 | |
| 数量 | 100 ST | |
| 类型 | BBDF BK | 版本 |
| 订货号 | 1307580000 | PCB 接插件, 附件, 固定块, 黑色, 回路数: 0 |
| GTIN (EAN) | 4050118109764 | |
| 数量 | 100 ST | |
| 类型 | SLA BB12R SW | 版本 |
| 订货号 | 1626880000 | PCB 接插件, 附件, 固定块, 黑色, 回路数: 0 |
| GTIN (EAN) | 4008190198213 | |
| 数量 | 100 ST | |
| 类型 | SLA BB11R SW | 版本 |
| 订货号 | 1692340000 | PCB 接插件, 附件, 固定块, 黑色, 回路数: 0 |
| GTIN (EAN) | 4008190864965 | |
| 数量 | 20 ST | |
| 类型 | SLA BB1R OR | 版本 |
| 订货号 | 1723430000 | PCB 接插件, 附件, 固定块, 橙色, 回路数: 0 |
| GTIN (EAN) | 4008190365981 | |
| 数量 | 20 ST | |
| 类型 | SLA BB2R OR | 版本 |
| 订货号 | 1723440000 | PCB 接插件, 附件, 固定块, 橙色, 回路数: 0 |
| GTIN (EAN) | 4008190365998 | |
| 数量 | 20 ST | |
| 类型 | SLA BB5R OR | 版本 |
| 订货号 | 1723460000 | PCB 接插件, 附件, 固定块, 橙色, 回路数: 0 |
| GTIN (EAN) | 4008190366018 | |
| 数量 | 20 ST | |
| 类型 | SLA BB6R OR | 版本 |
| 订货号 | 1723470000 | PCB 接插件, 附件, 固定块, 橙色, 回路数: 0 |
| GTIN (EAN) | 4008190366025 | |
| 数量 | 20 ST | |
| 类型 | SLA BB1R SW | 版本 |
| 订货号 | 1723480000 | PCB 接插件, 附件, 固定块, 黑色, 回路数: 0 |
| GTIN (EAN) | 4008190366032 | |
| 数量 | 20 ST | |

# BLT 5.08HC/22/180B SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## 附件

| | | |
|---|---|---|
| 类型 | SLA BB2R SW | 版本 |
| 订货号 | 1723490000 | PCB 接插件, 附件, 固定块, 黑色, 回路数: 0 |
| GTIN (EAN) | 4008190366049 | |
| 数量 | 20 ST | |

| | | |
|---|---|---|
| 类型 | SLA BB5R SW | 版本 |
| 订货号 | 1723510000 | PCB 接插件, 附件, 固定块, 黑色, 回路数: 0 |
| GTIN (EAN) | 4008190366063 | |
| 数量 | 20 ST | |

| | | |
|---|---|---|
| 类型 | SLA BB6R SW | 版本 |
| 订货号 | 1723520000 | PCB 接插件, 附件, 固定块, 黑色, 回路数: 0 |
| GTIN (EAN) | 4008190366070 | |
| 数量 | 20 ST | |

### 防错插销



只连接该连接的部分：正确连接，精准定位。
编码元件和锁定装置在制造过程和操作中明确分配连接元件
编码元件和锁定装置在装配前或电缆装配阶段插入。魏德米ü勒解决方案：使用变体配置器在线配置，交付前预编码。
在电路板上错误装配或错误插接连接元件的情况不会再发生。
优点：制造过程中无需故障排除，可确保用户操作无误。

### 通用订货数据

| | | |
|---|---|---|
| 类型 | BLZ/SL KO BK BX | 版本 |
| 订货号 | 1545710000 | PCB 接插件, 附件, 防错插销, 黑色, 回路数: 1 |
| GTIN (EAN) | 4008190087142 | |
| 数量 | 50 ST | |

| | | |
|---|---|---|
| 类型 | BLZ/SL KO OR BX | 版本 |
| 订货号 | 1573010000 | PCB 接插件, 附件, 防错插销, 橙色, 回路数: 1 |
| GTIN (EAN) | 4008190048396 | |
| 数量 | 100 ST | |

### 线夹



针对频繁负载变化：接插件的"拖车耦合"。
应力消除装置的功能不仅仅是消除导体的应力：
只需夹在插头上即可
- 捆束导体
- 引导电缆
- 用作连接和拆卸辅助

不会损坏连接点，接线清晰整洁且易于操作。
用户优势：为恶劣工业环境提供永久性重载连接并实现便捷操作，确保提高系统可用性。

### 通用订货数据

| | | |
|---|---|---|
| 类型 | BLAT ZE04 OR BX | 版本 |
| 订货号 | 1577980000 | PCB 接插件, 附件, 线夹, 橙色, 回路数: 4 |
| GTIN (EAN) | 4008190078249 | |
| 数量 | 50 ST | |

# BLT 5.08HC/22/180B SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## 附件

### 固定块



小组件，大效果：
夹扣式附件元件通过以下方式提高整个插头连接的机械弹性：
• 将公头连接器固定到电路板上
• 在插座和公头连接器之间提供抗振连接
夹扣式或预组装 - 始终是正确的解决方案：
• 耐用、精确配合的燕尾榫
• 耐用的金属螺纹嵌件
• 适用于所有排出口方位
最大稳定性，最小工作量：
• 极高耐用性，适应频繁紧固需求
• 完整套装，便于选择
结果：焊点、触点和整体模块对振动和拉伸载荷等机械应力更具弹性。

### 通用订货数据

| | | |
|---|---|---|
| 类型 | SLA BB12R OR | 版本 |
| 订货号 | 1593450000 | PCB 接插件, 附件, 固定块, 橙色, 回路数: 0 |
| GTIN (EAN) | 4008190122164 | |
| 数量 | 100 ST | |

| | | |
|---|---|---|
| 类型 | SLA BB11R OR | 版本 |
| 订货号 | 1604120000 | PCB 接插件, 附件, 固定块, 橙色, 回路数: 0 |
| GTIN (EAN) | 4008190182977 | |
| 数量 | 20 ST | |


# BLT 5.08HC/22/180B SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## 配套联接件

### SLS 5.08/180 SN




压线框接线反向插头。提供标记和编码空间。

#### 通用订货数据

| | | |
|---|---|---|
| 类型 | SLS 5.08/22/180 SN OR BX | 版本 |
| 订货号 | 1644890000 | PCB 接插件, 反向插头, 5.08 mm, 回路数: 22, 180°, 压线框联接, 压接范 |
| GTIN (EAN) | 4008190284107 | 围， 最大 : 3.31 mm², 盒装 |
| 数量 | 12 ST | |

### SL 5.08/180



焊接插座， 进线方向为 180 °。焊针长度最适合波峰焊。提供标记和编码空间。

#### 通用订货数据

| | | |
|---|---|---|
| 类型 | SL 5.08/22/180 3.2SN OR... | 版本 |
| 订货号 | 1519260000 | PCB 接插件, 插座, 开口型, THT 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 22, 180°, |
| GTIN (EAN) | 4008190069674 | 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装 |
| 数量 | 20 ST | |

### SL 5.00/90



焊接插座， 进线方向为 90 °。焊针长度最适合波峰焊工艺。提供标记和编码空间。

#### 通用订货数据

| | | |
|---|---|---|
| 类型 | SL 5.00/22/90 3.2SN OR ... | 版本 |
| 订货号 | 1571320000 | PCB 接插件, 插座, 开口型, THT 焊接联接, 5.00 mm, 回路数: 22, 90°, 焊 |
| GTIN (EAN) | 4008190077419 | 脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装 |
| 数量 | 20 ST | |


# BLT 5.08HC/22/180B SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## 配套联接件

### SLD 5.08/90G




针平行的双层插座。焊针长度最适合波峰焊。提供标记和编码空间。

#### 通用订货数据

| | | |
|---|---|---|
| 类型 | SLD 5.08/44/90G 3.2SN O... | 版本 |
| 订货号 | 1601990000 | PCB 接插件, 插座, 侧面封闭, THT 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 44, 90°, |
| GTIN (EAN) | 4008190101251 | 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装 |
| 数量 | 10 ST | |

### SLD 5.08/180G



针平行的双层插座。焊针长度最适合波峰焊。提供标记和编码空间。

#### 通用订货数据

| | | |
|---|---|---|
| 类型 | SLD 5.08/44/180G 3.2SN ... | 版本 |
| 订货号 | 1602590000 | PCB 接插件, 插座, 侧面封闭, THT 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 44, |
| GTIN (EAN) | 4008190077839 | 180°, 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装 |
| 数量 | 10 ST | |

### SL 5.08/135



焊接插座，进线方向为 135 °。焊针长度最适合波峰焊。提供标记和编码空间。

#### 通用订货数据

| | | |
|---|---|---|
| 类型 | SL 5.08/22/135 3.2SN OR... | 版本 |
| 订货号 | 1603260000 | PCB 接插件, 插座, 开口型, THT 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 22, 135°, |
| GTIN (EAN) | 4008190175085 | 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装 |
| 数量 | 20 ST | |

# BLT 5.08HC/22/180B SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## 配套联接件

### SL-SMT 5.08HC/90G Box



耐高温插座，采用纸盒包装或卷带包装。卷装插座采用 1.5mm 焊针，适合自动装配。3.2mm 长的焊针适合采用回流焊和波峰焊进行处理。针式插座上有空间进行标记和编码。HC = 大电流

#### 通用订货数据

| | | |
|---|---|---|
| 类型 | SL-SMT 5.08HC/22/90G 3.... | 版本 |
| 订货号 | 1780380000 | PCB 接插件, 插座, 侧面封闭, THT/THR 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 22, |
| GTIN (EAN) | 4032248165704 | 90°, 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装 |
| 数量 | 20 ST | |

### SLDV-THR 5.08/180F



耐高温双层闭合插座，横向偏置，可选配焊接法兰。1.5 毫米焊针适合回流焊。3.2 毫米焊针适合回流焊和波峰焊。提供标记和编码空间。

#### 通用订货数据

| | | |
|---|---|---|
| 类型 | SLDV-THR 5.08/44/180F 3... | 版本 |
| 订货号 | 1889410000 | PCB 接插件, 插座, 法兰, THT/THR 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 44, |
| GTIN (EAN) | 4032248495757 | 180°, 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装 |
| 数量 | 8 ST | |

### SLDV-THR 5.08/180FLF



耐高温双层闭合插座，横向偏置，可选配焊接法兰。1.5 毫米焊针适合回流焊。3.2 毫米焊针适合回流焊和波峰焊。提供标记和编码空间。

#### 通用订货数据

| | | |
|---|---|---|
| 类型 | SLDV-THR 5.08/44/180FLF... | 版本 |
| 订货号 | 1889310000 | PCB 接插件, 插座, 法兰/焊接法兰, THT/THR 焊接联接, 5.08 mm, 回路 |
| GTIN (EAN) | 4032248495658 | 数: 44, 180°, 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装 |
| 数量 | 8 ST | |

# BLT 5.08HC/22/180B SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## 配套联接件

### SL-SMT 5.08HC/90F Box



耐高温插座，采用纸盒包装或卷带包装。卷装插座采用 1.5mm 焊针，适合自动装配。3.2mm 长的焊针适合采用回流焊和波峰焊进行处理。针式插座上有空间进行标记和编码。HC = 大电流

#### 通用订货数据

| | | |
|---|---|---|
| 类型 | SL-SMT 5.08HC/22/90F 3.... | 版本 |
| 订货号 | 1837830000 | PCB 接插件, 插座, 法兰, THT/THR 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 22, |
| GTIN (EAN) | 4032248347643 | 90°, 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装 |
| 数量 | 12 ST | |

### SL-SMT 5.08/180F Box




耐高温插座，采用纸盒包装或卷带包装。卷装插座采用 1.5mm 焊针，适合自动装配。3.2mm 长的焊针适合采用回流焊和波峰焊进行处理。针式插座上有空间进行标记和编码。HC = 大电流

#### 通用订货数据

| | | |
|---|---|---|
| 类型 | SL-SMT 5.08HC/22/180F 3... | 版本 |
| 订货号 | 1837950000 | PCB 接插件, 插座, 法兰, THT/THR 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 22, |
| GTIN (EAN) | 4032248347766 | 180°, 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装 |
| 数量 | 12 ST | |

### SL-SMT 5.08/180 Box



耐高温，直型开口款插座。用纸盒或卷带包装。卷装插座采用 1.5mm 焊针，适合自动装配。3.2mm 长的焊针适合采用回流焊和波峰焊进行处理。针式插座上有空间进行标记和编码。HC = 大电流

#### 通用订货数据

| | | |
|---|---|---|
| 类型 | SL-SMT 5.08HC/22/180 3.... | 版本 |
| 订货号 | 1838180000 | PCB 接插件, 插座, 开口型, THT/THR 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 22, |
| GTIN (EAN) | 4032248348244 | 180°, 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装 |
| 数量 | 20 ST | |

# BLT 5.08HC/22/180B SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## 配套联接件

### SL-SMT 5.00HC/90LF Box




耐高温插座, 采用纸盒包装或卷带包装。卷装插座采用 1.5mm 焊针， 适合自动装配。3.2mm 长的焊针适合采用回流焊和波峰焊进行处理。针式插座上有空间进行标记和编码。HC = 大电流

#### 通用订货数据

| | | |
|---|---|---|
| 类型 | SL-SMT 5.00HC/22/90LF 3... | 版本 |
| 订货号 | 1840550000 | PCB 接插件, 插座, 焊接法兰, THT/THR 焊接联接, 5.00 mm, 回路数: 22, |
| GTIN (EAN) | 4032248351398 | 90°, 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装 |
| 数量 | 12 ST | |

### SL-SMT 5.08/180G Box



耐高温插座, 采用纸盒包装或卷带包装。卷装插座采用 1.5mm 焊针， 适合自动装配。3.2mm 长的焊针适合采用回流焊和波峰焊进行处理。针式插座上有空间进行标记和编码。HC = 大电流

#### 通用订货数据

| | | |
|---|---|---|
| 类型 | SL-SMT 5.08HC/22/180G 3... | 版本 |
| 订货号 | 1838410000 | PCB 接插件, 插座, 侧面封闭, THT/THR 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 22, |
| GTIN (EAN) | 4032248348473 | 180°, 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装 |
| 数量 | 20 ST | |

### SL-SMT 5.08/180LF Box



耐高温插座, 采用纸盒包装或卷带包装。卷装插座采用 1.5mm 焊针， 适合自动装配。3.2mm 长的焊针适合采用回流焊和波峰焊进行处理。针式插座上有空间进行标记和编码。HC = 大电流

#### 通用订货数据

| | | |
|---|---|---|
| 类型 | SL-SMT 5.08HC/22/180LF ... | 版本 |
| 订货号 | 1838640000 | PCB 接插件, 插座, 焊接法兰, THT/THR 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 22, |
| GTIN (EAN) | 4032248348701 | 180°, 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装 |
| 数量 | 12 ST | |


# BLT 5.08HC/22/180B SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## 配套联接件

### SLZF 5.08/180F



弹片接线反向插头。提供标记和编码空间。

#### 通用订货数据

| | | |
|---|---|---|
| 类型 | SLZF 5.08/22/180F SN OR... | 版本 |
| 订货号 | 1847270000 | PCB 接插件, 反向插头, 5.08 mm, 回路数: 22, 180°, 弹片联接, 压接范 |
| GTIN (EAN) | 4032248363315 | 围， 最大 : 3.31 mm², 盒装 |
| 数量 | 20 ST | |

### SL-SMT 5.08HC/90 Box



耐高温式插座 (90°) 用纸盒或卷带包装。卷装插座采用 1.5mm 焊针， 适合自动装配。3.2mm 长的焊针适合采用回流焊和波峰焊进行处理。针式插座上有空间进行标记和编码。HC = 大电流

#### 通用订货数据

| | | |
|---|---|---|
| 类型 | SL-SMT 5.08HC/22/90 3.2... | 版本 |
| 订货号 | 1780150000 | PCB 接插件, 插座, 开口型, THT/THR 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 22, |
| GTIN (EAN) | 4032248165476 | 90°, 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装 |
| 数量 | 20 ST | |

### SL-SMT 5.08HC/90LF Box



耐高温插座, 采用纸盒包装或卷带包装。卷装插座采用 1.5mm 焊针， 适合自动装配。3.2mm 长的焊针适合采用回流焊和波峰焊进行处理。针式插座上有空间进行标记和编码。HC = 大电流

#### 通用订货数据

| | | |
|---|---|---|
| 类型 | SL-SMT 5.08HC/22/90LF 3... | 版本 |
| 订货号 | 1780630000 | PCB 接插件, 插座, 焊接法兰, THT/THR 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 22, |
| GTIN (EAN) | 4032248165933 | 90°, 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装 |
| 数量 | 12 ST | |


# BLT 5.08HC/22/180B SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## 配套联接件

### SLS 5.08/180B



压线框接线反向插头。提供标记和编码空间。

#### 通用订货数据

| | | |
|---|---|---|
| 类型 | SLS 5.08/22/180B SN OR ... | 版本 |
| 订货号 | 1645200000 | PCB 接插件, 反向插头, 5.08 mm, 回路数: 22, 180°, 压线框联接, 压接范 |
| GTIN (EAN) | 4008190284411 | 围，最大 : 3.31 mm², 盒装 |
| 数量 | 12 ST | |

### SLZF 5.08/270B




弹片接线反向插头。提供标记和编码空间。

#### 通用订货数据

| | | |
|---|---|---|
| 类型 | SLZF 5.08/22/270B SN OR... | 版本 |
| 订货号 | 1706340000 | PCB 接插件, 反向插头, 5.08 mm, 回路数: 22, 270°, 弹片联接, 压接范 |
| GTIN (EAN) | 4032248197958 | 围，最大 : 3.31 mm², 盒装 |
| 数量 | 20 ST | |

### SLZF 5.08/180B



弹片接线反向插头。提供标记和编码空间。

#### 通用订货数据

| | | |
|---|---|---|
| 类型 | SLZF 5.08/22/180B SN OR... | 版本 |
| 订货号 | 1710410000 | PCB 接插件, 反向插头, 5.08 mm, 回路数: 22, 180°, 弹片联接, 压接范 |
| GTIN (EAN) | 4008190319724 | 围，最大 : 3.31 mm², 盒装 |
| 数量 | 20 ST | |

# BLT 5.08HC/22/180B SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## 配套联接件

### SL 5.08/90




焊接插座，进线方向为 90 °。焊针长度最适合波峰焊。提供标记和编码空间。

#### 通用订货数据

| | | |
|---|---|---|
| 类型 | SL 5.08/22/90 3.2SN OR ... | 版本 |
| 订货号 | 1510060000 | PCB 接插件, 插座, 开口型, THT 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 22, 90°, 焊 |
| GTIN (EAN) | 4008190001681 | 脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装 |
| 数量 | 20 ST | |

### SL 5.08/90B



焊接插座，进线方向为 90 °。焊针长度最适合波峰焊。提供标记和编码空间。

#### 通用订货数据

| | | |
|---|---|---|
| 类型 | SL 5.08/22/90B 3.2SN OR... | 版本 |
| 订货号 | 1512360000 | PCB 接插件, 插座, 固定块的燕尾槽, THT 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: |
| GTIN (EAN) | 4008190123970 | 22, 90°, 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装 |
| 数量 | 20 ST | |

### SL 5.08/180B



焊接插座，进线方向为 180 °。焊针长度最适合波峰焊。提供标记和编码空间。

#### 通用订货数据

| | | |
|---|---|---|
| 类型 | SL 5.08/22/180B 3.2SN O... | 版本 |
| 订货号 | 1521560000 | PCB 接插件, 插座, 固定块的燕尾槽, THT 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: |
| GTIN (EAN) | 4008190016517 | 22, 180°, 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装 |
| 数量 | 20 ST | |

# BLT 5.08HC/22/180B SN OR BX


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## 配套联接件

| | | |
|---|---|---|
| 类型 | SL 5.08/22/180B 4.5SN B... | 版本 |
| 订货号 | 1526110000 | PCB 接插件, 插座, 固定块的燕尾槽, THT 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: |
| GTIN (EAN) | 4008190090890 | 22, 180°, 焊脚长度 (l): 4.5 mm, 镀锡, 黑色, 盒装 |
| 数量 | 20 ST | |

### SL 5.00/90B



焊接插座，进线方向为 90 °。焊针长度最适合波峰焊工艺。提供标记和编码空间。

#### 通用订货数据

| | | |
|---|---|---|
| 类型 | SL 5.00/22/90B 3.2SN OR... | 版本 |
| 订货号 | 1581060000 | PCB 接插件, 插座, 固定块的燕尾槽, THT 焊接联接, 5.00 mm, 回路数: |
| GTIN (EAN) | 4008190157296 | 22, 90°, 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装 |
| 数量 | 20 ST | |

### SL 5.08/135B



焊接插座，进线方向为 135 °。焊针长度最适合波峰焊。提供标记和编码空间。

#### 通用订货数据

| | | |
|---|---|---|
| 类型 | SL 5.08/22/135B 3.2SN O... | 版本 |
| 订货号 | 1605730000 | PCB 接插件, 插座, 固定块的燕尾槽, THT 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: |
| GTIN (EAN) | 4008190186104 | 22, 135°, 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装 |
| 数量 | 20 ST | |