


PRO MAX 240W 24V 10A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



插图类似

PROmax 为精密的自动化应用提供多样化的专业解决方案。

PROmax 开关电源模块的设计针对最严苛的工作要求, 性能出色, 经久耐用。PROmax 能在电器柜高温的环境下, 可靠应对多达 20% 的持续过载或 300% 的峰值负载。

同时允许在更宽的温度范围内, 实现高升压能力和满功率。该开关电源模块能在世界范围内应用, 其紧凑设计更能适应有限的空间。

通过将该产品与我们的直流不间断电源、二极管模块或 CAP 模块进行搭配, 你可以根据具体需要配置电源方案。

通用订货数据

版本	Power supply, switch-mode power supply unit, 24 V
订货号	1478130000
类型	PRO MAX 240W 24V 10A
GTIN (EAN)	4050118286052
数量	1 items

PRO MAX 240W 24V 10A


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS	一致
UL File Number Search	UL 网站
cURus 证书号	E255651
证书号 (cULus)	E258476
证书编号 (cULusEX)	E470829

尺寸和重量

深	125 mm	深度 (英寸)	4.9212 inch
高度	130 mm	高度 (英寸)	5.1181 inch
宽度	60 mm	宽度 (英寸)	2.3622 inch
净重	1050 g		

温度

存储温度	-40 °C...85 °C	工作温度	-25 °C...70 °C
操作温度下的湿度	5...95 %, 无凝结	启动	≥ -40 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知)	7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	6d8cdf22-8230-4af8-86c8-3558c716666d

额定数据UL

cURus 证书号	E255651
-----------	---------

输入

接线方式	螺钉联接												
AC 输入电压范围	85...277 V AC												
建议后备熔丝	10 A, char. C 断路器, 6...8 A, char. C 断路器												
频率范围 交流	45...65 Hz												
额定输入电压	100...240 V AC												
输入过压保护	压敏电阻												
输入熔断器 (内置)	是												
输入电压范围 直流	80...370 V DC												
浪涌电流	最大值 15 A												
相对于输入电压的电流消耗	<table> <tr> <td>电压类型</td><td>交流电</td></tr> <tr> <td>输入电压</td><td>230 V</td></tr> <tr> <td>输入电流</td><td>1.5 A</td></tr> <tr> <td>电压类型</td><td>直流电</td></tr> <tr> <td>输入电压</td><td>120 V</td></tr> <tr> <td>输入电流</td><td>3 A</td></tr> </table>	电压类型	交流电	输入电压	230 V	输入电流	1.5 A	电压类型	直流电	输入电压	120 V	输入电流	3 A
电压类型	交流电												
输入电压	230 V												
输入电流	1.5 A												
电压类型	直流电												
输入电压	120 V												
输入电流	3 A												
名义功耗	262.3 VA												

PRO MAX 240W 24V 10A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技术数据

输出

输出功率	240 W	接线方式	螺钉联接
额定输出电压	24 V DC $\pm$ 1 %	残余波纹, 切换峰值电流	<50 mVss @ UNenn, Full Load
可拼接	是, 最大值5	最大输出电压	29.5 V
最小输出电压	22.5 V	输出电压, 备注	(可使用电位计调节)
额定输出电流, 针对 U 额定	10 A @ 60 °C	反向电压保护	是
U 条件下的持续输出电流标称	12 A @ 45°C, 7.5 A @ 70°C		

通用参数

AC 故障桥接时间 @ I 额定	最小值20 ms
效率	91.5%
防护等级	IP20
过压等级	III
操作显示	红色/绿色 LED 及继电器 (≥ 21.6 V DC 时 LED 为绿色, 继电器吸合/ ≤ 20.6 时 LED 为红色, 继电器释放)
安装位置、安装提示	水平安装于 TS35 安装导轨上。顶部和底部保留 50 mm 间隙便于空气循环。可以并排安装, 不留间隙。
外壳规格	金属, 耐腐蚀
负载反向电压保护	30...35 V DC
电流限值	> 120 % I 额定
降额	> 60°C / 75% @ 70°C
功率因数	典型功率系数 0.95
	输入电压 230 V
	环境温度 25 °C
	输出功率 240 W
最大接地泄漏电流	3.5 mA
功率损耗, 空载	2.4 W
短路保护	是
功率损耗, 额定负载	22.3 W

EMC / 冲击/振动

抗冲击稳定性 IEC 60068-2-27	所有方向力值30g	噪声排放符合 EN55032	等级 B
抗干扰检查方式	EN 55024, EN 55032, IEC61000-3-2,-3, IEC61000-4-2,-3,-4,-5,-6,-8,-11	抗振动稳定性 IEC 60068-2-6	2.3 g

绝缘参数

过压等级	III	污染等级	2
防护等级	I, 带 PE 连接	输入/输出绝缘电压	4 kV
绝缘电压, 输出/对地	3.5 kV	绝缘电压 输出对地	0.5 kV

电气安全

电气机械设备	根据EN60204	低压保护	符合 IEC 60950-1 标准的 SELV, PELV 符合 EN 60204-1
用于开关电源设备的安全变压器	符合 EN 61558-2-16 标准		

联接数据 (输入端)

接线方式	螺钉联接	端子接线回路数量	3 用于 L/N/PE
直杆螺丝刀口尺寸	0.8 x 4.0, PZ 1	最大压接面积, AWG/kcmil	10 AWG

PRO MAX 240W 24V 10A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技术数据

最小压接面积 AWG/kcmil	26 AWG	最大压接面积, 软导线	4 mm ²
最小压接面积 软导线	0.22 mm ²	最大压接面积, 硬导线	6 mm ²
最小压接面积 硬导线	0.18 mm ²	最小拧紧扭矩	0.5 Nm
最大拧紧扭矩	0.6 Nm		

联接数据 (输出端)

接线方式	螺钉联接	端子接线回路数量	8 (++,-, 11, 13, 14)
最大压接面积, AWG/kcmil	10 AWG	最小压接面积 AWG/kcmil	26 AWG
最大压接面积, 软导线	4 mm ²	最小压接面积 软导线	0.22 mm ²
最大压接面积, 硬导线	6 mm ²	最小压接面积 硬导线	0.18 mm ²
拧紧扭力, 最小【输出】	0.5 Nm	螺丝刀刀头	0.8 x 4.0, PZ 1
拧紧扭力, 最大【输出】	0.6 Nm		

信号通信


操作显示	红色/绿色 LED 及继电器 (≥21.6 V DC 时 LED 为绿色, 继电器吸合/ ≤20.6 时 LED 为红色, 继电器释放)	浮动触点	是
触点负载 (常开触点)	max. 30 V DC / 1 A		

分类


ETIM 8.0	EC002540	ETIM 9.0	EC002540
ETIM 10.0	EC002540	ECLASS 14.0	27-04-07-01
ECLASS 15.0	27-04-07-01		

图纸


开关符号



电流温度曲线



电流温度曲线



PRO MAX 240W 24V 10A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

附件

开槽螺丝刀



VDE 绝缘螺丝刀，用于最高处于交流 1000 V 和直流 1500 V 电压下的部件，DIN EN 60900，IEC 900。已通过 "GS" 安全测试，组件已通过测试。Klinge aus hochlegiertem Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl，槽刀由高品质 铬-钒-钼-钢 合金制成，持续硬化处理，发蓝处理

通用订货数据

类型	SDIS SLIM 0.6X3.5X100	版本
订货号	2749610000	装配工具, 刀片宽度(B): 3.5 mm, 刀片长度: 100 mm, 刀片厚度 (A): 0.6 mm
GTIN (EAN)	4050118896350	
数量	1 ST	

十字槽螺丝刀，Pozidrive型




VDE 绝缘螺丝刀，用于最高处于交流 1000 V 和直流 1500 V 电压下的部件，DIN EN 60900，IEC 900。已通过 "GS" 安全测试，组件已通过测试。Klinge aus hochlegiertem Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl，槽刀由高品质 铬-钒-钼-钢 合金制成，持续硬化处理，发蓝处理

通用订货数据

类型	SDIK SLIM PZ1 X 80	版本
订货号	2749670000	螺丝刀, 刀片宽度(B): 1 mm, 80 mm, 刀片厚度 (A): 1 mm
GTIN (EAN)	4050118896411	
数量	1 ST	

尾架



为了确保能安全可靠地安装在导轨上，避免打滑，魏德米勒产品系列还提供了固定块。可以提供带螺钉和无螺钉的规格。固定块还可用来标记。还配有测试架。

通用订货数据

类型	WEW 35/1 V0 GF SW	版本
订货号	1478990000	固定器, 黑色, TS 35, V-0, Wemid, 宽度: 12 mm, 130 °C
GTIN (EAN)	4050118286892	
数量	50 ST	

PRO MAX 240W 24V 10A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

类型	WEW 35/2 V0 GF SW	版本
订货号	1479000000	固定器, 黑色, TS 35, V-0, Wemid, 宽度: 8 mm, 130 °C
GTIN (EAN)	4050118286779	
数量	50 ST	