

SAIL-M12G-12S2.7U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



传感器/执行器电缆用于传感器和执行器布线，可在多个应用中实现数据或电力传输。上述模压电缆与接插件配合使用，提供有效、经验验证的联接。电缆可用于包括湿度、粉尘、高温、低温、冲击或震动的各种环境条件。

我们的研发团队对上述问题进行了集中探索，设计出一系列特制M8和M12传感器/执行器电缆，总有一款适合您。我们提供的传感器电缆带360°屏蔽，抗电磁干扰。

没能找到您需要的产品？或许您能对所需产品进行具体描述？请与我们交流！

通用订货数据

版本	传感器/执行器导线, M12, 回路数 : 12, 2.7 m, 针式直, 带屏蔽: 是, LED: 不, 护套材料: PUR, 卤素: 不
订货号	1484820270
类型	SAIL-M12G-12S2.7U
GTIN (EAN)	4050118732955
数量	1 items

SAIL-M12G-12S2.7U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技术数据**审批**

MAMID 认证



RoHS

一致

尺寸和重量

净重 115 g

环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 有例外

RoHS 豁免 (如适用/已知) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP e8d8af70-4c85-4483-bc8c-9bc5b598e2a9

电缆技术参数

电缆长度	2.7 m
防油	Yes
芯线横截面积	0.14 mm ²
卤素	不
最小弯曲半径, 可变	12倍电缆直径
弯曲循环	1 mill.
护套材料	PUR
外部覆层符合 UL AWM 样式	20549 (80 °C / 300 V)
辐照交联	无
颜色编码	黑色, 黄色, 粉色, 灰色 / 粉色, 绿色, 白色, 蓝色, 紫色, 棕色, 红色, 灰色, 红色 / 蓝色
移动中的温度范围	-30...80 °C
外径	6 mm ± 0.2 mm

护套颜色	黑色
适用于拖曳电缆	是
带屏蔽	是
加速度	5 m/s ²
最小弯曲半径, 固定	5 x 电缆直径
传输速率	100 m/min
抗水解, 抗微生物	是
线芯符合 UL AWM 样式	10493 (80 °C / 300 V)
集成排流线	无
静止时的温度范围	-40...80 °C

回路数 12

基本技术信息

编码	A 编码
插针镀层	镀金的
类型	针式 直
额定电压	30 V
AF 尺寸	13 mm
插拔次数	≥ 100
螺纹环材料	锌压铸
拧紧力矩	M12: 1.0 Nm

联接螺纹	M12
LED	不
绝缘电阻	108 Ω
额定电流	1.5 A
防护等级	IP65, IP66
跳线	不
外壳温度范围	-40 ... +85 °C

电气特性

绝缘电阻 108 Ω 额定电压 30 V

右插头

插头, 右 自由导线端

SAIL-M12G-12S2.7U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

左插头

插头, 左

接插件, M12, A 编码, 回路
数: 12, 针式端头, 笔直, 带
屏蔽

分类

ETIM 8.0

EC001855

ETIM 10.0

EC001855

ECLASS 15.0

27-06-03-11

ETIM 9.0

EC001855

ECLASS 14.0




27-06-03-11

SAIL-M12G-12S2.7U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

图纸

www.weidmueller.com

尺寸图**插针分配方案**

Male

接线图

1	+	brown
2	-	blue
3		white
4		green
5		pink
6		yellow
7		black
8		grey
9		red
10		violet
11		grey/pink
12		red/blue

理想的工具 : Screwty ® 带扭矩功能

Light, securely screwed-in round plug-in connectors. Screwty set DM / VPE: 1 / Order No.: 1920000000 Adapters: M12, M12 F, M8, M8 F

SAIL-M12G-12S2.7U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

图纸
