

PAC-CJ1W-2X10-V6-10M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



插图类似

预制PAC电缆能在PLC和TERM系列继电器模块之间形成电气和逻辑联接。这些电缆具有下列组成部分:

- 原厂PLC前置连接器。
- 多芯 LIYY 电缆, 截面积为 0.14 mm<sup>2</sup>。
- 10针扁平电缆接头。

电缆通过自动化的连通性和绝缘性测试, 保证性能。

通用订货数据

|            |                                |
|------------|--------------------------------|
| 版本         | 预制电缆, PAC, 电缆 LiYY, 5.4 - 1 mm |
| 订货号        | <a href="#">1511190100</a>     |
| 类型         | PAC-CJ1W-2X10-V6-10M           |
| GTIN (EAN) | 4099986586505                  |
| 数量         | 1 items                        |

## PAC-CJ1W-2X10-V6-10M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

## 审批

|      |    |
|------|----|
| ROHS | 一致 |
|------|----|

## 尺寸和重量

|    |       |
|----|-------|
| 净重 | 824 g |
|----|-------|

## 温度

|      |             |      |             |
|------|-------------|------|-------------|
| 存储温度 | -10...60 °C | 工作温度 | -10...50 °C |
|------|-------------|------|-------------|

## 环保产品合规

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| RoHS 合规状态  | 符合要求                       |
| REACH SVHC | 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC) |

## 通用参数

|        |                      |           |          |
|--------|----------------------|-----------|----------|
| 电缆长度   | 10 m                 | 适用于       | 数字信号     |
| 基础材料   | PVC                  | 电缆        | 电缆 LiYY  |
| 接口连接器  | 2X HE10 10P          | 最小回路数     | 10 回路    |
| 电缆外径   | 5.4 - 1 mm           | PLC 侧接连接器 | HE10 20P |
| 导线压接面积 | 0.14 mm <sup>2</sup> |           |          |

## 电气数据

|           |            |        |                     |
|-----------|------------|--------|---------------------|
| 最大总电流     | 3 A        | 耐压测试   | 1 kV/1s             |
| 每路允许的最大电流 | 1 A        | 额定电压   | ≤ 60 V DC ≤ 25 V AC |
| 导线电阻      | ≤ 150 mΩ/m | 导线载流能力 | 300 pF/m            |

## 分类

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000237    | ETIM 9.0    | EC000237    |
| ETIM 10.0   | EC000237    | ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 15.0 | 27-24-22-20 |             |             |