

## LPA BZ3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 产品图片



最小端子上的空间：

标记支架易于改装，提供较大的额外标记空间 - 魏德米ü勒 LP 系列是 5 mm 间距下最通用、最高效的端子印刷系统之一。

只需 3 个步骤即可清晰、清楚标记：

- 手动或自动标记“Dekafix”标识条
- 缩小标识条尺寸并插入“Dekafix”导轨型材
- 只需将标记支架夹在端子上！

最专业、最便捷的直接在模块上标记夹接点的方法 - 夹接点之间不会混淆，不会有错误的接线连接。

最小工作量，最佳效果。

## 通用订货数据

版本	PCB 接线端子, 附件, 标记号托架, 黑色, 回路数: 3
订货号	<a href="#">1497360000</a>
类型	LPA BZ3
GTIN (EAN)	4008190127022
数量	100 items
产品数据	
包装	盒装

## LPA BZ3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

## 审批

ROHS 一致

## 尺寸和重量

净重 0.49 g

## 环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 无例外  
REACH SVHC 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

## 系统规格

间距 P (单位 : mm)	5.08 mm	间距 P (单位 : inch)	0.200 "
回路数	3	焊脚长度 (l)	0 mm
L1 (inch)	0.200 "	防护等级	IP20

## 材料数据

绝缘材料	PA	颜色编码	黑色
比色表 (相似)	RAL 9011	Moisture Level (MSL)	
触点材料	铜合金	最低存放温度	-40 °C
最高存放温度	70 °C	最低操作温度	-50 °C
最高操作温度	100 °C	最小安装温度	-25 °C
最大安装温度范围	100 °C		

## 适用导线

参考文本 根据产品和额定电压选择管状端头的长度。塑料套环的外径不应大于节距 (P)

## 包装

包装	盒装	VPE 长度	120.00 mm
VPE 宽度	60.00 mm	VPE 高度	10.00 mm

## 额定数据符合 IEC 标准

依据标准进行测试 IEC 60664-1, IEC 61984

## 重要注意事项

IPC 标准的符合性 符合性：该产品根据国际认可的标准进行开发、生产和交付，符合数据页中确保的特性，装饰性特性满足 IPC-A-610 “等级 2”。其他针对产品的权利主张可以应要求进行评估。

备注 • Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months

## 分类

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-46-04-05
ECLASS 15.0	27-46-04-05		