SFX-M 12/40-5 AL SDR



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







提供铝和不锈钢材质的 MetalliCard,能满足广泛的标识要求。 镀铬的铝质标记牌物美价廉,应用广泛,尤其在彩色打印中能呈现高对比度。在技术要求苛刻的化学与工艺行业,耐化学性能出色的不锈钢 MetalliCard 是您安全的选择。 其格式能满足整个系统的标识需要。 不管是小型设备还是铭牌,都能确保高品质的标记工艺。 MetalliCard 还具备最佳的安装特性。 MetalliCards 灵活通用,这得益于其多样的固定方式:粘合、锚固、标记座、标签固定轨或不锈钢电缆扎带。在 SFX-M 中经过特殊打孔后,可以使用钢电缆扎带。针对定制打印: 请根据您的标签技术规范,向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件,或使用 M-Print PRO 在线版(无需安装)。

通用订货数据

版本	MetalliCard, 导线及电缆标记号, 7 - 40 mm, 40 x 12 mm, 银色
订货号	<u>1505210000</u>
类型	SFX-M 12/40-5 AL SDR
GTIN (EAN)	4050118313901
数量	1 items

SFX-M 12/40-5 AL SDR



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批					
	Th				
ROHS	<u>一</u> 致				
尺寸和重量					
<i>™</i>	0.8 mm	深度 (英寸)	0.0315 inch		
深 高度	40 mm	 高度 (英寸)	1.5748 inch		
^{司及} 宽度	12 mm		0.4724 inch		
ルス 争重	0.3 g		0.4724 1011		
-	0.3 g				
温度					
工作温度范围	-55130 °C				
环保产品合规			·		
2 110 A 100 b +	<u> </u>				
RoHS 合规状态	合规,无例外				
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)				
通用数据					
—————————————————————————————————————	1				
打印类型	 客户定制				
类型	 无卤				
~ 宽度	12 mm				
最大工作温度	130 °C				
最小工作温度	-55 °C				
频色编码	 银色				
基础材料	 阳极氧化铝				
丁印标志	需要 M-Print PRO 文件	‡			
每个包装单元的标记号数量	供电形式	MetalliCa	ard		
标记区域大小	12.2 x 25 mm				
 住荐使用的工业	流程,能源				
适用的打印机 5					
与种组合对应的标识牌数	1 MetalliCard = Conductor and cable markers				
工作温度范围	-55130 °C				
导线和电缆标记号					
最大压接面积	500 mm²	最小压接面积	16 mm²		
最大电缆外径	40 mm		7 mm		
电缆扎带孔径	 扁平	导线外径	7 - 40 mm		
适用电缆扎带	塑料材质	导线压接面积	16 - 500 mm²		
分类					
	F0001F00	ETIM 7.0	F0004F00		
TIMEO	EC001530	ETIM 7.0	EC001530 EC001530		
TIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0			
TIM 8.0 TIM 10.0	EC001530 EC001530	ECLASS 9.0	27-40-04-01		
ETIM 8.0 ETIM 10.0 ECLASS 9.1	EC001530 EC001530 27-40-04-01	ECLASS 9.0 ECLASS 10.0	27-40-04-01 27-40-04-01		
ETIM 6.0 ETIM 8.0 ETIM 10.0 ECLASS 9.1 ECLASS 11.0 ECLASS 13.0	EC001530 EC001530	ECLASS 9.0	27-40-04-01		

目录日期/图纸 2

SFX-M 12/40-5 AL SDR



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

补充产品



通用订货数据

类型 PRIMER CC-M 版本

订货号 2068020000 GTIN (EAN) 4050118416534

数量 100 ST